

PHILIPS

Machine espresso
Super Automatique

2100 series

4 boissons

Système Easy Cappuccino

Argent



HD8652/51



Petite machine, grand cappuccino

Un cappuccino à la simple pression d'un bouton, avec du lait frais

Obtenir un délicieux espresso ou un cappuccino crémeux n'a rien de compliqué. Grâce à la nouvelle série 2100, il vous suffit d'appuyer sur un simple bouton pour savourer votre boisson préférée, préparée par une machine pratique et compacte, adaptée à votre cuisine et à votre vie.

Une variété de cafés personnalisés

- Savourez 4 cafés différents, en toute simplicité
- La préparation de votre cappuccino est un jeu d'enfant
- Réglez et enregistrez votre profil utilisateur
- Longueur réglable, 2 intensités et 5 niveaux de réglage du broyeur

Un café fraîchement préparé

- 20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistant
- Un café à la température idéale grâce à notre Thermobloc
- La bonne intensité, quels que soient les grains de café utilisés

Savourez en toute simplicité vos cafés au quotidien

- Éliminez les résidus de lait après chaque utilisation avec la fonction Milk Clean
- Carafe à lait externe facile à nettoyer et à ranger incluse
- S'intègre dans toutes les cuisines grâce à son format compact et à son accès en façade
- Un excellent café grâce au rinçage automatique et au détartrage guidé
- Nettoyage facile grâce au groupe café entièrement amovible

Points forts

Système Easy Cappuccino




Pour obtenir directement dans votre tasse un espresso parfait, préparé à partir de grains de café fraîchement moulus, il vous suffit d'appuyer sur un bouton et de patienter quelques secondes. Grâce au nouveau système Easy Cappuccino, il n'a jamais été aussi facile d'obtenir un cappuccino à la simple pression d'un bouton.

Carafe à lait externe



Savourez un cappuccino crémeux avec le lait de votre choix, grâce à la carafe à lait externe compatible lave-vaisselle. Retirez-la facilement de la machine et placez-la au réfrigérateur pour conserver toute la fraîcheur du lait. Il n'a jamais été aussi simple de déguster un cappuccino préparé avec tous types de lait.

Personnalisez vos cafés



Cette machine Super Automatique offre un vaste choix d'options pour vous permettre de créer une boisson à votre goût. Personnalisez

facilement chaque boisson en enregistrant la longueur et l'intensité de votre choix. Explorez, expérimentez et inventez toutes les boissons qui vous tentent !

Broyeur 100 % céramique




Notre broyeur 100 % céramique est extrêmement résistant et vous permet de savourer au moins 20 000 tasses de café aromatique fraîchement préparé.

4 cafés savoureux



Savourez vos cafés préférés, pour des moments magiques. Que vous ayez envie d'un espresso, d'un café classique ou d'une boisson à base de lait, votre machine entièrement automatique vous prépare une tasse parfaite, en toute simplicité et en un rien de temps !


Gusto Perfetto



La technologie d'auto-apprentissage Gusto Perfetto contrôle en permanence les grains de café que vous utilisez pour préparer vos boissons. Si elle détecte que le type de grains

utilisés a changé, elle ajuste automatiquement le dosage dans la chambre de préparation afin de maintenir les caractéristiques de votre café.

Thermobloc



La chaudière Thermobloc vous garantit un café et un cappuccino toujours à la bonne température. Le secret réside dans son corps léger en aluminium et acier inoxydable, capable d'atteindre une température élevée rapidement.

Quick Milk Clean



Pratique, la fonction exclusive de nettoyage rapide de la carafe vous permet de rincer soigneusement la carafe à lait après chaque utilisation.

Groupe café amovible



Le groupe café est le cœur de toute machine à café entièrement automatique : il doit être nettoyé régulièrement. Amovible, il peut être rincé sous le robinet, pour un nettoyage parfait.

Caractéristiques

Personnalisation

Réglages d'intensité du café: 2
Longueur du café: Réglable
Réglages du broyeur: 5
Sélecteur d'intensité préalable: Non
Profils utilisateur: 1

Caractéristiques générales

Solution « lait »: Easy Cappuccino
Interface utilisateur: Boutons LED

Autres fonctionnalités

Rinçage automatique et détartrage guidé
Interrupteur marche/arrêt
Chaudière à chauffe rapide
Groupe café amovible
Gusto Perfetto

Spécificités techniques

Capacité de la carafe à lait: 0,5 l
Capacité du bac à marcs: 8 marcs de café
Capacité du réservoir d'eau: 1 l
Fréquence: 50 Hz
Hauteur de tasse max.: 95 millimètre
Tension: 230 volt
Couleur et finitions: Peinture argentée
Compatibilité filtre: Brita Intenza

Bac à marcs: Accès en façade
Réservoir d'eau: Accès en façade
Poids du produit: 7 kg
Dimensions du produit:
295 x 325 x 420 millimètre
Capacité du bac à grains: 180 g
Longueur du cordon: < 100 cm

Variété

Boissons: Espresso, Espresso Lungo, Eau chaude, Cappuccino
Option café moulu: Non
Double tasse
Double tasse lait: Non

