

# PHILIPS

Kaffeevollautomat

2100 series

4 Kaffeespezialitäten

Easy Cappuccino-System

Schwarz



HD8652/91



## Großartiger Cappuccino, kleine Maschine

Jetzt bequem Cappuccino aus frischer Milch auf Knopfdruck machen

Köstlicher Espresso und cremiger Cappuccino sind nicht schwer zuzubereiten. Mit der neuen 2100er-Serie wird Ihr Lieblingsgetränk auf Tastendruck gebrüht. All dies erhalten Sie mit einer kleinen und praktischen Maschine, die in Ihre Küche und Ihr Leben passt.

### Eine Vielfalt an Kaffee genau nach Ihrem Geschmack

- Genießen Sie 4 Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck
- Nie war es einfacher, Cappuccino zu kochen
- Bearbeiten und speichern Sie Ihr persönliches Benutzerprofil

### Echtes Erlebnis frischen Kaffees

- 20.000 Tassen aromatischer Kaffee dank langanhaltendem Keramikmahlwerk
- Kaffee mit perfekter Temperatur dank dem schnell aufheizendem Boiler
- Immer die richtige Stärke, egal mit welchen Bohnen

### Genießen Sie täglich ganz stressfrei Ihren Kaffee

- Nach jedem Gebrauch läuft dank der Schnellreinigungsfunktion frische Milch nach
- Externe Milchkaraffe enthalten, leicht zu reinigen und aufzubewahren
- Passt in jede Küche dank der geringen Größe und des Zugriffs von vorne
- Genießen Sie hervorragenden Kaffee dank der automatischen Reinigungsfunktion und Anleitung zum Entkalken.
- Einfache Reinigung dank vollständig herausnehmbarer Brühgruppe

# Besonderheiten

## Easy Cappuccino-System



Sie können einen perfekt zubereiteten Espresso direkt aus frisch gemahlene Bohnen genießen. Drücken Sie einfach die entsprechende Taste, und warten Sie einige Sekunden lang. Auch Cappuccino auf Knopfdruck war noch nie so einfach wie mit dem neuen Easy Cappuccino-System.

## Externe Milchkaraffe



Genießen Sie dank externer, spülmaschinenfester Milchkaraffe cremigen Cappuccino mit der von Ihnen bevorzugten Milch. Stellen Sie sie nach Gebrauch einfach in den Kühlschrank für lang anhaltende Frische. Es war noch nie so einfach, Cappuccino mit jeder Art von Milch zuzubereiten.

## Mahlwerk aus 100 % Keramik




Unser Mahlwerk aus 100 % reiner Keramik: extrem hart und präzise, damit Sie frischen aromatischen Kaffee für mindestens 20.000 Tassen genießen können.

## 4 Kaffeespezialitäten



Genießen Sie Ihre Lieblingsgetränke, passend für jede Gelegenheit. Egal ob Lust auf einen Espresso, einen Kaffee oder ein Milchgetränk haben – unser Kaffeevollautomat sorgt im Nullkommanichts für eine leckere Tasse Ihres Wunschgetränks.

## Gusto Perfetto



Gusto Perfetto ist eine adaptive Technologie, die ständig die Bohnen aufzeichnet, die Sie für Ihren Kaffee benutzen. Wenn sie eine Änderung der verwendeten Bohnensorte erkennt, wird die Dosierung im Brühkopf automatisch reguliert. So wird ein konsistenter Kaffeegenuss sichergestellt.

## Schnell aufheizender Durchlauferhitzer



Der schnell aufheizende Boiler sorgt für heißen Kaffee oder Cappuccino mit der perfekten Temperatur für Ihre Familie. Das Geheimnis liegt in seinem Gehäuse aus leichtem Aluminium und Edelstahl, das schnell hohe Temperaturen erreichen kann.

## Schnelle Reinigung des Milchbehälters




Die einzigartige Schnellreinigung des Milchbehälters ermöglicht Ihnen, mit nur einem Tastendruck das Milchsysteem ganz bequem nach jedem Gebrauch gründlich zu reinigen.

## Herausnehmbare Brühgruppe



Die Brühgruppe ist das Herz jedes Kaffeevollautomaten und sollte regelmäßig gereinigt werden. Die komplett herausnehmbare Brühgruppe ermöglicht Ihnen eine gründliche Reinigung, indem Sie sie einfach unter fließendem Wasser abspülen können.

## Kompakt und mit Zugriff von vorne



Ganz egal, wie groß Ihre Küche ist: Diese Maschine passt selbst in die kleinsten Räume, und sie ist äußerst praktisch, da Sie von vorne Zugriff auf Wasser- und Abfallbehälter haben. Entwickelt für die erleichterte Zubereitung Ihres Kaffees.

# Daten

## Design

Farbe: Schwarz

## Allgemeine Spezifikationen

Milchlösung: Easy Cappuccino

Benutzeroberfläche: LED-Tasten

## Technische Daten

Kapazität des Milchbehälters: 0,5 l

Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters:  
8 Portionen

Kapazität Wasserbehälter: 1 l

Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 80 g

Farbe und Design: Schwarz

Filterkompatibilität: Brita Intenza

Frequenz: 50 Hz

Max. Höhe der Tasse: 95 mm

Produktabmessungen: 295 x 325 x 420 mm

Spannung: 230 V

Kaffeesatzbehälter: Zugriff von vorne

Wassertank: Zugriff von vorne

Produktgewicht: 7 kg

Kabellänge: < 100 cm

## Anpassung

Aromastärke-Einstellungen: 2

Tassenfüllmenge: Verstellbar

Mahlgradeinstellungen: 5

Aroma-Einstellung vor dem Brühen: Nein

Benutzerprofile: 1

## Diverses

Kaffeespezialitäten: Espresso, Heißes Wasser,  
Cappuccino, Milchschaum

Kaffeepulver-Option: Nein

Doppelte Tasse

Doppelte Tasse Milch: Nein

## Weitere Funktionen

Automatische Reinigungsfunktion und  
Anleitung zum Entkalken

Gusto Perfetto

Hauptschalter, Ein-/Aus-Schalter

Schnell aufheizender Durchlauferhitzer

Herausnehmbare Brühgruppe

