




Saeco Minuto Üliautomaatne espressomasin

- Valmistab kahte kohvijooki
- Automaatne piimavahustaja
- Must
- Viieastmeliselt seadistatav kohviveski



HD8662/09

Teie lemmikjook alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel ühe klõpsuga eemaldatava kohvivalmistusseadmega

Vaid Saeco Minuto pakub esimest tõelist ubadest tassini kohvielamust maksimaalse mugavuse, tiptasemel jõudluse ja suure mahutavuse ning ülikompaktsete mõõtmete juures.

Autentne ja perfektne itaalia kohv

- Hõrk piimavaht tänu patenteeritud automaatsele piimavahustajale
- Kohv ilma ootamiseta tänu lühikese kuumenemisajaga boilerile
- Kohv, millel puudub kõrbenud maitse tänu täiskeraamilistele kohviveskitele

Selline jook, nagu just teile maitseb

- Salvestage oma meelepärane kohvikogus
- Mängige kohvi rikkaliku maitsega tänu meie seadistatavatele kohviveskitele
- Vältige soojuskadu ja muutke meie reguleeritav tila iga tassi jaoks sobivaks.

Lihtne puhastada ja hooldada

- Tänu automaatsele puhastusele ja katlakivi eemaldamisele on kohvimasin alati puhas
- Eemaldatava kohvivalmistusliidese tõttu on puhastamine lihtne
- Masinpestavate osade tõttu on puhastamine lihtne

 **Saeco**

PHILIPS

Saeco, a Philips brand



Esiletõstetud tooted

100%-liselt keraamilised kohviveskid



Sellel espressomasinal on 100%-liselt keraamilised kohviveskid. Saeco kasutab keraamilisi kohviveskeid, sest need jahvatavad täiusliku espresso saamiseks ühtlaselt ja ei kuumuta kohviuba üle. Keraamilised kohviveskid tagavad ka kauakestva jõudluse ja ülivaikse töörežiimi.

Lühikese kuumenemisajaga boiler



Saeco lühikese kuumenemisajaga boileri tehnoloogia tagab, et teie masin on alati töövalmis. Nüüd ei pea te iga tassitäie espresso valmistamise järel ootama, vaid võite valmistada mitu tassitäit järjest.

Salvestab teie kohvikoguse



Tänu vastavalt teie maitsele reguleeritava kohvikoguse mälu funktsioonile saate alati

täiusliku tassi espressot, mis on teie isiklike eelistuste järgi valmistatud. Nautige suurepäraselt kohvijooki vaid ühe nupuvajutusega.

Automaatne piimavahustaja



Selle Saeco espressomasinaga on maitsva cappuccino valmistamine lihtne tänu uuele patenteeritud automaatsele piimavahustajale, millel on keeriseline kamber. Piimavahustaja, mida baristad kutsuvad cappuccinatore'ks, võtab piima otse piimapakist või -kannust ja vahustab selle automaatselt, lastes selle otse tassi. Tänu ainulaadsele keeriselinele kambrile on tagatud ühtlane pritsmeteta piimavoog.

Reguleeritav tila



Meie espressomasinate reguleeritav tila sobib igale tassile ja hoiab seega ära kohvi pritsimise ja mahajahtumise tassi valamisel. Tänu sellele serveeritakse teie espressot alati õigel temperatuuril ning masin püsib puhas.

Masinpestavad osad



Mugavuse tagamiseks võite panna Saeco tilgakoguja ja piimavahustaja või -nõu nõudepesumasinasse. See säästab aega ja tagab hügieenilise puhastuse.

Viieastmeliselt seadistatavad kohviveskid



Erinevad kohvisegud peavad täiusliku maitse saamiseks olema erineva teralisusega. Selle espressomasina jahvatuse teralisust saab reguleerida viieastmeliselt, alates peeneimast jahvatusest rikkaliku espresso jaoks kuni jämedaimani kergema kohvi valmistamiseks.

Spetsifikatsioon

Hooldus

- 2-aastane ülemaailmne garantii

Täiusliku espresso

- Espresso tehnoloogia: Saeco kohaldatav süsteem, Aroomisüsteem – enne kohvi valmistamist

Tehnilised andmed

- Sobivad kohvituübid: Terved kohvioad
- Veeturve pumbas: 15 baari (täiuslik espresso)
- Eemaldatav kohvivalmistusliides
- Päritoluriik: Disainitud Itaalias, Valmistatud Euroopas
- Juhtme pikkus: 80 cm
- Veeboilerite arv: 1 boiler
- Sagedus: 50 Hz
- Võimsus: 1850 W
- Pingeline: 230 V

Lihne kasutada

- Puhastamine ja korrashoid: Katlakivi

eemaldussüsteem

- Kasutamine: Reguleeritav kohviväljastusseade, Kiire aurutamine, Eemaldatav kohvivalmistusliides, Tavaline / pikk espresso

Kaal ja mõõtmed

- Toote kaal: 7,5 kg
- Toote mõõtmed (L x S x K): 215 x 429 x 330 mm
- Kohvioasalve maht: 250 g
- Jäätmenõu maht: 15 valmistuskorda
- Veepaagi mahtuvus: 1,8 l
- Suurim tassi kõrgus: 152 mm

Omadused

- Samaaegne kohvivalmistus
- Sobib Brita filtriga kasutamiseks: Valikuline

Disain

- Värvus: Matt must
- Materjalid ja viimistlus: Plast