




„Saeco“ Minuto Puikus automatinis espreso aparatas

- Verda 2 rūšių kavą
- Automatinis pieno putų plakiklis
- juoda
- 5 padėtimis reguliuojamas malūnėlis



HD8662/09

Mėgaukitės mėgstamiausiais gėrimais vienu palietimu su vienu spustelėjimu keičiamais virimo elementais

Tik naudodami itin kompaktiškos konstrukcijos „Saeco Minuto“ galėsite patogiai mėgautis tobulai sumalta kava, neprikaištingu veikimu ir paruošite didelį kavos kiekį

Autentiškos itališkos kavos tobulumas

- Patentuotu automatinio pieno putų plakikliu paruošiamos skanios putos
- Greitai įkaistantis virintuvas – mėgaukitės kava nelaukdami
- 100 % keraminiai malūnėliai – neprisvilusio skonio kava

Ruoškite jums patinkančius gėrimus

- Išsaugo jūsų mėgstamiausios kavos ruošimo trukmės nustatymus
- Keiskite kavos sodrumą reguliuojamais malūnėliais
- Kadangi snapelis yra reguliuojamas, neprarasite šilumos ir galėsite įdėti bet kokį puodelį

Paprasta valyti ir prižiūrėti

- Nuolatinę švarą užtikrina automatinio valymo ir nuosėdų šalinimo funkcija
- Lengva valyti dėl nuimamų virimo elementų
- Lengva valyti dėl indaplovėje plaunamų dalių

 **Saeco**

PHILIPS

Saeco, a Philips brand

Ypatybės

100 % keraminiai malūnėliai



Šiame espresso kavos aparate naudojami 100 % keraminiai malūnėliai. „Saeco“ aparatuose naudojami keraminiai malūnėliai, nes jie tolygiai sumala pupeles ir jų neperkaitina, kad galėtumėte mėgautis nepriekaištinga espresso kava. Be to, keramika užtikrina, kad aparatas veiks ilgai ir tyliai.

Greitai įkaistantis virintuvas



Dėl greitai įkaistančio „Saeco“ virintuvo technologijos jūsų aparatas visada pasiruošęs. Nuo šiol nereikės laukti pasibaigus kiekvienam espresso paruošimo ciklui – galėsite paruošti keletą kavos puodelių iš eilės.

Išsaugo jūsų kavos ruošimo trukmės nustatymus



Dėl atminties funkcijos, kuri leidžia reguliuoti kavos virimo trukmę, visada galėsite pasigaminti jums patinkančios puikios kavos puodelį pagal savo skonį. Mėgaukitės ypatingo skonio kavos gėrimu mygtuko paspaudimu.

Automatinis pieno putų plakiklis



Naudodami šį „Saeco“ espresso kavos aparatą su patentuotu automatinio pieno putų plakikliu ir sukurine kamera galėsite lengvai pasigaminti skanios kapučino kavos. Pieno putų plakiklis, kurį meistrai vadina „kapučinatoriumi“, išleidžia pieną tiesiai iš pieno dėžutės arba ąsočio ir jį automatiškai suplaka, paskui supila į puodelį. Dėl išskirtinės sukurinės kameros pienas pilamas tolygiai ir netaškomas.

Reguliuojama srovė



Dėl mūsų espresso kavos aparatuose naudojamo reguliuojamo snapelio galėsite įdėti bet kokį puodelį, todėl kava neišsipils ir neatvės, kol ją pilsite į puodelį. Taip jūsų espresso visada bus tinkamos temperatūros, o aparatas išliks švarus.

Indaplovėje plaunamos dalys



Kad būtų patogiau, „Saeco“ nuvarvėjimo padėklą ir pieno putų plakiklį arba pieno ąšetėlį galite padėti į indaplovę. Taip sutaupysite laiko ir higieniškai išvalysite šias dalis.

5 padėtimis reguliuojami malūnėliai



Skirtingus kavos mišinius būtina tinkamai sumalti, kad atsiskleistų visas kavos skonis. Galima pasirinkti 5 šio espresso kavos aparato grūdėtumo nustatymus – nuo smulkiausio malimo tirščiausiai espresso kavai iki rupiausio malimo silpnesnei kavai.

Specifikacijos

Techninė priežiūra

- 2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Tobula espresso

- Espresso technologija: „Saeco“ sistema, Aromato sistema: išankstinis užvirimas

Techniniai duomenys

- Tinkami kavos tipai: Nemaltos kavos pupelės
- Vandens slėgis siurblyje: 15 bar (tobula espresso kava)
- Išimamas virimo elementas
- Kilmės šalis: Sukurta Italijoje, Pagaminta Europoje
- Maitinimo laido ilgis: 80 cm
- Vandens virintuvų skaičius: 1 virintuvas
- Dažnis: 50 Hz
- Maitinimas: 1850 W
- Įtampa: 230 V

Paprasta naudoti

- Valymas ir priežiūra: Nuosėdų šalinimo ciklas
- Naudojimas: Reguliuojamas kavos dalytuvas,

Greitai paruošiami garai, Išimamas virimo elementas, Įprastas / didelis espresso kavos puodelis

Svoris ir matmenys

- Gaminio svoris: 7,5 kg
- Produkto matmenys (plotis x gylis x aukštis): 215 x 429 x 330 mm
- Kavos pupelių talpa: 250 g
- Atliekų indo talpa: 15 porcijos
- Vandens bakelio talpa: 1,8 l
- Didž. puodelio aukštis: 152 mm

Savybės

- Virimas vienu metu
- Tinka „Brita“ filtrai: Pasirenkamos funkcijos

Konstrukcija

- Spalva: Matinė juoda
- Medžiagos ir apdaila: Plastikas