

PHILIPS

Saeco

全自動義式咖啡機

Xsmall

可沖煮 2 款咖啡

經典奶泡器

黑色

可調式五段研磨刀片



HD8743/16



品嚐到鍾愛咖啡豆的濃郁香氣 單鍵製作現磨現煮的義式咖啡

無論您之後想品嚐何種風味的咖啡，只需按下一個按鈕，Saeco Xsmall 即可現場磨豆，並配備蒸氣管，為您的現煮新鮮咖啡飲品增添香濃奶泡享受。

極致風味的道地義式咖啡

- 配備 100% 陶瓷研磨刀片，讓您不再喝到帶有焦味的咖啡

按照個人品味製作出您要的飲品

- 儲存您最愛的咖啡沖煮時間長度
- 以可調式研磨刀片打造不同咖啡濃度的變化

便於清潔與維護

- 自動管路清潔讓咖啡機永保乾淨清潔
- 可拆式蒸餾沖泡零件，讓清理更方便

焦點

自動管路清潔



Saeco 設計的這款義式咖啡機，能夠在開機或關機時自動以清水清洗咖啡管路，因此能夠確保沖泡出的每一杯咖啡都能給您香醇、新鮮的口感。

100% 陶瓷研磨機



這台義式咖啡機配備 100% 陶瓷研磨刀片。Saeco 之所以選用陶瓷研磨刀片，就是為了在保持一致研磨效果的前提下，不過度加熱咖啡豆，以沖泡出完美無瑕的義式咖啡。陶瓷材質提供持久的運作壽命，操作使用時也毫無噪音。

儲存咖啡沖煮時間長度



有了我們所研發的記憶功能，可讓您依據自己的口味調整咖啡沖煮時間長度，隨時可根據自己的個人喜好，沖泡出完美的義式咖啡。只要按一下按鈕，即可享用絕佳咖啡飲品。

可調式五段研磨刀片



每種混合咖啡豆都需要不同的研磨顆粒等級，以帶出完整風味。這台義式咖啡機可調整五種不同的研磨顆粒設定，從最細（製作本體結構豐潤的義式咖啡）到最粗（製作口感較溫潤淡雅的咖啡）都可隨意變化。

可拆式蒸餾沖泡零件



Saeco 發明的蒸餾沖泡器是義式咖啡機的心臟，可確保咖啡機自動運作。因型號而異，蒸餾沖泡零件可能從正面或側面輕易拿取。可在輕鬆拆卸蒸餾沖泡器後直接於水龍頭下清洗，確保衛生安全無虞。

規格

技術規格

鍋爐材質: 不鏽鋼 (金屬色)
水鍋爐數目: 1 個鍋爐
幫浦水壓: 15 巴 (完美義式濃縮咖啡)
支援咖啡類型: 整顆咖啡豆
產地: 義大利設計, 歐洲製造
可拆式蒸餾沖泡零件: 是
電源: 1400 W
電壓: 120 V
頻率: 60 Hz
電線長度: 80 cm

完美的義式咖啡

義式咖啡技術: 香氣萃取系統: 預潤

客戶服務

兩年全球保固: 是

簡單易用

清潔與維護: 自動咖啡管路沖洗
用途: 可拆式蒸餾沖泡零件, 可拆式水箱

重量和尺寸

杯子高度上限: 95 mm
產品重量: 7.2 kg
產品尺寸 (長 x 深 x 高): 420 x 325 x 295 mm
咖啡豆容量: 180 克
殘渣容器容量: 8 份
水箱容量: 1 L

