

PHILIPS

Saeco

Superautomatisk
espressomaskin

Xsmall

Brygger to kaffevarianter

Klassisk melkeskummer

Sølv

Justerbar kvern med fem trinn



HD8745/01



Smak aromaen fra favorittbønnene dine espresso fra bønne til kopp med ett trykk

Uansett hva slags kaffe du vil lage, så kverner Saeco Xsmall de ferske bønnene på stedet kun ved å trykke på en knapp. Den leveres med et damprør som tilfører litt deilig melkeskum til alle de ferske kaffedrikkene du lager.

Perfekt, autentisk italiensk kaffe

- Den klassiske melkeskummeren lager deilig melkeskum
- De 100 % keramiske kvernene gir kaffe uten brent smak

Lag drikkene slik du liker dem

- Lagrer favorittlengden på kaffen din
- Lek med kaffens fylde med våre justerbare kverner

Enkel å rengjøre og vedlikeholde

- Den automatiske rengjøringen av kretsen sørger for at maskinen alltid er ren
- Enkel rengjøring med avtakbar bryggegruppe

Høydepunkter

Automatisk rengjøring av kretsen




Saeco utformet denne espressomaskinen for å automatisk rengjøre kaffekretsen med vann når maskinen startes eller slås av. Dette gir en utmerket, fersk smak fra hver kaffekopp.

100 % keramiske kverner



Denne espressomaskinen er utstyrt med 100 % keramiske kverner. Saeco bruker keramiske kverner for å gi konsekvent kverning uten å overopphete kaffebønnen, slik at du får en plettfri espresso. Keramikken gir også langvarig ytelse og gjør at maskinen er helt stillegående.

Lagre kaffelengden



Du får alltid en perfekt kopp med espresso som er brygget etter din personlige preferanse, takket være minnefunksjonen du kan bruke til å justere kaffens lengde, til det som passer din smak. Nyt en førsteklasses kaffedrikk med bare ett knappetrykk.

Klassisk melkeskummer



Denne Saeco-espressomaskinen leveres med den klassiske melkeskummeren baristaer kaller Pannarello. Den skiller ut damp og senkes ned i melken for å tilberede nydelig melkeskum. Slipp løs din indre barista når du tilbereder deilige melkespesialiteter på den tradisjonelle måten.

Fem trinns justerbare kverner



Forskjellige kaffeblandinger krever ulike nivåer av grovhet på kaffen for å få frem hele smaken. Grovheten denne espressomaskinen maler, kan justeres til fem ulike innstillinger, fra finest for å få en fylldig espresso, til grovest for å få en lysere kaffe.

Bryggegruppe som kan fjernes



Bryggegruppen, som er en oppfinnelse fra Saeco, er hjertet av espressomaskinene våre og sikrer automatisering. Avhengig av modellen er bryggegruppen lett tilgjengelig fra forsiden eller siden. Den er enkel å ta ut, slik at den enkelt kan rengjøres ved å skylle den under springen, noe som sikrer best mulig hygiene.

Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Vannbeholdermateriale: Rustfritt stål (Inox)

Pumpetrykk: 15 bar

Drift: 1400 W

Spenning: 230 V

Frekvens: 50 Hz

Perfekt espresso

Espresso-teknologi: Aromasystem:
forhåndsbygging

Service

To års verdensomspennende garanti

Lett å bruke

Rengjøring og vedlikehold: Automatisk skylling
av kaffesirkuleringsystemet

Bruk: Bryggegruppe som kan fjernes, Avtakbar
vannbeholder

Mål og vekt

Maksimal høyde på kopp: 95 mm

Produktmål (B x D x H): 420 x 325 x 295 mm

Kaffebønnekapasitet: 180 g

Kapasitet for avfallsbeholder: 8 porsjoner

Kapasitet for vanntank: 1 l

