

# PHILIPS

## Saeco

เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ่

อัตโนมัติแบบพิเศษ

Xsmall

ชงกาแฟได้ 2 แบบ

เครื่องตีฟองนมแบบคลาสสิก

สีเงิน

เครื่องบดแบบปรับระดับได้ 5 ระดับ



HD8745/01



## สัมผัสกลิ่นหอมของเมล็ดกาแฟที่คุณชอบ

เอสเปรสโซ่ระบบ Bean to cup ด้วยการกดปุ่มเดียว

ไม่ว่าคุณจะมีเมล็ดกาแฟแบบใด Saeco Xsmall จะบดเมล็ดกาแฟสดได้ในทันทีที่กดปุ่ม โดยมาพร้อมกับท่อไอน้ำเพื่อเพิ่มสัมผัสอันน่าประทับใจของฟองนมให้กับกาแฟที่สดใหม่ของคุณ

### กาแฟอิตาลีแท้ๆ อย่างสมบูรณ์แบบ

- เครื่องตีฟองนมแบบคลาสสิก
- กาแฟไม่มีกลิ่นเหม็นไหม้ อีกต่อไป ด้วยเครื่องบดทำจากเซรามิก 100%

### กำหนดเครื่องดื่มตามความชอบของคุณ

- บันทึกปริมาณและความเข้มข้นของกาแฟที่คุณชื่นชอบ
- ปรับเปลี่ยนความเข้มข้นของกาแฟตามที่ต้องการด้วยเครื่องบดแบบปรับระดับได้

### ทำความสะอาดและดูแลรักษาได้ง่าย

- เครื่องที่สะอาดเหมือนใหม่อยู่เสมอด้วยการทำความสะอาดอัตโนมัติ
- ง่ายต่อการทำความสะอาดด้วย Brewing Group ที่สามารถถอดล้างได้

# ไฮไลต์

## การทำความสะอาดอัตโนมัติ



Saeco ออกแบบเครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ่นี้ให้ทำความสะอาดระบบชงกาแฟของเครื่องด้วยน้ำโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะเมื่อเปิดหรือปิดเครื่อง ทำให้ได้กาแฟรสชาติและสดใหม่เสมอ

## เครื่องบดทำจากเซรามิก 100%



เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ่มาพร้อมกับเครื่องบดทำจากเซรามิก 100% Saeco ใช้เครื่องบดทำจากเซรามิก เนื่องจากมีการบดที่สม่ำเสมอโดยไม่ทำให้เกิดความร้อนสูงเกินกับเมล็ดกาแฟเพื่อให้ได้กาแฟเอสเปรสโซ่ที่รสชาติยอดเยี่ยม เซรามิกสามารถใช้งานได้ยาวนานและทำงานโดยใช้เสียงรบกวน

## บันทึกปริมาณและความเข้มข้นของกาแฟ



คุณจะได้รับกาแฟเอสเปรสโซ่ที่ชงขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบตรงตามรสนิยมของคุณเสมอด้วยฟังก์ชันความจำที่ล้ำสมัยที่คุณสามารถปรับปริมาณ และความเข้มข้นของกาแฟตามความชอบของคุณ เพลิดเพลินกับการดื่มกาแฟแสนอร่อยในถ้วยโปรดของคุณเพียงแคกดปุ่ม

## เครื่องตีฟองนมแบบคลาสสิก




เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ่ Saeco มาพร้อมกับเครื่องตีฟองนมแบบคลาสสิกซึ่งบาริสต้าเรียกว่า "Pannarello" ซึ่งจะจ่ายไอน้ำและเข้าไว้ในนมเพื่อเตรียมฟองนมชั้นเลิศ เผยความเป็นบาริสต้าในตัวคุณด้วยการเตรียมนมแสนอร่อยแบบพิเศษด้วยวิธีการดั้งเดิม!

## เครื่องบดแบบปรับระดับได้ 5 ระดับ



เมล็ดกาแฟที่แตกต่างกันต้องการระดับความละเอียดในการบดที่ต่างกันเพื่อให้ได้รสชาติยอดเยี่ยม ความละเอียดในการบดของเครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ่นี้สามารถปรับการตั้งค่าได้ 5 ระดับ ตั้งแต่ละเอียดที่สุดสำหรับเอสเปรสโซ่สมบูร์นแบบไปจนถึงหยาบที่สุดสำหรับกาแฟที่อ่อนนุ่มกว่า

## Brewing Group สามารถถอดได้



Brewing Group เป็นนวัตกรรมจาก Saeco ถือเป็นหัวใจสำคัญสำหรับเครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ่ของเรา และมันใจกับการทำงานอัตโนมัติ Brewing Group สามารถใช้งานได้ง่ายดายจากด้านหน้าหรือด้านข้างแล้วแต่รุ่น Brewing Group สามารถถอดออกเพื่อนำมาล้างได้ง่ายโดยการเปิดน้ำไหลผ่านได้ก็อกน้ำเพื่อสุขอนามัยสูงสุด

# รายละเอียดเฉพาะ

## ข้อมูลทางเทคนิค

วัสดุหม้อต้ม: สเตนเลสสตีล (เหล็กกล้าไร้สนิม)  
จำนวนหม้อต้ม: หม้อต้ม 1 หม้อ  
แรงดันน้ำในเครื่องปั๊ม: 15 บาร์ (เอสเปรสโซ่ที่สมบูร์นแบบ)  
ประเภทกาแฟที่รองรับ: เมล็ดกาแฟ  
ประเทศผู้ผลิต: ออกแบบในอิตาลี, ผลิตในยุโรป  
Brewing Group สามารถถอดได้: ผ่านการรับรอง  
กำลังไฟ: 1400 วัตต์  
แรงดันไฟฟ้า: 230 V  
ความถี่: 50 เฮิร์ตซ์  
ความยาวสายไฟ: 80 ซม.

## เอสเปรสโซ่ที่สมบูร์นแบบ

เทคโนโลยีสำหรับการชงเอสเปรสโซ่: ระบบรักษากลิ่น: กลิ่นกลิ่นหอม (Pre-brewing)

## FK-Coffee-2015

กาแฟ: กาแฟแฟม, เอสเปรสโซ่

## บริการ

รับประกันทั่วโลก 2 ปี: ผ่านการรับรอง

## ใช้งานง่าย

การทำความสะอาดและดูแลรักษา: การล้างชุดอุปกรณ์ชงกาแฟโดยอัตโนมัติ  
การใช้: Brewing Group สามารถถอดได้, ช่องใส่เมล็ดกาแฟ

## น้ำหนักและขนาด

ขนาดสูงสุดของถ้วย: 95 มม.  
น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 6.9 กก.  
ขนาดของผลิตภัณฑ์ (กว้าง x ลึก x สูง): 420 x 325 x 295 มม.  
ความจุเมล็ดกาแฟ: 180 ก.  
ความจุภาชนะใส่ของเสีย: 8 จำนวนการเสิร์ฟ  
ความจุถังคั้นน้ำ: 1 ลิตร

