

PHILIPS

Saeco

Volautomatische
espressomachine

Xsmall

Zet 2 koffievarianten

Klassieke melkopschuimer

Zilver

In 5 stappen verstelbare molens



HD8745/03



Proef het aroma van koffiebonen van koffieboon tot espresso met één druk op de knop

Welke koffie u ook wilt proberen, de Saeco Xsmall zorgt met één druk op de knop voor vers gemalen bonen. Hij wordt geleverd met een stoompijpje om een dot heerlijk melkschuim aan uw koffie toe te voegen.

De perfecte authentieke Italiaanse koffie

- Heerlijk melkschuim dankzij de klassieke melkopschuimer
- Koffie zonder verbrande smaak dankzij 100% keramische molens

Bereid dranken naar uw smaak

- Onthoud uw favoriete hoeveelheid koffie
- Kies voor verschillende koffiesmaken met onze verstelbare molens

Gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden

- Altijd een schone machine dankzij automatische reiniging van het doorloopsysteem
- Eenvoudig schoonmaken dankzij afneembaar zetsysteem

Kenmerken

Automatische reiniging van het doorloopstelsel




Saeco heeft deze espressomachine ontworpen om automatisch bij het in- of uitschakelen van de machine het koffiedoorloopstelsel te reinigen met water. Dit geeft een geweldige, verse smaak aan elke kop koffie.

100% keramische molens



Deze espressomachine is voorzien van 100% keramische molens. Saeco gebruikt keramische molens vanwege hun consequente maling zonder de koffiebonen voor een onberispelijke espresso te oververhitten. Keramiek zorgt voor duurzame prestaties en een totaal stille werking.

Onthoud uw hoeveelheid koffie



Dankzij onze innovatieve geheugenfunctie met instelbare hoeveelheid, sterkte en temperatuur krijgt u altijd een perfecte kop koffie die speciaal volgens uw persoonlijke voorkeur wordt gezet. Geniet van een uitstekende kop koffie in uw favoriete mok met slechts één druk op de knop.

Klassieke melkopschuimer




Deze Saeco-espressomachine beschikt over de klassieke melkopschuimer die barista's een "Pannarello" noemen. Deze opschuimer geeft stoom af en wordt in melk ondergedompeld om prachtig melkschuim te bereiden. Geef de barista in u de vrijheid en maak heerlijke melkspecialiteiten op de traditionele manier!

In 5 stappen verstelbare molens



Versillende koffiemengsels vragen om verschillende maalinstellingen. De malingskorrelgrootte van deze espressomachine kan in 5 instellingen worden ingesteld, van de fijnste instelling voor een volle espresso tot de grofste voor een lichtere koffie.

Afneembare zetgroep



Het zetsysteem – een Saeco-uitvinding – vormt het hart van onze machines en verzorgt het automatische proces. Het zetsysteem is (afhankelijk van het model), gemakkelijk toegankelijk vanaf de voor- of zijkant. Het kan eenvoudig worden verwijderd voor reiniging onder de kraan voor een optimale hygiëne.

Specificaties

Technische specificaties

Boilermateriaal: Roestvrijstalen kloppers

Aantal waterboilers: 1 boiler

Geschikte koffiesoorten: Hele koffiebonen

Vermogen: 1400 W

Voltage: 230 volt

Frequentie: 50 Hz

Snoerlengte: 80 cm

Perfekte espresso

Espresso-technologie: Aromasysteem: pre-brewing

Afwerking

Materiaal Panarello: Roestvrij staal

Service

2 jaar wereldwijde garantie

Gebruiksvriendelijk

Reiniging en onderhoud: Automatische spoeling van koffiedoorloopsysteem

Gebruik: Afneembare zetgroep, Verwijderbaar waterreservoir

Gewicht en afmetingen

Maximale kophoogte: 95 mm

Productafmetingen (l x b x h): 295 x 325 x 420 mm

Koffiebooncapaciteit: 180 gr

Capaciteit van koffierestenbakje: 8,0 porties

Capaciteit waterreservoir: 1 L

