

PHILIPS

Saeco

W pełni automatyczny
ekspres do kawy

Xsmall

Parzenie 2 rodzajów kawy

Klasyczny spieniacz do mleka

Srebrny

5-stopniowy, regulowany
młynek



HD8745/19



Poczuj aromat ziaren ulubionej kawy. Błyskawiczne espresso

Niezależnie od rodzaju wybranej kawy, ekspres Saeco Xsmall zmieli świeże ziarna za jednym dotknięciem przycisku. Dołączony do zestawu dozownik pary pozwala wzbogacić napój odrobiną mlecznej pianki, dzięki której będzie on jeszcze pyszniejszy.

Prawdziwa włoska doskonałość kawy

- Pyszna mleczna pianka dzięki klasycznemu spieniaczowi do mleka
- Kawa bez posmaku przypalonych ziaren dzięki ceramicznym młynkom

Przygotowywanie napojów zgodnie ze swoimi upodobaniami

- Zapamiętywanie czasu parzenia ulubionej kawy
- Eksperymentuj ze smakiem kawy dzięki regulowanemu młynkom

Łatwe czyszczenie i konserwacja

- Czysty ekspres dzięki automatycznemu czyszczeniu obiegu
- Łatwe czyszczenie dzięki wyjmowanemu blokowi zaparzającemu

Zalety

Automatyczne czyszczenie obiegu




Ekspres został zaprojektowany przez firmę Saeco w taki sposób, aby obieg kawy był automatycznie czyszczony po włączeniu lub wyłączeniu urządzenia. Zapewnia to doskonały, świeży smak każdej filiżanki kawy.

Ceramiczne młynki



Ekspres do kawy jest wyposażony w ceramiczny młynek. Saeco wykorzystuje młynki ceramiczne, ponieważ dokładne mielenie bez przegrzewania ziaren to gwarancja znakomitego espresso. Młynki ceramiczne gwarantują też trwałość i cichą pracę ekspresu.

Zapamiętywanie czasu parzenia



Dzięki funkcji pamięci, która umożliwia ustawienie odpowiedniego czasu parzenia, zawsze otrzymasz filiżankę wyśmienitej kawy zaparzonej tylko dla Ciebie, zgodnie z Twoimi preferencjami. Delektuj się wyśmienitą kawą za naciśnięciem przycisku.

Klasyczny spieniacz do mleka




Ekspres do kawy Saeco jest wyposażony w klasyczny spieniacz do mleka nazywany „Pannarello”. Spieniacz wytwarza parę — należy go zanurzyć w mleku, aby przygotować cudowną piankę. Wyzwól w sobie baristę, przygotowując pyszne napoje mleczne w tradycyjny sposób!

5-stopniowe, regulowane młynki



Różne mieszanki kawy wymagają różnego stopnia mielenia, aby wydobyć z nich pełnię aromatu. W tym ekspresie można ustawić 5 różnych grubości mielenia, od najdrobniejszego dla prawdziwego espresso po najgrubsze dla łagodniejszej kawy.

Wymowany blok zaparzający



System parzenia, wynalazek firmy Saeco, to serce naszych ekspresów do kawy, które zapewnia ich automatyczne działanie. W zależności od modelu blok zaparzający jest łatwo dostępny z przodu lub z boku urządzenia. W celu zapewnienia maksymalnej higieny można go bez problemu wyjąć i łatwo wyczyścić, oplukując pod bieżącą wodą.

Dane techniczne

Dane techniczne

Materiał bojlera: Stal szlachetna (nierdzewna)

Liczba bojlerów wody: 1 bojler

Ciśnienie wody w pompie: 15 barów
(doskonałe espresso)

Obsługiwane rodzaje kawy: Całe ziarna kawy

Kraj pochodzenia: Zaprojektowano we

Włoszech, Wyprodukowano w Europie

Wyjmowany blok zaparządzający

Moc: 1400 W

Napięcie: 230 V

Częstotliwość: 50 Hz

Długość przewodu: 80 cm

Doskonałe espresso

Technologia Espresso: System zatrzymujący
aromat: wstępne zaparowanie

Serwis

2 lata gwarancji

Wygodne użytkowanie

Czyszczenie i konserwacja: Automatyczne
płukanie obiegu kawy

Użytkowanie: Wyjmowany blok zaparządzający,
Wyjmowany zbiornik wody

Waga i wymiary

Maksymalna wysokość filiżanki: 95 mm

Waga produktu: 6,9 kg

Wymiary produktu (dług. x głęb. x szer.): 295 x
325 x 420 mm

Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 180 g

Pojemność pojemnika na odpadki: 8 porcji

Pojemność zbiornika wody: 1 L

