

PHILIPS

Saeco

Machine espresso
Super Automatique

Xsmall

2 spécialités de café possibles

Mousseur à lait classique

Argent

Broyeur réglable sur 5 niveaux



HD8747/01



Réservoir de lait Syntia Cappuccino

Espresso « bean-to-cup » à la simple pression d'un bouton

Quel que soit le prochain café que vous souhaitez savourer, la Saeco Xsmall moule les grains directement, à la simple pression d'un bouton. Elle est équipée d'un mousseur à lait manuel, pour un supplément de plaisir sous forme de mousse de lait dans toutes vos boissons à base de café fraîchement préparé.

Un authentique café italien

- Une délicieuse mousse de lait grâce au mousseur à lait classique
- Un café sans goût de brûlé grâce aux broyeurs 100 % céramique

Préparez des boissons à votre goût

- Enregistrez la longueur de votre café préféré
- Jouez avec le degré de richesse du café grâce à nos broyeurs réglables

Facile à nettoyer et à entretenir

- Une machine toujours propre grâce au nettoyage automatique du circuit
- Nettoyage facile grâce au groupe café amovible

Points forts

Nettoyage automatique du circuit



Saeco a conçu cette machine espresso pour qu'elle nettoie automatiquement à l'eau son circuit de café lorsque vous l'allumez ou que vous l'éteignez. Ainsi, vous savourez un café au goût pur à chaque tasse.

Broyeurs 100 % céramique



Cette machine espresso est équipée de broyeurs 100 % céramique. Saeco utilise des broyeurs en céramique car ils produisent une mouture uniforme sans surchauffer le café, pour un espresso impeccable. La céramique garantit en outre une durée de vie prolongée et un fonctionnement totalement silencieux.

Enregistre la longueur de votre café



Vous obtiendrez toujours une tasse d'espresso parfaite, préparée comme vous l'aimez, grâce à notre fonction Mémo vous permettant de régler la longueur du café selon votre goût. Savourez une excellente boisson à base de café, à la simple pression d'un bouton.

Broyeurs réglables à 5 niveaux




Différents mélanges nécessitent différents niveaux de mouture pour révéler au mieux leur parfum. Cette machine espresso offre 5 niveaux différents de mouture, de la plus fine pour un espresso intense à la plus grosse, pour un café léger.

Mousseur à lait classique



Cette machine espresso Saeco est équipée d'un mousseur à lait classique également appelé « pannarello » par les baristas. Il produit de la vapeur et doit être plongé dans le lait pour préparer une magnifique mousse de lait. Libérez le barista qui est en vous en préparant de délicieuses boissons à base de lait selon la méthode traditionnelle !

Groupe café amovible



Le groupe café, une invention de Saeco assurant l'automatisation de la préparation, est le cœur de nos machines espresso. Le groupe café est, selon le modèle, facilement accessible en façade ou sur le côté. Vous pouvez le retirer facilement afin de le nettoyer tout simplement sous le robinet, pour une hygiène optimale.

Caractéristiques

Spécificités techniques

Matériau de la chaudière: Acier inoxydable (inox)

Nombre de chaudières: 1 chaudière

Pression de l'eau de la pompe: 15 bars (espresso parfait)

Types de café compatibles: Grains de café entiers

Pays d'origine: Conçu en Italie, Fabriqué en Europe

Groupe café amovible

Alimentation: 1 400 W

Tension: 230 volt

Fréquence: 50 Hz

Longueur du cordon: 80 cm

Un authentique espresso

Technologie Espresso: Système d'arôme : pré-infusion

Entretien

Deux ans de garantie internationale

Facile à utiliser

Nettoyage et entretien: Rinçage automatique du circuit de café

Utilisation: Groupe café amovible, Réservoir d'eau amovible

Poids et dimensions

Hauteur de tasse maximale: 95 millimètre

Poids du produit: 7,2 kg

Dimensions du produit (l x P x H):

420 x 325 x 295 millimètre

Capacité du bac à grains: 180 g

Capacité du bac à marcs: 8 marcs de café

Capacité du réservoir d'eau: 1 l

