



## Saeco Intuita Volautomatische espressomachine

- Zet 3 koffievarianten
- Automatische melkopschuimer
- Zilver
- In 5 stappen verstelbare molens

HD8750/81



# Espresso en cappuccino van verse bonen

## Kies uw aroma met deze espressomachine

Met de Saeco Intuita-espressomachine geniet u met één druk op de knop van een verse espresso met het gewenste aroma; eenvoudig te gebruiken, aan te passen en schoon te maken

### De perfecte authentieke Italiaanse koffie

- Heerlijk melkschuim dankzij de automatische melkopschuimer
- Koffie zonder wachten dankzij de snel opwarmende boiler
- Koffie zonder verbrande smaak dankzij 100% keramische molens

### Bereid dranken naar uw smaak

- Uw favoriete hoeveelheid koffie en sterkte opslaan
- Kies voor verschillende koffiesmaken met onze verstelbare molens
- Voorkom warmteverlies met de verstelbare tuit die bij iedere kop past


### Gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden

- Altijd een schone machine dankzij automatische reiniging van het doorloopsysteem
- Eenvoudig schoonmaken dankzij afneembaar zetsysteem
- Gemakkelijk reinigen dankzij vaatwasmachinebestendige onderdelen

**PHILIPS**

Saeco, a Philips brand

 **Saeco**



## Kenmerken

### Automatische reiniging van het doorloopstelsel



Saeco heeft deze espressomachine ontworpen om automatisch bij het in- of uitschakelen van de machine het koffiedoorloopstelsel te reinigen met water. Dit geeft een geweldige, verse smaak aan elke kop koffie.

### 100% keramische molens



Deze espressomachine is voorzien van 100% keramische molens. Saeco gebruikt keramische molens vanwege hun consequente maling zonder de koffiebonen voor een onberispelijke espresso te oververhitten. Keramiek zorgt voor duurzame prestaties en een totaal stille werking.

### Snel opwarmende boiler



De snelle boiler technologie van Saeco zorgt ervoor dat uw machine altijd klaar voor gebruik is. U hoeft niet meer te wachten na het bereiden van elke kop, maar kunt espresso na espresso maken.

### Slaat uw hoeveelheid koffie en sterkte op



Dankzij onze innovatieve geheugenfunctie met instelbare hoeveelheid, sterkte en temperatuur krijgt u altijd een perfecte kop koffie die speciaal volgens uw persoonlijke hoeveelheid en sterkte wordt gezet. Geniet van een uitstekende kop koffie in uw favoriete mok met slechts één druk op de knop.

### Verstelbare tuit



De verstelbare tuit op onze espressomachines past bij iedere kop en voorkomt dus dat de

koffie spat of afkoelt tijdens het inschenken. Zo wordt uw espresso altijd op de juiste temperatuur geserveerd en houdt u een schone machine.

### Vaatwasmachinebestendige onderdelen



Voor uw gemak kunt u de lekbak en melkopschuimer of melkbeker van de Saeco in de vaatwasmachine zetten. Zo bespaart u tijd en bent u verzekerd van een hygiënische reiniging.



### Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO<sub>2</sub>-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

# Specificaties

## Ontwerp

- Kleur: Zwart en zilver

## Duurzaamheid

- Energieverbruik koffiezetten: 1850 W

## Service

- 2 jaar garantie

## Afwerking

- Materiaal boiler: Roestvrijstalen kloppers
- Materiaal lekbak: Roestvrij staal
- Materiaal waterreservoir: Plastic
- Materiaal hoofdunit: Plastic

## Land van herkomst

- Geproduceerd in: Europa

## Algemene specificaties

- Variatie met één druk op de knop: 3
- Maalstanden: 5
- Aanpasbaar per drank: Instelbare inhoud van de kop
- Gebruiksgemak en comfort: Afneembare lekbak

- Compatibel koffie serveren: koffiebonen
- Eenvoudig te reinigen en onderhouden: Automatische spoelcyclus, Afneembare zetgroep
- Speciale functies: Automatische melkopschuimer, Keramische molen, Pre-brewing

## Technische specificaties

- Pompdruk: 15 bar
- Koffiezettijd voor één kopje: 45 (espresso) tot 100 (grote koffie) sec
- Voltage: 230 volt
- Frequentie: 50 Hz
- Capaciteit koffiebonenreservoir: 300 gr
- Capaciteit koffiediklade: 10 porties
- Capaciteit waterreservoir: 1,5 L
- Snoerlengte: 0,8 m
- Max. kophoogte: 130 mm
- Waterboilers: 1

## Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van product (b x d x h): 256 x 440 x 340 mm
- Productgewicht: 8,0 kg

