



Saeco Intuita W pełni automatyczny ekspres do kawy

- Parzenie 3 rodzajów kawy
- Automatyczny spieniacz do mleka
- Srebrny
- 5-stopniowy, regulowany młynek

HD8750/99



Espresso i cappuccino ze świeżych ziaren

Ten ekspres do kawy umożliwia wybór aromatu

Ekspres do kawy Saeco Intuita oferuje możliwość delektowania się espresso ze świeżo zmielonych ziaren kawy za jednym dotknięciem przycisku. Umożliwia również wybór mocy aromatu oraz jest prosty w obsłudze, regulacji i czyszczeniu.

Prawdziwa włoska doskonałość kawy

- Pyszna mleczna pianka dzięki automatycznemu spieniaczowi do mleka
- Kawa bez czekania dzięki szybkiemu bojlerowi
- Kawa bez posmaku przypalonych ziaren dzięki ceramicznym młynkom

Przygotowywanie napojów zgodnie ze swoimi upodobaniami

- Zapamiętywanie ulubionej długości parzenia i mocy kawy
- Eksperymentuj ze smakiem kawy dzięki regulowanym młynkom
- Zapobiegający utracie ciepła regulowany kranik pasujący do każdej filiżanki

Łatwe czyszczenie i konserwacja

- Czysty ekspres dzięki automatycznemu czyszczeniu obiegu
- Łatwe czyszczenie dzięki wyjmowanemu blokowi zaparzającemu
- Łatwe czyszczenie dzięki częściom przystosowanym do mycia w zmywarce

PHILIPS

Saeco, a Philips brand

 **Saeco**



W pełni automatyczny ekspres do kawy
Parzenie 3 rodzajów kawy Automatyczny spieniacz do mleka, Srebrny, 5-stopniowy, regulowany młynek

HD8750/99

Zalety

Automatyczne czyszczenie obiegu



Ekspres został zaprojektowany przez firmę Saeco w taki sposób, aby obieg kawy był automatycznie czyszczony po włączeniu lub wyłączeniu urządzenia. Zapewnia to doskonałą, świeży smak każdej filiżanki kawy.

Ceramiczne młynki



Ekspres do kawy jest wyposażony w ceramiczny młynek. Saeco wykorzystuje młynki ceramiczne, ponieważ dokładne mielenie bez przegrzewania ziaren to gwarancja znakomitego espresso. Młynki ceramiczne gwarantują też trwałość i cichą pracę ekspresu.

Szybki bojler



Technologia zastosowana w ekspresie firmy Saeco sprawia, że ekspres jest zawsze gotowy

do pracy. Podczas zaparzania espresso nie ma konieczności czekania między kolejnymi filiżankami — można przygotowywać kawę za kawą.

Zapamiętywanie długości parzenia i mocy kawy



Dzięki funkcji pamięci, która umożliwia ustawienie odpowiedniego czasu parzenia i mocy, zawsze otrzymasz filiżankę wyśmienitej kawy zaparzonej tylko dla Ciebie, zgodnie z Twoimi preferencjami. Delektuj się wyśmienitą kawą w ulubionej filiżance za naciśnięciem przycisku.

Regulowany dozownik



Regulowany kranik ekspresu do kawy pasuje do każdej filiżanki, dzięki czemu kawa się nie rozlewa i nie stygnie podczas nalewania. W ten sposób serwowane espresso ma zawsze właściwą temperaturę, a ekspres pozostaje czysty.

Możliwość mycia części w zmywarce.



W celu zwiększenia wygody tackę ociekową i spieniacz do mleka ekspresu Saeco można myć w zmywarce. To pozwala zaoszczędzić czas i zapewnia higieniczne czyszczenie.



asimpleswitch.com

Zielone logo firmy Philips
„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają niższe zużycie energii i redukcję emisji dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym lub kilku obszarach ekologicznych firmy Philips: wydajności energetycznej, opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu zużytych produktów oraz trwałości.

Dane techniczne

Doskonałe espresso

- Technologia Espresso: System przystosowawczy Saeco. System zatrzymujący aromat: wstępne zaparzenie

Wygodne użytkowanie

- Czyszczenie i konserwacja: Automatyczne płukanie obiegu kawy
- Użytkowanie: Regulowany dozownik kawy, Szybka para, Wyjmowany blok zaparzający, Zwykłe / przedłużone espresso

Waga i wymiary

- Wymiary produktu (dług. x głęb. x szer.): 256 x 440 x 340 mm
- Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 300 g
- Pojemność pojemnika na odpadki: 10 porcji
- Pojemność zbiornika wody: 1,5 L
- Maksymalna wysokość filiżanki: 152 mm
- Waga produktu: 8 kg

Właściwości

- Jednoczesne parzenie
- Zgodność z filtrem Brita: Opcjonalnie

Wzornictwo

- Kolor: srebrny i matowy czarny
- Materiały i wykończenie: Plastik

Dane techniczne

- Długość przewodu: 80 cm
- Moc: 1850 W
- Liczba bojlerów wody: 1 bojler
- Kraj pochodzenia: Zaprojektowano we Włoszech, Wyprodukowano w Europie
- Wyjmowany blok zaparzający
- Obsługiwane rodzaje kawy: Całe ziarna kawy
- Ciśnienie wody w pompie: 15 barów (doskonałe espresso)

