

PHILIPS

Saeco

Macchina espresso
super automatica

Intelìa

Pannarello classico

Black



HD8751/11



Espresso in un tocco e cappuccino

Con macinacaffè in ceramica per un gusto migliore

Solo la macchina per espresso super automatica Saeco Intelìa ti offre l'espresso ideale. Facile da usare, personalizzare e pulire, puoi utilizzarla per preparare cappuccino, latte macchiato, espresso o acqua calda: tutto è possibile.

Perfezione del caffè dall'autentico gusto italiano

- Deliziosa schiuma di latte grazie al classico pannarello
- Caffè senza tempi di attesa grazie alla caldaia a riscaldamento veloce
- Niente più sapore di caffè bruciato grazie alle macine completamente in ceramica

Scegli le bevande per appagare i tuoi gusti

- Memorizza la lunghezza e l'intensità del caffè che preferisci
- Prova aromi di ricchezza diversa con le nostre macine regolabili
- Evita la perdita di calore con il nostro beccuccio regolabile, adattabile a tutte le tazze

Facilità di pulizia e manutenzione

- La macchina è sempre pulita grazie alla pulizia e alla decalcificazione automatica
- Pulizia facile grazie al gruppo caffè estraibile
- Pulizia facile grazie alle parti lavabili in lavastoviglie



asimpleswitch.com

In evidenza

Macine completamente in ceramica



Questa macchina espresso è dotata di macine completamente in ceramica. Saeco usa macine in ceramica perché macinano i chicchi di caffè in modo uniforme senza surriscaldarli, per un espresso impeccabile. La ceramica inoltre garantisce prestazioni durature e una completa silenziosità del funzionamento.

Caldaia a riscaldamento veloce



Grazie alla tecnologia della caldaia a riscaldamento veloce Saeco, la tua macchina è sempre pronta. Non dovrai più attendere tra un caffè espresso e l'altro, ma potrai preparare diversi caffè di seguito.

Pannarello classico



Questa macchina espresso Saeco è dotata di cappuccinatore classico, che i baristi chiamano "pannarello". Eroga il vapore e deve essere immerso nel latte per preparare una fantastica crema di latte. Libera il barista che è in te e prepara deliziose specialità a base di latte in modo tradizionale!

Memorizza lunghezza e intensità del caffè



Otterai sempre un caffè perfetto come piace a te, grazie alla nostra funzione memo che permette di regolare la lunghezza e l'intensità del caffè in base ai tuoi gusti. Gusta un caffè eccezionale nella tua tazza preferita premendo semplicemente un pulsante.

Beccuccio regolabile



Il beccuccio regolabile delle nostre macchine espresso si adatta a tutte le tazze ed evita così che il caffè schizzi o si raffreddi mentre scende nella tazza. Così il tuo espresso è servito sempre alla temperatura giusta e la macchina rimane pulita.

Componenti lavabili in lavastoviglie



Per una maggiore praticità, puoi mettere il vassoio raccogli gocce e il pannarello o la caraffa per il latte Saeco in lavastoviglie. In questo modo risparmierai tempo e avrai una maggiore pulizia.

Macine regolabili con 5 impostazioni



Le diverse miscele di caffè richiedono livelli di granulosità diversi affinché l'aroma si sprigioni in tutta la sua complessità. La granulosità della macinatura di questa macchina espresso può essere regolata su 5 preferenze, dalla più fine per un espresso intenso alla più grossolana per un caffè più leggero.

Gruppo caffè estraibile



Il gruppo caffè estraibile, un'invenzione Saeco, è il cuore delle nostre macchine espresso e garantisce l'automazione. Il gruppo caffè estraibile è facilmente accessibile dalla parte anteriore o laterale, a seconda del modello. Può essere rimosso senza problemi e lavato facilmente sotto l'acqua corrente per una maggiore pulizia.



asimpleswitch.com

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i costi, il consumo di energia e le emissioni di CO₂. In che modo? Offrendo miglioramenti significativi per l'ambiente per quanto riguarda: efficienza energetica, packaging, sostanze pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento, durata e affidabilità.

Specifiche

Specifiche tecniche

Materiale caldaia: Acciaio inossidabile (inox)

Numero di caldaie per l'acqua: 1 caldaia

Pressione dell'acqua nella pompa: 15 bar
(espresso perfetto)

Tipi di caffè supportati: Caffè macinato, Caffè in grani

Paese di origine: Progettato in Italia,

Fabbricato in Europa

Gruppo caffè estraibile

Assorbimento: 1900 W

Lunghezza cavo: 80 cm

Sostenibilità

Opzione standby automatico

L'espresso perfetto

Tecnologia per ottenere un espresso perfetto:

Regolazione macinatura, Saeco Aroma System
- Preinfusione

Servizio

Garanzia internazionale di 2 anni

Semplicità d'uso

Pulizia e manutenzione: Risciacquo automatico circuito caffè, Ciclo di decalcificazione

Utilizzo: Erogatore caffè regolabile, Superficie poggia tazze, Rapid steam, Gruppo caffè estraibile, Opzione espresso normale/lungo

Peso e dimensioni

Capacità serbatoio acqua estraibile: 1,5 l

Altezza massima tazza: 130 mm

Peso del prodotto: 8,9 Kg

Dimensioni del prodotto (L x P x A): 256 x 440 x 340 mm

Capacità contenitore caffè in grani: 300 g

Capacità contenitore fondi del caffè:

10 porzioni

Caratteristiche

Beccuccio acqua calda/vapore

Pannarello: Plastica

Erogazione simultanea

Compatibile con filtro Brita: Opzionale

Design

Colore: Black

Struttura: Plastica

