



Saeco Intelia Evo Cafetera espresso súper automática

- Prepara 7 variedades de café
- Espumador de leche automático
- Plata
- Molinillo ajustable con 5 niveles

HD8752/95



Espresso y espuma de leche con un solo toque

Con el cappuccinatore definitivo de Saeco

Solo la cafetera espresso súper automática Saeco Intelia te ofrece la experiencia espresso perfecta: es fácil de usar, personalizar y limpiar. Prepara un delicioso espresso o cremosa espuma de leche con solo tocar un botón.

Tecnología avanzada diseñada para brindar la perfección del café

- Personaliza al máximo la intensidad del café con las 5 posiciones del molinillo
- 20 000 tazas del café más refinado con molinillos de cerámica resistente
- Espuma aterciopelada con tan solo pulsar una vez el espumador de leche automático

La gran comodidad es parte de la experiencia

- El sistema de preparación totalmente extraíble se limpia en poco tiempo

Una gran variedad de cafés personalizados para tu gusto

- La selección de intensidad recuerda lo fuerte o suave que te gusta

PHILIPS

Saeco, a Philips brand

 **Saeco**



Destacados

Molinillos ajustables con 5 niveles



Si hablamos de finura del molido, esta cafetera nunca te decepcionará. Las diferentes mezclas de café requieren diferentes niveles de granularidad para desplegar todo su sabor. Por eso, la granularidad del molido de esta cafetera dispone de cinco posiciones ajustables, desde molido más fino para disfrutar de un espresso lleno de cuerpo hasta más grueso para disfrutar de un café más ligero.

Molinillos 100 % cerámicos



Nuestros molinillos están hechos con cerámica de alta tecnología y son excepcionalmente duros y precisos. Los granos de café se muelen suavemente, sin riesgo de sobrecalentamiento y se extrae todo el mejor sabor y aroma para proporcionar un sabor excelente durante al menos 20 000 tazas.

Sistema de preparación extraíble



Eficacia y facilidad de uso fueron las inspiraciones clave cuando Saeco ideó el primer sistema de

preparación de café hace 30 años y, en la actualidad, sigue demostrando ser una pieza de ingeniería eficaz. Como siempre, es muy fácil de limpiar: solo hay que extraerla, lavarla bajo el grifo durante unos segundos y volver a insertarla con la misma sencillez.

Función de memoria



Una vez que hayas seleccionado tu intensidad ideal en función de cinco ajustes distintos, puedes guardarla fácilmente gracias a la función de memoria, así como también la cantidad y la temperatura. A continuación, todas tus próximas tazas estarán personalizadas exactamente a tu gusto. A diferencia de lo que sucede con tu camarero favorito, nunca tendrás que volver a recordarle cómo te gusta.

Espumador de leche automático



El espumador de leche automático aporta al café la gloria suprema con solo tocar un botón. En unos segundos, estará coronado por una capa de leche sedosa con la consistencia más fina; la tentación definitiva para todos los amantes del cappuccino.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

- Presión de la bomba: 15 bares
- Capacidad del contenedor de granos: 300 gr
- Capacidad del depósito: 10 bebidas
- Altura máxima de la taza: 130 mm
- Tiempo de preparación de una taza: 45 (espresso) a 100 (café largo) s
- Calderas de agua: 1
- Voltaje: 230 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Longitud del cable: 0,8 m
- Capacidad del depósito de agua: 1,5 L

Desarrollo sostenible

- Consumo de energía de preparación: 1850 W

Especificaciones generales

- Tazas al mismo tiempo: 2
- Adecuado para: Granos de café, café molido en polvo
- Variedades con un solo toque: 3
- Ajustes de intensidad del café: 3
- Posiciones de temperatura: 3
- Ajustes del molinillo: 5
- Tipo de caldera: Caldera con calentamiento rápido
- Tipo de pantalla: LCD
- Funciones especiales: Molinillo cerámico, Opción de vapor, Preparación previa, Opción de agua caliente, Espumador de leche automático
- Personalización por bebida: Intensidad del café ajustable, Temperatura ajustable, Volumen de la taza ajustable
- Facilidad de uso y comodidad: Pantalla, Boquilla ajustable, Bandeja de goteo desmontable, Modo de espera automático, Desconexión automática
- Facilidad de limpieza y mantenimiento: Ciclo automático de eliminación de los depósitos de cal, Sistema de preparación extraíble, Filtro de agua Brita opcional, Ciclos de enjuagado automático
- Cafés: Espresso, cappuccino, agua caliente, café crême, espuma de leche, espresso macchiato, latte macchiato

Acabado

- Material de la caldera: Acero inoxidable
- Material de la bandeja de goteo: Acero inoxidable
- Material del cuerpo del aparato: Plástico y detalles cromados
- Material del depósito de agua: Plástico

País de origen

- Fabricado en: Europa

Servicio

- 2 años de garantía

Peso y dimensiones

- Peso del producto: 8,9 kg
- Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 256 x 440 x 340 mm

Diseño

- Color: Negro y metal

