



Saeco Intelia Evo Cafetera espresso superautomática

- Prepara 7 variedades de café
- Espumador de leche automático
- Gris perla
- Molinillo ajustable de 5 posiciones

HD8752/95



Espresso y espuma de leche con un solo toque

Con el óptimo cappuccinatore de Saeco

Solo la cafetera espresso superautomática Saeco Intelia le ofrece la experiencia del espresso perfecto, ya que es fácil de utilizar, personalizar y limpiar. Prepare un delicioso espresso o un cremoso capuchino con solo tocar un botón.

Tecnología avanzada diseñada para brindar la perfección del café

- Personaliza al máximo la intensidad del café con las 5 posiciones del molinillo
- Extrae el máximo sabor con los molinillos 100% cerámicos
- Espuma aterciopelada con tan solo pulsar una vez el espumador de leche automático

La gran comodidad es parte de la experiencia

- El sistema de preparación totalmente extraíble se limpia en poco tiempo


Una gran variedad de cafés personalizados a su gusto

- La selección de intensidad recuerda la intensidad que le gusta

PHILIPS

Saeco, a Philips brand

 **Saeco**



Destacados

Molinillos ajustables de 5 pasos



Si hablamos de finura del molido, esta cafetera nunca lo decepcionará. Las diferentes mezclas de café requieren diferentes niveles de granularidad para desplegar todo su sabor. Por eso, la granularidad del molido de esta cafetera dispone de cinco posiciones ajustables, desde molido más fino para disfrutar de un espresso de cuerpo completo hasta más grueso para disfrutar de un café más ligero.

Molinillos 100% cerámicos



Los robustos molinillos 100% cerámicos garantizan un momento de pura satisfacción con el café durante años. El material cerámico produce el molido ideal, lo que permite que el agua fluya de forma constante extrayendo la esencia más pura de los granos. Además, a diferencia de otros molinillos convencionales,

el material cerámico evita el sobrecalentamiento y el sabor a quemado.

Grupo de infusión desmontable



Eficacia y facilidad de uso fueron las inspiraciones clave cuando Saeco ideó el primer sistema de preparación de café hace 30 años y, en la actualidad, sigue demostrando ser una pieza de ingeniería eficaz. Como siempre, es muy fácil de limpiar: solo hay que extraerla, lavarla bajo el grifo durante unos segundos y volver a insertarla con la misma sencillez.

Función de memoria



Una vez que haya seleccionado la intensidad ideal en función de cinco ajustes distintos, podrá guardarla fácilmente gracias a la función de memoria, así como la cantidad y la temperatura preferida. Entonces, todas sus

próximas tazas estarán personalizadas exactamente a su gusto. A diferencia de lo que sucede con su camarero favorito, nunca tendrá que recordarle cómo le gusta.

Espumador de leche automático



El espumador de leche automático aporta al café la gloria suprema con solo tocar un botón. En unos segundos, estará coronado por una capa de leche sedosa con la consistencia más fina; la tentación definitiva para todos los amantes del cappuccino.



Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden reducir los costos, el consumo energético y las emisiones de CO₂. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y eliminación de productos y confiabilidad de la vida útil.

Cafetera espresso superautomática

Prepara 7 variedades de café Espumador de leche automático, Gris perla, Molinillo ajustable de 5 posiciones

Especificaciones

Especificaciones técnicas

- Presión de la bomba: 15 bares
- Capacidad del contenedor de granos: 300 g
- Capacidad del depósito: 10 tazas
- Altura máxima de la taza: 130 mm
- Tiempo de preparación de una taza: 45 (espresso) a 100 (café largo) seg
- Calderas de agua: 1
- Voltaje: 230 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Longitud del cable: 0,8 m
- Capacidad del depósito de agua: 1,5 L

Sostenibilidad

- Consumo de energía durante la preparación: 1850 W

Especificaciones generales

- Tazas al mismo tiempo: 2
- Tipos de café compatibles: Granos completos de café, polvo de café molido
- Variedades con un solo toque: 3
- Ajustes de intensidad del café: 3
- Ajustes de temperatura: 3
- Ajustes del molinillo: 5
- Tipo de caldera: Caldera con calentamiento rápido
- Tipo de pantalla: LCD
- Funciones especiales: Molinillos de cerámica, Opción de vaporera, Preparación previa, Opción de agua caliente, Espumador de leche automático
- Personalización por bebida: Intensidad del café ajustable, Temperatura regulable, Volumen de la taza ajustable

- Facilidad de uso y comodidad: Pantalla, Boquilla regulable, Bandeja de goteo desmontable, Modo de espera automático, Apagado automático
- Facilidad de limpieza y mantenimiento: Ciclo automático de eliminación de los depósitos de sarro, Grupo de infusión desmontable, Filtro de agua Brita opcional, Ciclos de enjuagado automático
- Café: Espresso, Cappuccino, agua caliente, Café Crème, leche espumada, Espresso Macchiato, Latte Macchiato

Acabado

- Material de la caldera: Acero inoxidable (Inox)
- Material de la bandeja recolectora: Acero inoxidable
- Material del cuerpo del aparato: Plástico y detalles cromados
- Material del depósito de agua: Plástico

País de origen

- Fabricado en: Europa

Servicio

- 2 años de garantía: Y

Peso y dimensiones

- Peso del producto: 8,9 kg
- Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 256 x 440 x 340 mm

Diseño

- Color: Negro y metálico

