

PHILIPS

Saeco

Superautomatisk
espressomaskin

Intelia

Integrert melkekanne og -
skummer

Sort



HD8753/11



Espresso og cappuccino med ett trykk Med Saecos nyeste Latte Perfetto-teknologi

Kun den superautomatiske espressomaskinen Saeco Intelia byr på den perfekte espresso-opplevelsen. Den er enkel å bruke, enkel å tilpasse og enkel å rengjøre. Lag perfekt cappuccino eller espresso kun ved å trykke på en knapp.

Perfekt, autentisk italiensk kaffe

- Melkekaraffelen med dobbelt kammer gir perfekt skum
- Kaffe uten ventetid takket være den raske kokeren
- De 100 % keramiske kvernene gir kaffe uten brent smak

Lag drikkene slik du liker dem

- Lagre kaffeinnstillingene du foretrekker
- Lek med kaffens fylde med våre justerbare kverner
- Den justerbare tuten gjør at du unngår varmetap, og den kan tilpasses til alle kopper

Enkel å rengjøre og vedlikeholde

- Maskinen er alltid ren takket være automatisk rengjøring og avkalking
- Enkel rengjøring med avtakbar bryggegruppe



asimpleswitch.com

Høydepunkter

100 % keramiske kverner



Denne espressomaskinen er utstyrt med 100 % keramiske kverner. Saeco bruker keramiske kverner for å gi konsekvent kverning uten å overopphete kaffebønnen, slik at du får en plettfri espresso. Keramikken gir også langvarig ytelse og gjør at maskinen er helt stillegående.

Rask koker



Den raske koketeknologien fra Saeco sikrer at maskinen alltid er klar. Nå trenger du ikke å vente mellom hver espresso du brygger. Du kan lage ny umiddelbart.

Melkekaraffel med dobbelt kammer



Nyt fullstendig automatiserte melkespesialiteter med den patenterte melkekaraffelen med teknologien for dobbelt kammer. Bare hell melk i karaffelen, koble den til maskinen og velg kaffedrikken din. Med teknologien for dobbelt kammer kan du alltid nyte kaffedrikker av profesjonell kvalitet med

tykt, langvarig melkeskum med perfekt temperatur fra en konstant strøm med melk som ikke spruter.

Lagrer kaffeinnstillingene



Du får en perfekt kopp espresso hver gang som er traktet kun for deg, etter hva du foretrekker, takket være vår nyskapende minnefunksjon som kan justere kaffens lengde, styrke og temperatur. Nyt en utmerket kaffedrikk i favorittkoppene med ett knappetrykk.

Justerbar tut



Den justerbare tuten på espressomaskinene våre passer til alle kopper og hindrer at du søler kaffe eller at den kjøles ned mens du heller den i koppen. Dermed blir espressoen alltid servert med rett temperatur, samtidig som maskinen holdes ren.


Fem trinns justerbare kverner



Forskjellige kaffeblandinger krever ulike nivåer av grovhet på kaffen for å få frem hele smaken. Grovheten denne espressomaskinen maler, kan

justeres til fem ulike innstillinger, fra finest for å få en fylldig espresso, til grovest for å få en lysere kaffe.

Bryggegruppe som kan fjernes



Bryggegruppen, som er en oppfinnelse fra Saeco, er hjertet av espressomaskinene våre og sikrer automatisering. Avhengig av modellen er bryggegruppen lett tilgjengelig fra forsiden eller siden. Den er enkel å ta ut, slik at den enkelt kan rengjøres ved å skylle den under springen, noe som sikrer best mulig hygiene.



asimpleswitch.com

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere kostnader, energiforbruk og CO₂-utslipp. Hvordan? De tilbyr en betydelig miljøforbedring på ett eller flere av de grønne nøkkelområdene til Philips – energieffektivitet, emballasje, farlige stoffer, vekt, resirkulering og kassering og livstidspålitelighet.

Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Vannbeholdermateriale: Rustfritt stål (Inox)

Pumpetrykk: 15

Antall vannkokere: Én koker

Drift: 1900 W

Ledningslengde: 80 cm

Bærekraftighet

Automatisk standby

Perfekt espresso

Espresso-teknologi: Saeco-tilpasningssystem,

Aromasystem: forhåndsbygging

Service

To års verdensomspennende garanti

Lett å bruke

Rengjøring og vedlikehold: Automatisk skylling av kaffesirkuleringsystemet,

Avkalkningscyklus

Bruk: Justerbar kaffedispenser, Overflate for oppbevaring av kopper, Hurtigsteam, Bryggegruppe som kan fjernes, Valg mellom enkel/dobbel espresso

Mål og vekt

Kapasitet for vanntank: 1,5 l

Maksimal høyde på kopp: 130 mm

Produktvekt: 10,8 kg

Produktmål (B x D x H): 256 x 444 x 340 mm

Kaffebønnekapasitet: 300 g

Kapasitet for avfallsbeholder: 10 porsjoner

Funksjoner

Samtidig trakting

Kompatibel med Brita-filter: Valgfritt

Varmtvannsstav

Utforming

Farge: Sort

Materialer og utførelse: Deksel i ABS-plast, gitter i rustfritt stål, kopperholder i rustfritt stål

