

PHILIPS

Saeco

W pełni automatyczny ekspres do kawy

Intelia

Parzenie 7 rodzajów kawy

Zinteg. dzbanek i sieniacz do mleka

Czarny

5-stopniowy, regulowany młynek



HD8753/19



Espresso i cappuccino za jednym naciśnięciem przycisku

Najnowsza technologia Latte Perfetto opracowana przez firmę Saeco

Tylko automatyczny ekspres Saeco Intelia pozwala uzyskać doskonałe espresso oraz umożliwia łatwą obsługę, regulację i czyszczenie. Przygotuj idealne cappuccino lub espresso za dotknięciem jednego przycisku.

Zaawansowana technologia opracowana z myślą o doskonałej kawie

- Znajdź idealny smak kawy dzięki 5 ustawieniom młynka
- 20 tysięcy filizanek najlepszej kawy dzięki trwałym młynkom ceramicznym

Wysoki poziom komfortu podczas użytkowania

- Całkowicie wyjmowany blok zaparzający można umyć w kilka chwil

Szeroki wybór kaw dostosowanych do Twojego gustu

- Funkcja wyboru mocy kawy pamięta, jak mocną kawę lubisz



asimpleswitch.com

Zalety

5-stopniowe, regulowane młynki



Jeśli chodzi o stopień zmielenia kawy, ten ekspres zawsze spełnia oczekiwania. Różne mieszanki kawy wymagają różnego stopnia mielenia, aby wydobyć z nich pełnię aromatu. W tym ekspresie można ustawić pięć grubości mielenia — od najdrobniejszego w celu przygotowania prawdziwego espresso po najgrubsze w celu przygotowania łagodniejszej kawy.

Ceramiczne młynki



Nasze młynki są wykonane z nowoczesnej ceramiki, niezwykle twarde i precyzyjne. Świeże ziarna kawy są delikatnie mielone, bez ryzyka przegrzania. Proces ten wydobywa z kawy najlepsze smaki i aromaty, pozwalając uzyskać co najmniej 20 tysięcy filiżanek doskonałego napoju.

Wyjmowany blok zaparządzający



Efektywność i łatwość obsługi były głównymi założeniami, kiedy 30 lat temu firma Saeco stworzyła pierwszy blok zaparządzający. Po dziś dzień blok zaparządzający jest nadal innowacyjnym i robiącym wrażenie rozwiązaniem technologicznym. Jak zawsze jest prosty w czyszczeniu — wystarczy go wyjąć i myć przez kilka sekund pod bieżącą wodą, a następnie w prosty sposób włożyć z powrotem do urządzenia.

Funkcja pamięci



Po wybraniu idealnej mocy z 5 różnych ustawień można ją z łatwością zapisać wraz z wybraną długością i temperaturą dzięki funkcji pamięci. Od tej pory każda filiżanka kawy

będzie idealnie dopasowana do Twojego gustu. W przeciwieństwie do lokalnego baristy możesz zapamiętać, jak się ją przygotowuje.



asimpleswitch.com

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają niższe zużycie energii i redukcję emisji dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym lub kilku obszarach ekologicznych firmy Philips: wydajności energetycznej, opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu zużytych produktów oraz trwałości.

Dane techniczne

Kraj pochodzenia

Miejsce produkcji: Europa

Zrównoważony rozwój

Zużycie energii podczas parzenia: 1900 W

Informacje ogólne

Napoje wybierane jednym dotknięciem: 7

Ustawienia mocy kawy: 3

Ustawienia temperatury: 3

Ustawienia młynka: 5

Typ wyświetlacza: LCD

Typ pojemnika: Podstawowy pojemnik

Napoje kawowe: Espresso, cappuccino, gorąca woda, café crème, spienione mleko, espresso macchiato, latte macchiato

Przeznaczone dla modeli: Całe ziarna kawy, kawa mielona

Liczba filiżanek w tym samym czasie: 2

Typ bojlera: Szybki bojler

Personalizacja poszczególnych napojów:

Regulacja mocy kawy, Regulacja ilości parzonej kawy, Regulacja temperatury

Łatwe czyszczenie i konserwacja:

Automatyczny cykl usuwania kamienia, Automatyczny cykl płukania, Opcjonalny filtr wody Brita, Wyjmowany blok zaparządzający

Funkcje specjalne: Młynek ceramiczny, Funkcja gorącej wody, Zintegrowany pojemnik, Ręczny spieniacz do mleka Pannarello, Wstępne zaparzenie

Łatwość i komfort użytkowania: Wyjmowana tacka ociekowa, Regulowany dozownik, Automatyczny tryb gotowości, Automatyczne wyłączanie

Wykończenie

Materiał zbiornika wody: Plastik

Materiał bojlera: Stal szlachetna (nierdzewna)

Materiał tacki ociekowej: Stal szlachetna

Materiał korpusu: Stal szlachetna i plastik

Serwis

2 lata gwarancji

Dane techniczne

Czas parzenia 1 filiżanki: Od 45 (espresso) do 100 (café lungo) s

Częstotliwość: 50 Hz

Napięcie: 230 V

Pojemność zbiornika wody: 1,5 L

Maks. wysokość filiżanki: 110 mm

Pojemność pojemnika na ziarna: 300 g

Pojemność pojemnika na mleko: 500 L

Długość przewodu: 0,8 m

Bojlery wody: 1

Pojemność pojemnika na odpadki: 10 porcji

Ciśnienie pompki: 15 bar

Waga i wymiary

Wymiary produktu (S x G x W):

256 x 340 x 444 mm

Waga produktu: 8,9 kg

Wzornictwo

Kolor: Czarny

