

PHILIPS

Saeco

Espressor super automat

Intelia

Prepară 7 varietăți de cafea

Vas lapte și sist. spumare lapte integ.

Negru

Râșniță reglabilă în 5 trepte



HD8753/19



Espresso și cappuccino printr-o atingere

Cu cea mai recentă tehnologie Latte Perfetto de la Saeco

Numai espressorul super automat Saeco Intelia îți oferă experiența perfectă a unui espresso: ușor de folosit, ușor de individualizat, ușor de curățat. Prepară un cappuccino sau un espresso perfect prin simpla atingere a unui buton.

Tehnologie avansată pentru a obține cafeaua perfectă

- Reglează fin aroma cafelei, cu 5 setări ale râșniței
- Extrage 100% din aroma cafelei cu ajutorul râșniței ceramice

Confortul ridicat este o parte a experienței

- Unitatea de preparare complet detașabilă poate fi curățată în câteva clipe

O varietate de cafele, personalizate pe gustul tău

- Funcția de selectare a concentrației va memora și își va reaminti cât de tare îți dorești cafeaua



asimpleswitch.com

Repere

Râșnițe ajustabile cu 5 trepte



Când vine vorba de finețea cafelei măcinate, această râșniță nu va înceta să te uimească. Diverse varietăți de cafea necesită diverse granulații pentru a-și dezvălui întregul potpuriu de arome. Astfel, această râșniță are cinci setări ajustabile - de la o granularitate extrem de fină, necesară unui espresso de calitate, până la una mai aspră, potrivită unei cafele mai slabe.

Râșniță 100% ceramică



Râșnița robustă, 100% ceramică, îți va oferi plăcere pură pentru mai mulți ani. Componentele ceramice asigură o măcinare perfectă și permit curgerea apei la debit constant, pentru a extrage complet esența boabelor. Spre deosebire de râșnițele

"obișnuite", materialul ceramic previne supraîncălzirea cafelei și apariția gustului de ars.

Unitate de preparare detașabilă



Eficiența și ușurința în utilizare au fost principalele preocupări ale celor de la Saeco atunci când au inventat prima lor cafetieră, în urmă cu 30 de ani. Până în ziua de astăzi, unitățile de preparare Saeco s-au dovedit a fi realizări tehnologice inspirate și fiabile. Au rămas la fel de ușor de curățat ca și la început - nu necesită decât o simplă clătire sub jet de apă, timp de câteva secunde, apoi pot fi reintroduse în aparat.

Funcție de memorare



După ce ai ales concentrația ideală din cele 5 setări diferite, o poți salva cu ușurință folosind funcția Memo; poți salva și lungimea și

temperatura dorite. Apoi, fiecare ceașcă viitoare va fi personalizată exact în funcție de gustul tău. Nu va mai trebui să îți readuci aminte, ceea ce nu se întâmplă și în cazul unui barista.



asimpleswitch.com

Logo-ul Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce costurile, consumul de energie și emisiile de CO₂. Cum? Acestea oferă o îmbunătățire de mediu semnificativă în una sau mai multe domenii focale ecologice Philips – eficiență energetică, ambalare, substanțe periculoase, greutate, reciclare și casare și fiabilitate pe viață.

Specificații

Specificații tehnice

Presiune pompă: 15 bari
Capacitate carafă pentru lapte: 500 ml
Capacitate recipient pentru boabe: 300 gr
Capacitate recipient pentru reziduuri: 10 porții
Înălțime max. ceașcă: 130 mm
Fierbătoare de apă: 1
Tensiune: 230 V
Frecvență: 50 Hz
Lungime cablu: 0,8 m
Capacitate rezervor de apă: 1,5 l

Durabilitate

Consum de energie la fierbere: 1900 W

Specificații generale

Cești în același timp: 2
Servire compatibilă a cafelei: Boabe de cafea întregi, cafea pudră măcinată
Tip carafă: Carafă de bază
Tip de fierbător: Boiler de încălzire rapidă

Funcții speciale: Râșniță ceramică, Carafă integrată, Preparare în avans, Opțiune pentru apă caldă

Personalizare în funcție de băutură:

Concentrație reglabilă a cafelei, Temperatură reglabilă, Volum ceașcă reglabil

Utilizare ușoară și confort: Gură de scurgere reglabilă, Mod stand-by automat

Curățare și întreținere ușoare: Ciclu de detartrare automată, Unitate de preparare detașabilă, Filtru de apă Brita opțional, Ciclu de clătire automată

Băuturi cu cafea: Espresso, Cappuccino, apă fierbinte, Cafè Crème, lapte spumat, Espresso Macchiato, Latte Macchiato

Finisaj

Material fierbător: Oțel inoxidabil (Inox)
Tavă scurgere: Oțel inox
Material corp principal: Oțel inoxidabil și plastic
Material rezervor de apă: Plastic

Țara de origine

Fabricat în: Europa

Service

2 ani garanție

Greutate și dimensiuni

Greutate produs: 8,9 kg
Dimensiuni produs (L x A x Î): 256 x 340 x 444 mm

Design

Culoare: Negru

