

PHILIPS

Saeco

Super-machine à
espresso automatique

Intelia

Infuse 7 variétés de café

Contenant de lait et mousser
intégrés

Acier inoxydable

HD8753/87



Espresso et cappuccino d'une simple touche

Avec la dernière technologie Latte Perfetto de Saeco

Seule la super-machine à espresso automatique Intelia de Saeco vous offre un espresso aussi parfait. Elle est facile à utiliser, à personnaliser et à nettoyer. Préparez un cappuccino ou un espresso parfait, en appuyant sur un simple bouton.

L'authentique perfection du café à l'italienne

- Une mousse de lait parfaite grâce au réservoir de lait à deux compartiments
- Le café sans attendre grâce au système de chauffe rapide
- Adieu aux saveurs de café brûlé grâce à nos moulins entièrement faits de céramique

Préparez des boissons à votre goût

- Enregistrez vos préférences pour votre café
- Découvrez toute la richesse du café grâce à nos moulins réglables
- Évitez la perte de chaleur et s'adapte à toutes les tasses avec le bec verseur réglable

Entretien et nettoyage faciles

- Une machine toujours propre grâce aux fonctions de détartrage et de nettoyage automatique
- Nettoyage facile grâce au groupe d'infusion amovible
- Nettoyage facile grâce aux éléments résistants au lave-vaisselle
- Conception moderne et finitions en acier inoxydable



asimpleswitch.com

Caractéristiques

Acier inoxydable



La finition en acier inoxydable de votre machine à espresso Saeco complète sa conception de haute qualité tout en faisant belle figure sur votre comptoir de cuisine. Son design moderne offre également une meilleure résistance et de bonnes performances pour longtemps.

Moulins 100 % céramique



Cette machine à espresso est équipée de moulins 100 % céramique. Saeco utilise des moulins en céramique pour obtenir une mouture uniforme sans surchauffer le grain de café et vous garantir un espresso parfait. La céramique garantit aussi une efficacité à long terme et un fonctionnement entièrement silencieux.

Chaudière avec système de chauffe rapide



Votre machine à espresso est toujours prête grâce à la chaudière avec système de chauffe rapide Saeco. Vous pouvez désormais préparer un espresso après l'autre, sans temps d'attente entre chaque tasse.

Réservoir de lait à deux compartiments



Dégustez vos boissons à base de lait préférées grâce au système breveté du réservoir de lait à double compartiment. Il suffit de verser le lait dans le réservoir, de le connecter à la machine et de choisir votre boisson favorite. Grâce à la technologie à double compartiment, vous obtiendrez toujours des résultats professionnels avec une mousse dense, une température idéale et un débit de lait sans éclaboussures.

Permet d'enregistrer vos préférences



Vous obtiendrez toujours une tasse d'espresso fraîchement infusé, préparée exactement à votre goût, grâce à la fonction de mise en mémoire de vos préférences personnelles qui permet de régler la longueur, l'intensité et la température du café. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour pouvoir savourer une tasse de délicieux café servi selon vos préférences.

Bec verseur ajustable



Le bec verseur ajustable sur nos machines à espresso s'adapte à toutes les tasses et évite ainsi les éclaboussures ou le refroidissement

du café au moment où celui-ci est versé dans la tasse. De cette façon, votre espresso est toujours servi à la bonne température et votre machine à café reste propre.

Éléments résistants au lave-vaisselle



Pour vous simplifier la tâche, vous pouvez placer le plateau égouttoir et le mousser ou le réservoir de lait de votre machine Saeco au lave-vaisselle. Ceci vous permet de gagner du temps et de garantir un nettoyage hygiénique de chaque élément.



asimpleswitch.com

Logo vert Philips

Les produits écologiques Philips peuvent vous aider à réduire vos coûts, votre consommation énergétique et vos émissions de CO₂ puisqu'ils offrent en effet des caractéristiques sensiblement améliorées dans une ou plusieurs des zones focales vertes suivantes : efficacité énergétique, emballage, substances dangereuses, poids, fiabilité tout au long de la durée de vie et recyclage et mise au rebut.

Spécifications

Espresso parfait

Technologie espresso: Système d'adaptation Saeco, Système d'arôme : préinfusion

Fiche technique

Types de café pris en charge: Café moulu, Grains de café entiers

Pression de l'eau dans la pompe: 15 bar (espresso parfait)

Groupe d'infusion amovible

Pays d'origine: Conçu en Italie, Fabriqué en Europe

Longueur du cordon: 80 cm

Nombre de chaudières: 1 chaudière

Alimentation: 1 900 W

Matière de la chaudière: Acier inoxydable (Inox)

Facile à utiliser

Nettoyage et entretien: Rinçage automatique du circuit du café, Cycle de détartrage

Utilisation: Distributeur de café réglable, Support de rangement de tasses, Fonction vapeur rapide, Groupe d'infusion amovible, Option pour espresso régulier et allongé

Poids et dimensions

Poids de l'appareil: 8,9 kg

Capacité du réservoir d'eau: 1,5 l

Hauteur maximum de la tasse: 130 mm

Capacité du réservoir de lait: 0,5 l

Dimensions du produit (l x P x H):

256 x 340 x 444 mm

Capacité (café): 300 g

Capacité du contenant à déchets: 10 capsules

Caractéristiques

Infusion simultanée

Compatible avec les filtres Brita: En option
Buse d'eau chaude

Conception

Couleur: Noir et acier

Matériaux et finition: Avant, grille et porte-tasse en acier inoxydable

Économie d'énergie

Économie d'énergie: Mise en veille automatique

Service

1 an de garantie

