



Saeco Minuto
Kaffeevollautomat

- Pure
- Schwarz



HD8760/01

Genießen Sie Ihren Lieblingskaffee auf Knopfdruck

Mit einem Handgriff herausnehmbare Brühgruppe

Nur der Saeco Minuto Kaffeevollautomat bietet das wirkliche Erlebnis frisch gemahlener Bohnen mit maximalem Komfort, erstklassiger Leistung und großen Kapazitäten bei äußerst kompaktem Design.

Authentischer italienischer Kaffeegenuss

- Kaffee ohne Wartezeit dank schnell aufheizendem Durchlauferhitzers
- Jede Bohne perfekt gemahlen mit unserem Mahlwerk aus Metall

Fortschrittliche Technologie, entwickelt für perfekten Kaffee

- Stimmen Sie die Aromafacetten des Kaffees mit 5 Mahlgradeinstellungen ab

Komfortable Handhabung gehört einfach dazu

- Die vollständig herausnehmbare Brühgruppe kann in kürzester Zeit gereinigt werden

PHILIPS

Saeco, a Philips brand

 **Saeco**



Besonderheiten

Schnell aufheizender Durchlauferhitzer



Der schnell aufheizende Boiler von Saeco stellt sicher, dass Ihre Maschine immer bereit ist. Jetzt müssen Sie nicht mehr zwischen der Zubereitung jedes Espressos warten, sondern können einen Kaffee nach dem anderen zubereiten.

Mahlwerk aus Metall



Unser Mahlwerk aus Metall garantiert immer ein einwandfreies Mahlen.

5-stufiges anpassbares Mahlwerk



Wenn es um die Feinheit des Mahlgrads geht, wird Sie diese Maschine niemals enttäuschen. Verschiedene Kaffeemischungen erfordern unterschiedliche Stufen der Granularität, um ihren vollen Geschmack zu entfalten. Die Mahlgranularität dieser Maschine verfügt über fünf verschiedene Einstellungen – von der feinsten für einen vollmundigen Espresso bis zur gröbsten für einen leichteren Kaffee.

Herausnehmbare Brühgruppe



Effizienz und Benutzerfreundlichkeit waren wichtige Inspirationen, als Saeco vor 30 Jahren die erste Brühgruppe erfand. Bis heute ist sie ein inspirierendes, fortschrittliches Stück Technologie. Wie immer ist sie ganz einfach zu reinigen - nehmen Sie sie einfach heraus, waschen Sie sie unter fließendem Wasser ein paar Sekunden lang ab, und setzen Sie sie wieder genauso einfach ein.

Daten

Ursprungsland

- Hergestellt in: Europa

Nachhaltigkeit

- Stromverbrauch Brühvorgang: 1.850 W

Allgemeine Spezifikationen

- Vielfalt auf Knopfdruck: 3
- Mahlgradeinstellungen: 5
- Pro Getränk anpassen: Einstellbare Kaffeestärke, Einstellbare Kaffeemenge pro Tasse
- Kaffeespezialitäten: Espresso, Café Crème
- Geeignet für: Ganze Kaffeebohnen
- Tassen gleichzeitig: 2
- Benutzerfreundlichkeit und Komfort: Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf, Herausnehmbare Abtropfschale
- Art des Durchlauferhitzers: Schnell aufheizender Durchlauferhitzer
- Spezielle Funktionen: Keramikmahlwerk, Vorbrühen
- Einfache Reinigung und Wartung: Automatischer Spülvorgang, Optional: Brita Wasserfilter, Automatischer Entkalkungsvorgang, Herausnehmbare Brühgruppe

Ausführung

- Material des Durchlauferhitzers: Edelstahl (Inox)
- Material Abtropfschale: Edelstahl
- Material Wassertank: Kunststoff
- Gehäusematerial: Kunststoff

Service

- 2 Jahre Garantie

Technische Daten

- Brühzeit einer Tasse: 45 (Espresso) bis 100 (Kaffee) Sek.
- Kapazität Wassertank: 1,8 L
- Max. Höhe der Tasse: 152 mm
- Fassungsvermögen des Kaffeebohnenbehälters: 250 g
- Kabellänge: 0,8 m
- Durchlauferhitzer: 1
- Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters: 15 Portionen
- Frequenz: 50 Hz
- Spannung: 230 V
- Pumpendruck: 15 Bar

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (B x T x H): 215 x 429 x 330 mm
- Produktgewicht: 7,5 kg

Design

- Farbe: Schwarz

