



**Saeco Minuto  
Machine espresso  
Super Automatique**

- 7 spécialités de café possibles
- Mousseur à lait classique
- Noir
- Broyeur réglable sur 5 niveaux



HD8761/01

Votre café préféré à la simple pression d'un bouton

La machine la plus compacte\*

La machine ultra compacte Saeco Minuto permet de préparer un véritable espresso du grain à la tasse en toute simplicité, grâce à des performances de qualité et de grandes capacités[\*La machine la plus compacte parmi les modèles possédant un bac à grain de 250 grammes et une capacité de 1,8l, étude interne Philips France, septembre 2013.]

**Une technologie sophistiquée pour un café parfait**

- Un café à la richesse personnalisée grâce aux 5 réglages du broyeur
- Broyeur 100 % céramique, pour un maximum d'arômes
- Une mousse de lait veloutée avec le mousseur à lait classique

**Le confort au cœur de l'expérience**

- Le groupe café amovible se nettoie en un clin d'œil

**PHILIPS**

Saeco, a Philips brand

 **Saeco**



## Points forts

### Broyeur réglable sur 5 niveaux



La finesse de la mouture vous donnera entière satisfaction. Différents types de café nécessitent différents niveaux de mouture pour révéler au mieux leur parfum. Cette machine offre cinq niveaux différents de mouture, de la plus fine pour un espresso intense à la plus grosse, pour un café léger.

### Broyeur 100 % céramique



Le broyeur robuste et 100 % céramique garantit des moments de plaisir café année après année. La céramique permet d'obtenir une mouture à la finesse idéale, permettant à l'eau de s'écouler avec régularité, afin d'extraire la quintessence des grains. Et, contrairement aux moulins classiques, la céramique évite que le café ne chauffe et n'acquière un goût de brûlé.

### Groupe café amovible



Efficacité et simplicité d'utilisation étaient les mots d'ordre de Saeco lors de la conception de son premier groupe café, il y a de cela 30 ans. Encore aujourd'hui, ce groupe café reste un exemple de technologie inspirée et audacieuse. Comme toujours, il est on ne peut plus simple à nettoyer : retirez-le et lavez-le sous l'eau du robinet pendant quelques secondes, puis réinsérez-le tout aussi facilement.

### Mousseur à lait classique



Le mousseur à lait classique est idéal si le rôle de maître artisan vous plaît, et son utilisation est un jeu d'enfant. Produisez en quelques secondes une couche de mousse riche et onctueuse pour en couronner votre café.

## Caractéristiques

### Pays d'origine

- Fabriqué en: Europe

### Développement durable

- Consommation d'énergie - pendant la préparation: 1 850 W

### Finition

- Matériau du corps de l'appareil: Plastique
- Matériau du réservoir d'eau: Plastique
- Matériau du bac d'égouttement: Acier inoxydable
- Matériau du bec verseur: Plastique

### Entretien

- Deux ans de garantie

### Caractéristiques générales

- Type de carafe: Carafe standard
- Boissons à base de café: Espresso, cappuccino, eau chaude, café crème, mousse de lait, espresso macchiato, latte macchiato
- Support de café compatible: Café en grains, café moulu
- Tasses à la fois: 2
- Confort et facilité d'utilisation: Bec verseur ajustable
- Type de chaudière: Chaudière à chauffe rapide
- Fonctions spéciales: Moulin en céramique, Pré-infusion, Mousseur à lait manuel pannarello
- Facile à nettoyer et à entretenir: Cycle de détartrage automatique, Groupe café amovible, Cycle de rinçage automatique, Filtre à eau Brita en option

### Spécificités techniques

- Pression de la pompe: 15 bars
- Capacité du réservoir d'eau: 1,8 l
- Hauteur de tasse max.: 152 millimètre
- Capacité du bac à grains: 250 g
- Longueur du cordon: 0,8 m
- Chaudières: 1
- Capacité du bac à marcs: 15 marcs de café
- Fréquence: 50 Hz
- Tension: 230 volt
- Pression de la pompe: 15 bar(s)

### Poids et dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 215 x 429 x 330 millimètre
- Poids du produit: 7,5 kg

### Design

- Couleur: Noir

