



### Saeco Minuto Superautomatisk espressomaskin

- Brygger 7 kaffetyper
- Automatisk melkeskummer
- Sort
- Justerbar kvern med fem trinn



HD8762/01

Du får alltid favorittkaffen din med bare ett trykk

Med den ettklikks avtakbare bryggegruppen

Kun den superautomatiske espressomaskinen Saeco Minuto leverer den ekte kaffeopplevelsen fra bønne til kopp med maksimal brukervennlighet, førsteklasses ytelse og stor kapasitet i ekstra kompakt størrelse

#### Perfekt, autentisk italiensk kaffe

- Deilig skum fra den patenterte automatiske melkeskummeren
- Den raske kokeren gir deg kaffe uten ventetiden
- De 100 % keramiske kvernene gir kaffe uten brent smak

#### Lag drikkene slik du liker dem

- Lagre kaffeinnstillingene du foretrekker
- Lek med kaffens fylde med våre justerbare kverner
- Den justerbare tuten gjør at du unngår varmetap, og den kan tilpasses til alle kopper

#### Enkel å rengjøre og vedlikeholde

- Maskinen er alltid ren takket være automatisk rengjøring og avkalking
- Enkel rengjøring med avtakbar bryggegruppe
- Enkel å rengjøre med deler som kan vaskes i oppvaskmaskin

 **Saeco**

**PHILIPS**

Saeco, a Philips brand



## Høydepunkter

### 100 % keramiske kverner



Denne espressomaskinen er utstyrt med 100 % keramiske kverner. Saeco bruker keramiske kverner for å gi konsekvent kverning uten å overopphete kaffebønner, slik at du får en plettfri espresso. Keramikken gir også langvarig ytelse og gjør at maskinen er helt stillestående.

### Rask koker



Den raske koketeknologien fra Saeco sikrer at maskinen alltid er klar. Nå trenger du ikke å vente mellom hver espresso du brygger. Du kan lage ny umiddelbart.

### Automatisk melkeskummer



Det er enkelt å tilberede en smakfull cappuccino med denne Saeco-espressomaskinen, med den nye, patenterte,

automatiske melkeskummeren med det sykloniske kammeret. Melkeskummeren, som baristaer også kaller Cappuccinatore, tar melk rett fra en melkekartong eller mugge, skummer den automatisk og spruter den deretter rett i koppen din. Det eksklusive sykloniske kammeret sikrer at melken flyter konstant uten å sprute.

### Lagrer kaffeinnstillingene



Du får en perfekt kopp espresso hver gang som er traktet kun for deg, etter hva du foretrekker, takket være vår nyskapende minnefunksjon som kan justere kaffens lengde, styrke og temperatur. Nyt en utmerket kaffedrikk i favorittkoppen med ett knappetrykk.

### Justerbar tut



Den justerbare tuten på espressomaskinene våre passer til alle kopper og hindrer at du søler kaffe eller at den kjøles ned mens du heller den i koppen. Dermed blir espressoen alltid servert med rett temperatur, samtidig som maskinen holdes ren.

### Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin



For å gi økt brukervennlighet kan du sette Saecos dryppebrett og melkeskummer eller melkekaraffel i oppvaskmaskinen. Dette vil spare tid og sikre en hygienisk rengjøring.

### Fem trinns justerbare kverner



Forskjellige kaffeblandinger krever ulike nivåer av grovhet på kaffen for å få frem hele smaken. Grovheten denne espressomaskinen maler, kan justeres til fem ulike innstillinger, fra finest for å få en fyldig espresso, til grovest for å få en lysere kaffe.



### Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere kostnader, energiforbruk og CO<sub>2</sub>-utslipp. Hvordan? De tilbyr en betydelig miljøforbedring på ett eller flere av de grønne nøkkelområdene til Philips – energieffektivitet, emballasje, farlige stoffer, vekt, resirkulering og kassering og livstidspålitelighet.

# Spesifikasjoner

## Tekniske spesifikasjoner

- Pumpetrykk: 15 bar
- Drift: 1850 W
- Spenning: 230 V
- Frekvens: 50 Hz

## Perfekt espresso

- Espresso-teknologi: Saeco-tilpasningssystem, Aromasystem: forhåndsbrygging

## Service

- To års verdensomspennende garanti

## Lett å bruke

- Rengjøring og vedlikehold: Avkalkningssyklus
- Bruk: Justerbar kaffedispenser, Hurtigsteam, Bryggegruppe som kan fjernes, Valg mellom enkel/

dobbel espresso

## Mål og vekt

- Produktvekt: 7,2 kg
- Produktmål (B x D x H): 215 x 429 x 330 mm
- Kaffebønnekapasitet: 250 g
- Kapasitet for avfallsbeholder: 15 porsjoner
- Kapasitet for vanntank: 1,8 l
- Maksimal høyde på kopp: 152 mm

## Funksjoner

- Samtidig trakting
- Kompatibel med Brita-filer: Valgfritt

## Utforming

- Farge: Matt svart
- Materialer og utførelse: Plast

