



Saeco Moltio Superautomatisk espressomaskin

- Brygger 7 kaffetyper
- Automatisk melkeskummer
- Svart
- Justerbar kvern med fem trinn



HD8768/21

Hvert øyeblikk fortjener sin egen kaffesmak.

Du kan bytte bønner med ett klikk

Moltio er et unikt mesterverk som er bygget for å tilby en skreddersydd smaksopplevelse. Med vår eksklusive bønnebytter kan du tilberede den velsmakende kaffen du føler for i øyeblikket, med bare ett klikk

Perfekt, autentisk italiensk kaffe

- Deilig skum fra den patenterte automatiske melkeskummeren
- Kaffe uten ventetid takket være den raske kokeren
- De 100 % keramiske kvernene gir kaffe uten brent smak

Lag drikkene slik du liker dem

- Du kan eksperimentere med smaker takket være kaffebønnebytteren
- Lagre kaffeinnstillingene du foretrekker
- Lek med kaffens fylde med våre justerbare kverner

Enkel å rengjøre og vedlikeholde

- Maskinen er alltid ren takket være automatisk rengjøring og avkalking
- Enkel rengjøring med avtakbar bryggegruppe
- Dryppebrettet som kan vaskes i oppvaskmaskin, gjør det enkelt å rengjøre
- Enkel å rengjøre med deler som kan vaskes i oppvaskmaskin

 **Saeco**

PHILIPS

Saeco, a Philips brand



Høydepunkter

100 % keramiske kverner



Denne espressomaskinen er utstyrt med 100 % keramiske kverner. Saeco bruker keramiske kverner for å gi konsekvent kverning uten å overopphete kaffebønner, slik at du får en plettfri espresso. Keramikken gir også langvarig ytelse og gjør at maskinen er helt stillestående.

Rask koker



Den raske koketeknologien fra Saeco sikrer at maskinen alltid er klar. Nå trenger du ikke å vente mellom hver espresso du brygger. Du kan lage ny umiddelbart.

Kaffebønnebytter



Med den patenterte utbyttbare bønneholderen kan du nå bytte bønner med bare ett klikk. Nyt hvor enkelt det er å raskt bytte bønneblending

og finne det som passer perfekt til hvert smaksinnfall og hvert øyeblikk i løpet av dagen.

Automatisk melkeskummer



Det er enkelt å tilberede en smakfull cappuccino med denne Saeco-espressomaskinen, med den nye, patenterte, automatiske melkeskummeren med det sykloniske kammeret. Melkeskummeren, som baristaer også kaller Cappuccinatore, tar melk rett fra en melkekartong eller mugge, skummer den automatisk og spruter den deretter rett i koppen din. Det eksklusive sykloniske kammeret sikrer at melken flyter konstant uten å sprute.

Lagrer kaffeinnstillingene



Du får en perfekt kopp espresso hver gang som er traktet kun for deg, etter hva du foretrekker, takket være vår nyskapende minnefunksjon som kan justere kaffens lengde, styrke og temperatur. Nyt en utmerket kaffedrikk i favorittkoppen med ett knappetrykk.

Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin



For å gi økt brukervennlighet kan du sette Saecos dryppebrett og melkeskummer eller melkekaraffel i oppvaskmaskinen. Dette vil spare tid og sikre en hygienisk rengjøring.

Dryppebrett som kan vaskes i oppvaskmaskin



For å gi økt brukervennlighet kan du vaske dryppebrettet til Saeco-maskinen i oppvaskmaskinen. Dette sparer tid og sikrer hygienisk rengjøring.

Fem trinns justerbare kverner



Forskjellige kaffeblendinger krever ulike nivåer av grovhet for å slippe løs all smaken. Kvernegrovheden til denne espressomaskinen kan justeres med fem forskjellige innstillinger, fra den fineste kverningen som gir en fyldig espresso, til den groveste som gir en lysere kaffe.

Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

- Antall vannkokere: Én koker
- Kaffetyper som støttes: Malt kaffe, Hele kaffebønner
- Opprinnelsesland: Designet i Italia, Produsert i Europa
- Bryggegruppe som kan fjernes
- Drift: 1850 W
- Spenning: 230 V
- Frekvens: 50 Hz
- Ledningslengde: 80 cm

Bærekraftighet

- Automatisk standby

Perfekt espresso

- Espresso-teknologi: Saeco-tilpasningssystem, Aromasystem: forhåndsbrygging

Service

- To års verdensomspennende garanti

Lett å bruke

- Rengjøring og vedlikehold: Automatisk skylling av

- kaffesirkuleringssystemet, Avkalkningsyklus
- Bruk: Justerbar kaffedispenser, Overflate for oppbevaring av kopper, Hurtigsteam, Bryggegruppe som kan fjernes, Valg mellom enkel/dobbel espresso

Mål og vekt

- Produktvekt: 8,5 kg
- Produktmål (B x D x H): 256 x 470 x 350 millimeter
- Kaffebønnekapasitet: 290 g
- Avfallsbeholderkapasitet: 15 porsjoner
- Kapasitet for vanntank: 1,9 l
- Maksimal høyde på kopp: 142 millimeter

Funksjoner

- Cappuccinatore
- Munnstykke for varmt vann / damp
- Samtidig trakting
- Kompatibel med Brita-filter: Valgfritt

Utforming

- Farge: Svart
- Materialer og utførelse: Plast