



**Saeco Moltio**  
Cafeteira espresso  
automática

- Prepara 7 variedades de café
- Vaporizador automático de leite
- Preto
- Moedor ajustável de 5 etapas



HD8768/43

Cada momento merece um aroma de café.

A troca de grãos está agora a um clique de distância

Moltio, uma obra-prima exclusiva projetada para oferecer uma experiência de degustação sob medida. Graças ao nosso dispositivo exclusivo para troca de grãos, preparar o café correto que sempre combina com sua disposição ou com o momento do dia é fácil como um clique

**Perfeição do autêntico café espresso italiano**

- Deliciosa espuma de leite graças ao vaporizador automático de leite patenteado
- Café sem ter que esperar graças ao rápido aquecimento do reservatório de água.
- Os moedores 100% em cerâmica não deixam seu café com gosto de queimado

**Ajuste as bebidas ao seu paladar**

- Experimente com sabores graças ao comutador de grãos de café
- Salve os ajustes de seu café preferido
- Desfrute dos benefícios do café com os moedores ajustáveis

**Limpeza e manutenção fáceis**

- Máquina sempre limpa graças à limpeza e remoção de impurezas automáticas
- O conjunto de preparo do café removível facilita a limpeza
- Peças próprias para lava-louças facilitam a limpeza

 **Saeco**

**PHILIPS**

Saeco, a Philips brand



## Destaques

### Moedores 100% em cerâmica



Esta cafeteira espresso Saeco é equipada com moedores 100% em cerâmica. A Saeco usa moedores em cerâmica devido à sua moagem consistente que não sobreaquece o grão, oferecendo um café espresso impecável. A cerâmica também garante um desempenho durável e o funcionamento totalmente silencioso.

### Aquecedor de água com operação rápida



A tecnologia da rápida caldeira para aquecimento da Saeco garante que sua máquina esteja sempre pronta. Agora, você não terá mais que esperar pelo preparo de cada café espresso, pode preparar um após o outro.

### Comutador de grãos de café



Agora você pode trocar os grãos com apenas um clique graças ao recipiente de grãos intercambiável patenteado. Desfrute da conveniência de trocar os grãos rapidamente e encontre a medida perfeita para cada preferência de sabor e momento de seu dia.

### Vaporizador automático de leite



É fácil preparar um cappuccino saboroso com a cafeteira espresso Saeco e o novo vaporizador automático de leite patenteado com câmara ciclônica. O vaporizador, também chamado de "cappuccinatore" pelos baristas, extrai o leite direto da caixa ou jarra e prepara a espuma automaticamente, que vai direto para sua xícara. A exclusiva câmara ciclônica garante o fluxo de leite constante sem respingos.

### Salva os ajustes de seu café



Com a nossa inovadora função de memória para ajustar o comprimento, intensidade e temperatura do café, você sempre terá uma xícara de café espresso perfeita preparada de acordo com sua preferência. Desfrute de um ótimo café em sua xícara preferida pressionando apenas um botão.

### As peças podem ser lavadas na lava-louças



Para sua conveniência, você pode colocar a bandeja de pingos Saeco, o vaporizador de leite ou o recipiente para leite na lava-louças. Além de poupar tempo, garante a limpeza do produto.

## Cafeteira espresso automática

Prepara 7 variedades de café Vaporizador automático de leite, Preto, Moedor ajustável de 5 etapas

HD8768/43

# Especificações

### Especificações técnicas

- País de origem: Desenvolvida na Itália, Fabricado na Europa
- Lig/Desl: 1.850 W
- Voltagem: 220 volt
- Frequência: 60 Hz
- Comprimento do cabo: 80 cm

### Sustentabilidade

- Opção de modo de espera automático

### Espresso perfeito

- Tecnologia Espresso: Sistema de adaptação Saeco, Sistema de aroma: pré-infusão

### Fácil de usar

- Limpeza e manutenção: Circuito de enxágue automático do café, Ciclo de remoção de impurezas
- Utilização: Recipiente ajustável para café, Revestimento do porta-xícaras, Sistema de vapor

rápido, Conjunto de preparo do café removível, Opções de espresso longo e normal

### Peso e dimensões

- Capacidade do reservatório de água: 1,9 E
- Peso do produto: 8,5 kg
- Dimensões do produto (C x L x A): 256 x 470 x 350 mm
- Capacidade de grãos de café: 290 g
- Capacidade do contêiner de resíduos: 15 quantidade

### Recursos

- Cappuccinatore
- Bocal de saída de vapor/água quente
- Preparo simultâneo
- Filtro Brita compatível: Opcional

### Design

- Cor: Preto
- Materiais e acabamento: Plástico

Data de emissão  
2019-04-02

Versão: 6.0.1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

EAN: 08 71010 36384 69 [www.philips.com](http://www.philips.com)