



Saeco Moltio
Machine espresso
Super Automatique

- 6 boissons
- Carafe à lait intégrée
- Noir



HD8769/01

A chaque instant son plaisir café

Une machine renommée, un café exceptionnel

Grâce à notre bac à grains exclusif, vous pouvez obtenir un ajustement parfait pour toutes les saveurs que vous souhaitez en faisant simplement varier le mélange de grains frais et en adaptant les réglages en conséquence.

Un choix de café pour chaque moment

- Savourez 6 boissons différentes, en toute simplicité
- Cappuccino et latte macchiato à la pression d'un bouton avec la carafe à lait
- Longueur réglable, 5 intensités et 5 réglages du broyeur
- Réglez et enregistrez votre profil utilisateur

La perfection à chaque café

- 20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistante
- Mousse de lait parfaite grâce à technologie Latte Perfetto
- Café chaud dès la première tasse avec la chaudière à chauffe rapide

Attention et anticipation

- Éliminez les résidus de lait après chaque utilisation avec la fonction Milk Clean
- Design intelligent convenant à n'importe quel plan de travail
- Un excellent café grâce au rinçage automatique et au détartrage guidé

 **Saeco**

PHILIPS

Saeco, a Philips brand



Points forts

Broyeur 100 % céramique



Particulièrement dur et précis, notre broyeur est fabriqué avec de la céramique high-tech. Les grains de café frais sont moulus en douceur, sans risque de surchauffe, afin de faire ressortir le meilleur des saveurs et arômes, pour au moins 20 000 tasses de délicieux café.

6 boissons



Bénéficiez d'un grand choix de boissons adaptées à toutes les occasions. Que vous ayez envie d'un espresso, d'un café classique ou d'une boisson à base de lait, votre machine Super Automatique vous prépare une tasse parfaite, en toute simplicité et en un rien de temps !

Rinçage automatique et détartrage guidé



Cette machine espresso rince automatiquement à l'eau son circuit de café, au démarrage et à l'arrêt. Ainsi, vous savourez un café au goût pur à chaque tasse. Un détartrage régulier prolonge la durée de vie de votre machine espresso. Cette dernière vous prévient lorsqu'il est temps de la détartrer et vous guide par le biais de messages clairs à l'écran vous indiquant lorsque vous devez intervenir et ce que vous devez faire.


Personnalisez vos cafés



Cette machine Super Automatique offre un vaste choix d'options pour vous permettre de créer une boisson à votre goût. Personnalisez facilement chaque boisson en enregistrant la

longueur, l'intensité et la température de votre choix. Explorez, expérimentez et inventez toutes les boissons qui vous tentent !

Accès facile grâce aux commandes situées sur la façade



Votre machine espresso Super Automatique est facile à utiliser grâce à son réservoir d'eau et à son bac à marcs situés à l'avant de la machine.



Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO₂. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

Caractéristiques

Caractéristiques générales

- Solution « lait »: Carafe à lait intégrée, Quick Milk Clean
- Interface utilisateur: Afficheur simple

Spécificités techniques

- Capacité de la carafe à lait: 0,5 l
- Capacité du bac à marcs: 15 marcs de café
- Capacité du bac à grains: 290 g
- Couleur et finitions: Noir
- Longueur du cordon: > 100 cm
- Pays d'origine: Roumanie
- Compatibilité filtre: Brita Intenza
- Fréquence: 50 Hz
- Hauteur de tasse max.: 142 millimètre
- Dimensions du produit:
256 x 350 x 470 millimètre
- Tension: 230 volt
- Bac à marcs: Accès en façade
- Réservoir d'eau: Accès en façade
- Poids du produit: 8,5 kg
- Capacité du réservoir d'eau: 1,8 l

Personnalisation

- Réglages d'intensité du café: 5
- Longueur du café et du lait: Réglable
- Réglages du broyeur: 5
- Sélecteur d'intensité préalable: Non
- Réglages de température: 3
- Profils utilisateur: 1

Autres fonctionnalités

- Rinçage automatique et détartrage guidé
- Gusto Perfetto
- Interrupteur marche/arrêt: Non, Oui
- Chaudière à chauffe rapide
- Groupe café amovible

Variété

- Boissons: Cappuccino, Café, Espresso, Eau chaude, Latte Macchiato, Mousse de lait
- Option café moulu
- Double tasse
- Double tasse lait: Non

