

# PHILIPS

Kaffeevollautomat

3000 Series

4 Kaffeespezialitäten

Klassischer Milchaufschäumer

Schwarz



HD8827/01



## Leckerer Kaffee aus frischen Bohnen – auf Knopfdruck

Mit großer Kapazität in kompaktem Design

Mit der Philips 3000 Serie mit großer Kapazität und kompaktem Design genießen Sie Espresso und Kaffee aus frischen Bohnen auf Knopfdruck. Dank klassischem Milchaufschäumer erhalten Sie innerhalb kürzester Zeit großartigen Cappuccino.

### Kaffeevielfalt, leicht gemacht

- Genießen Sie 4 Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck
- Köstlicher Milchschaum dank klassischem Milchaufschäumer
- Passen Sie die Füllmenge individuell an, und wählen Sie aus 2 Aromastärken und 5 Mahlgradeinstellungen
- Genießen Sie 2 Tassen gleichzeitig mit der Doppelbecherfunktion
- Bearbeiten und speichern Sie Ihr persönliches Benutzerprofil

### Echtes Erlebnis aus frischen Bohnen

- 20.000 Tassen aromatischer Kaffee dank langlebigem Keramikmahlwerk
- Passen Sie Ihren Kaffeeauslauf jeder Tasse an
- Die perfekte Kaffeetemperatur dank unseres Thermoblocks

### Genießen Sie täglich sorgenfrei Ihren Kaffee

- Für hohe Kapazitäten in einem kompakten Design entwickelt
- Einfache Reinigung dank vollständig herausnehmbarer Brühgruppe
- Genießen Sie hervorragenden Kaffee dank der automatischen Reinigungsfunktion und Anleitung zum Entkalken.

# Besonderheiten

## Scheibenmahlwerk aus 100 % Keramik



Unser Mahlwerk besteht zu 100% aus Keramik. Es ist extrem hart und präzise, damit Sie frischen aromatischen Kaffee für mindestens 20.000 Tassen genießen können.

## 4 aromatische Kaffeespezialitäten



Genießen Sie eine Vielzahl an Getränken, passend für jede Gelegenheit. Egal ob Sie Lust auf einen starken Espresso, einen aromatischen Kaffee oder ein cremiges Milchgetränk haben – unser Kaffeevollautomat sorgt im Handumdrehen für eine leckere Tasse Ihres Wunschgetränks.

## Verstellbarer Kaffeeauslauf




Der höhenverstellbare Kaffeeauslauf unserer Espressomaschinen passt sich jeder Tasse an und verhindert ein Spritzen oder Abkühlen des Kaffees, während des Einfüllens in die Tasse. Auf diese Weise wird Ihr Espresso immer mit der richtigen Temperatur serviert, und Ihre Maschine bleibt sauber.

## Klassischer Milchaufschäumer



Der klassische Milchaufschäumer gibt Dampf aus, mit dem Sie ganz einfach seidig glatten Milchschaum für Ihren Cappuccino zubereiten können. Und außerdem? Der klassische Milchaufschäumer ist mit nur zwei Teilen leicht zu reinigen.

## Individualisieren Sie Ihren Kaffee ganz nach Ihrem Geschmack




Dieser Kaffeevollautomat bietet endlosen Kaffeegenuss – bereiten Sie Ihren Kaffee ganz nach Ihrem Geschmack zu. Sie können ganz einfach Stärke, Füllmenge und Geschmack für jedes Getränk personalisieren und speichern. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und kreieren Sie Ihr neues Lieblingsgetränk!

## Doppelte Tasse

Genießen Sie mit anderen Ihren Lieblingskaffee dank der Doppelbecherfunktion

## Hohe Kapazität und kompaktes Design



Genießen Sie die Vorteile von mehr Platz und weniger häufigem Nachfüllen dank großem Bohnen-, Wasser- und Kaffeesatzbehälter im kompakten Design. Diese intelligente, vollautomatische Maschine bietet Ihnen dank

des großen Wasserbehälters, Bohnen- und Kaffeesatzbehälters maximalen Komfort und erstklassige Leistung.

## Thermoblock




Der schnell aufheizende Thermoblock sorgt für aromatischen Kaffee oder Cappuccino mit der perfekten Temperatur. Das Geheimnis liegt in seinem Gehäuse aus leichtem Aluminium und Edelstahl, das schnell hohe Temperaturen erreicht.

## Herausnehmbare Brühgruppe



Die Brühgruppe ist das Herz jedes Kaffeevollautomaten und sollte regelmäßig gereinigt werden. Die herausnehmbare Brühgruppe ermöglicht Ihnen eine gründliche Reinigung, indem Sie sie einfach unter fließendem Wasser abspülen können.

## Benutzerprofile



Sie können die Füllmenge für jede Kaffeespezialität ganz nach Ihrem Geschmack speichern. So genießen Sie Espresso, Kaffee und alle anderen Getränke mit nur einem Knopfdruck genau so, wie Sie es sich wünschen.

# Daten

## Anpassung

Aromastärke-Einstellungen: 2  
Tassenfüllmenge: Verstellbar  
Mahlgradeinstellungen: 5  
Aroma-Einstellung vor dem Brühen: Nein  
Benutzerprofile: 1

## Allgemeine Spezifikationen

Einfache Reinigung und Wartung: Kompatibel mit AquaClean Filter  
Milchlösung: Klassischer Milchaufschäumer  
Benutzeroberfläche: LED-Tasten

## Weitere Funktionen

Automatische Reinigungsfunktion und Anleitung zum Entkalken  
Hauptschalter, Ein-/Ausschalter  
Schnell aufheizender Durchlauferhitzer  
Herausnehmbare Brühgruppe

## Technische Daten

Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters: 15 Portionen  
Frequenz: 50 Hz  
Max. Höhe der Tasse: 152 mm  
Spannung: 230 V  
Farbe und Design: Schwarz  
Kabellänge: > 100 cm  
Filterkompatibilität: Brita Intenza  
Kaffeesatzbehälter: Zugriff von vorne

Wasserbehälter: Zugriff von oben

Produktgewicht: 7,2 kg  
Produktabmessungen: 215 x 330 x 429 mm  
Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 250 g  
Kapazität Wasserbehälter: 1,8 l  
Pumpendruck: 15 Bar

## Diverses

Getränke: Espresso, Espresso Lungo, Heißes Wasser, Kaffee  
Kaffeepulver-Option: Nein  
Doppelte Tasse  
Doppelte Tasse Milch: Nein

## Nachhaltigkeit

Stromverbrauch Brühvorgang: 1.850 W

