



Philips 3000 series
Macchina da caffè
automatica

4 bevande

Pannarello classico
Nero



HD8827/01

Un grande caffè da chicchi freschi, con un solo tocco

Capacità elevate in dimensioni compatte

Con la macchina da caffè Philips serie 3000, caratterizzata da design compatto e capacità elevate, potrai gustare il caffè espresso o lungo fatto con chicchi appena macinati premendo un solo pulsante. Prepara un cappuccino di ottima qualità in pochi minuti grazie al classico pannarello.

Vari tipi di caffè adatti al tuo gusto

- Goditi 4 bevande quando vuoi
- Deliziosa crema di latte grazie al classico pannarello
- Regolazione della lunghezza, 2 intensità di aroma e 5 impostazioni di macinatura
- Prepara 2 tazze contemporaneamente con la funzione doppia tazza
- Crea e memorizza il tuo profilo utente personale

Prova l'esperienza del caffè appena fatto

- 20.000 tazze di pregiato caffè con macine in ceramica resistenti
- Regola il beccuccio del caffè per adattarlo a qualunque tazza
- Caffè alla giusta temperatura con la caldaia a riscaldamento veloce

Tutto il gusto del tuo caffè ogni giorno, senza pensieri

- Progettata per capacità strabilianti e dimensioni compatte
- Pulizia facile grazie al gruppo caffè completamente estraibile
- Goditi un caffè eccellente con il risciacquo automatico e la decalcificazione guidata

PHILIPS

In evidenza

Macine completamente in ceramica



Le nostre macine sono in ceramica pura al 100%. Sono resistenti ed estremamente precise, per regalarti almeno 20.000 tazze di caffè fresco e dall'aroma eccezionale.

4 bevande



Goditi le tue bevande preferite nei momenti speciali. Se sei amante del caffè espresso o di una precisa ricetta a base di caffè o latte, la tua macchina automatica ti darà un perfetto risultato in tazza senza seccature e in un batter d'occhio!

Beccuccio del caffè regolabile



Il beccuccio regolabile delle nostre macchine da caffè si adatta a tutte le tazze ed evita così


che il caffè schizzi o si raffreddi mentre scende nella tazza. Così il tuo espresso è servito sempre alla temperatura giusta e la macchina rimane pulita.

Pannarello classico



Il pannarello classico eroga vapore per aiutarti a preparare facilmente una crema di latte morbida per il cappuccino. Libera il barista che è in te preparando deliziose specialità a base di latte in modo tradizionale!

Personalizza il tuo caffè




Questa macchina super-automatica offre numerose opzioni per personalizzare la tua bevanda in base ai tuoi gusti. Puoi personalizzare e memorizzare facilmente la lunghezza e l'intensità per ogni bevanda. Non esitare a esplorare, sperimentare e sognare qualsiasi bevanda!

Doppia tazza


Goditi e condividi il tuo caffè preferito grazie alla funzione doppia tazza

Design compatto e capienza elevata



Usfruisci dell'elevata capienza e scordati di riempire la macchina, grazie ai grandi recipienti di acqua, chicchi e scarti del caffè dal design supercompatto. Questa macchina intelligente e completamente automatica ti offre il massimo della praticità e prestazioni di alto livello grazie all'elevata capienza del serbatoio dell'acqua, del recipiente per i chicchi e del recipiente per gli scarti.

Caldia a riscaldamento veloce



La caldaia a riscaldamento veloce assicura caffè e cappuccino caldi per tutta la famiglia sempre alla giusta temperatura. Il segreto è nel corpo leggero in alluminio e acciaio inossidabile che può raggiungere velocemente temperature molto alte.

Specifiche

Personalizzazione

- Impostazioni di intensità dell'aroma: 2
- Lunghezza del caffè: Regolabile
- Impostazioni del macinacaffè: 5
- Controllo dell'aroma pre-infusione: No
- Profili utente: 1

Caratteristiche generali

- Soluzione a base di latte: Pannarello classico
- Interfaccia utente: Pulsanti LED

Altre funzioni

- Risciacquo automatico e decalcificazione guidata
- Interruttore principale ON/OFF
- Caldaia a riscaldamento veloce
- Gruppo caffè estraibile

Specifiche tecniche

- Capacità contenitore fondi del caffè: 15 porzioni

- Frequenza: 50 Hz
- Max. altezza della tazza: 152 mm
- Voltaggio: 230 V
- Colore e finitura: Nero
- Lunghezza cavo: > 100 cm
- Compatibilità dei filtri: Brita Intenza
- Recipiente per scarti: Accesso frontale
- Serbatoio acqua: Accesso dall'alto
- Peso del prodotto: 7,2 Kg
- Dimensioni del prodotto: 215 x 330 x 429 mm
- Capacità contenitore caffè in grani: 250 g
- Capacità del serbatoio dell'acqua: 1,8 L

Varietà

- Bevande: Espresso, Espresso lungo, Acqua calda, Caffè
- Opzione polvere di caffè: No
- Doppia tazza
- Doppia tazza latte: No



Data di rilascio
2018-07-17

Versione: 3.4.1

EAN: 08 71010 37724 84

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com