



Philips 3000 series  
Macchina da caffè  
automatica

**4 bevande**  
Pannarello classico  
Nero



HD8827/01

## Un grande caffè da chicchi freschi, con un solo tocco

### Capacità elevate in dimensioni compatte

Con la macchina da caffè Philips serie 3000, caratterizzata da design compatto e capacità elevate, potrai gustare il caffè espresso o lungo fatto con chicchi appena macinati premendo un solo pulsante. Prepara un cappuccino di ottima qualità in pochi minuti grazie al classico pannarello.

#### Vari tipi di caffè adatti al tuo gusto

- Goditi 4 bevande quando vuoi
- Deliziosa crema di latte grazie al classico pannarello
- Regolazione della lunghezza, 2 intensità di aroma e 5 impostazioni di macinatura
- Prepara 2 tazze contemporaneamente con la funzione doppia tazza
- Crea e memorizza il tuo profilo utente personale

#### Prova l'esperienza del caffè appena fatto

- 20.000 tazze di pregiato caffè con macine in ceramica resistenti
- Regola il beccuccio del caffè per adattarlo a qualunque tazza
- Caffè alla giusta temperatura con la caldaia a riscaldamento veloce

#### Tutto il gusto del tuo caffè ogni giorno, senza pensieri

- Progettata per capacità strabilianti e dimensioni compatte
- Pulizia facile grazie al gruppo caffè completamente estraibile
- Goditi un caffè eccellente con il risciacquo automatico e la decalcificazione guidata

# PHILIPS

## In evidenza

### Macine completamente in ceramica



Le nostre macine sono in ceramica pura al 100%. Sono resistenti ed estremamente precise, per regalarti almeno 20.000 tazze di caffè fresco e dall'aroma eccezionale.

### 4 bevande



Goditi le tue bevande preferite nei momenti speciali. Se sei amante del caffè espresso o di una precisa ricetta a base di caffè o latte, la tua macchina automatica ti darà un perfetto risultato in tazza senza seccature e in un batter d'occhio!

### Beccuccio del caffè regolabile



Il beccuccio regolabile delle nostre macchine da caffè si adatta a tutte le tazze ed evita così

che il caffè schizzi o si raffreddi mentre scende nella tazza. Così il tuo espresso è servito sempre alla temperatura giusta e la macchina rimane pulita.

### Pannarello classico



Il pannarello classico eroga vapore per aiutarti a preparare facilmente una crema di latte morbida per il cappuccino. Libera il barista che è in te preparando deliziose specialità a base di latte in modo tradizionale!

### Personalizza il tuo caffè




Questa macchina super-automatica offre numerose opzioni per personalizzare la tua bevanda in base ai tuoi gusti. Puoi personalizzare e memorizzare facilmente la lunghezza e l'intensità per ogni bevanda. Non esitare a esplorare, sperimentare e sognare qualsiasi bevanda!

### Doppia tazza


Goditi e condividi il tuo caffè preferito grazie alla funzione doppia tazza

### Design compatto e capienza elevata



Usafruisce dell'elevata capienza e scordati di riempire la macchina, grazie ai grandi recipienti di acqua, chicchi e scarti del caffè dal design supercompatto. Questa macchina intelligente e completamente automatica ti offre il massimo della praticità e prestazioni di alto livello grazie all'elevata capienza del serbatoio dell'acqua, del recipiente per i chicchi e del recipiente per gli scarti.

### Caldia a riscaldamento veloce



La caldaia a riscaldamento veloce assicura caffè e cappuccino caldi per tutta la famiglia sempre alla giusta temperatura. Il segreto è nel corpo leggero in alluminio e acciaio inossidabile che può raggiungere velocemente temperature molto alte.

# Specifiche

## Personalizzazione

- Impostazioni di intensità dell'aroma: 2
- Lunghezza del caffè: Regolabile
- Impostazioni del macinacaffè: 5
- Controllo dell'aroma pre-infusione: No
- Profili utente: 1

## Caratteristiche generali

- Soluzione a base di latte: Pannarello classico
- Interfaccia utente: Pulsanti LED

## Altre funzioni

- Risciacquo automatico e decalcificazione guidata
- Interruttore principale ON/OFF
- Caldaia a riscaldamento veloce
- Gruppo caffè estraibile

## Specifiche tecniche

- Capacità contenitore fondi del caffè: 15 porzioni

- Frequenza: 50 Hz
- Max. altezza della tazza: 152 mm
- Voltaggio: 230 V
- Colore e finitura: Nero
- Lunghezza cavo: > 100 cm
- Compatibilità dei filtri: Brita Intenza
- Recipiente per scarti: Accesso frontale
- Serbatoio acqua: Accesso dall'alto
- Peso del prodotto: 7,2 Kg
- Dimensioni del prodotto: 215 x 330 x 429 mm
- Capacità contenitore caffè in grani: 250 g
- Capacità del serbatoio dell'acqua: 1,8 L

## Varietà

- Bevande: Espresso, Espresso lungo, Acqua calda, Caffè
- Opzione polvere di caffè: No
- Doppia tazza
- Doppia tazza latte: No



Data di rilascio  
2018-03-09

Versione: 3.4.1

EAN: 08 71010 37724 84

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)