

PHILIPS

Автоматическая
кофемашина

3000 series

4 напитка

Классический капучинатор

Черный



HD8827/09



Превосходный кофе из свежих зерен одним нажатием кнопки

Высокая вместимость и компактный размер

Philips серии 3000 CMF благодаря компактному размеру и высокой вместимости позволяет наслаждаться эспрессо и классическим кофе из свежих зерен — требуется лишь одно нажатие кнопки. Готовьте великолепный капучино за считанные секунды, используя классический капучинатор.

Разнообразие кофейных напитков на любой вкус

- Четыре превосходных кофейных напитка на выбор — в вашем распоряжении
- Классический капучинатор для великолепной молочной пенки
- Выбор объема напитка, 2 настройки крепости и 5 степеней помола
- Готовьте 2 чашки одновременно с помощью специальной функции
- Настройте и сохраните свой собственный профиль

Всегда свежий кофе

- 20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами
- Регулируйте носик подачи кофе в соответствии с размером чашки
- Идеальная температура кофе благодаря термоблоку

Наслаждайтесь любимым кофе каждый день. Это легко.

- Большие возможности в компактном решении
- Полностью съемная варочная группа для удобной очистки
- Наслаждайтесь великолепным кофе благодаря автоматической промывке и инструкциям по удалению накипи

Особенности

Полностью керамические жернова



Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.

4 кофейных напитка



Готовьте любимые кофейные напитки для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофейный напиток на основе молока — с помощью полностью автоматической кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе.

Регулируемый носик подачи кофе




Регулируемый носик наших эспрессо-кофемашин подходит для любых чашек, к тому же он исключает разливание и охлаждение напитка. Подавайте кофе идеальной температуры и поддерживайте чистоту кофемашины.

Классический капучинатор



Классический капучинатор используется для приготовления с помощью пара нежной молочной пены для вашего капучино. Кроме того, очистка классического капучинатора не займет много времени, поскольку он состоит только из двух деталей.

Готовьте кофе по своему вкусу




Эта автоматическая кофемашина имеет набор полезных функций, которые помогут приготовить вкусный кофе так, как нравится именно вам. Выбирайте и сохраняйте в памяти крепость и объем для каждого вида напитка. Попробуйте свои силы: экспериментируйте и изобретайте новые сочетания!

Двойная порция

Разделите с близкими наслаждение любимым кофе благодаря возможности приготовления двойной порции


Высокая вместительность и компактный дизайн



Кофемашина не занимает много места благодаря компактной конструкции, а вместительные контейнеры для зерен, отходов и резервуар для воды не требуют частого наполнения или опустошения. Интеллектуальная автоматическая

кофемашина гарантирует максимальное удобство использования и производительность благодаря высокой емкости резервуара для воды, контейнера для кофейных зерен и контейнера для отходов.

Термоблок




Благодаря термоблоку вы сможете готовить кофе и капучино неизменно идеальной температуры. Секрет заключается в легком корпусе из алюминия и нержавеющей стали: он быстро нагревается до нужной температуры.

Съемная варочная группа



Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.

Профили пользователя



Сохраните оптимальный объем для любого вида кофейного напитка. Вы сможете одним нажатием кнопки готовить эспрессо, классический кофе и любые другие напитки так, как нравится именно вам.

Характеристики

Персональные настройки

Настройки уровня крепости: 2
Объем кофе: Регулируемый
Степени помола: 5
Регулировка крепости перед приготовлением: Нет
Профили пользователя: 1

Общие характеристики

Молочное решение: Классический капучинатор
Пользовательский интерфейс: Кнопки со светодиодной подсветкой

Другие возможности

Автоматическая промывка и инструкции по удалению накипи: Да
Основной переключатель ON/OFF: Да
Быстрый нагрев бойлера: Да
Съемная варочная группа: Да

Технические характеристики

Емкость контейнера для отходов: 15 порций
Частота: 50 Гц
Высота чашки (макс.): 152 миллиметра
напряжение: 230 В
Цвет и отделка: Черный
Длина шнура: > 100 см
Совместимость с фильтром: Brita Intenza

Контейнер для отходов: Доступ с передней панели

Емкость для воды: Доступ с верхней панели
Вес изделия: 7,2 кг
Габариты изделия: 215 x 330 x 429 миллиметра
Емкость для зерен:
250 г
Вместительный резервуар для воды: 1,8 л

Разнообразные функции

Напитки: Эспрессо, Эспрессо лунго, Горячая вода, Кофе
Приготовление молотого кофе: Нет
Двойная порция: Да
Двойная порция молочного напитка: Нет

