

# PHILIPS

## Saeco

Cafetera espresso  
superautomática

Syntia

Syntia

Focus

Negro



HD8833/43



## Disfrute del placer de un café espresso italiano en su casa

Sistema compacto y elegante, del grano a la taza

Syntia es la combinación ideal de tamaño, rendimiento, diseño y materiales vanguardistas. Todo lo que necesita para disfrutar de un café espresso italiano con un solo botón.

### Disfrute del estilo de vida italiano en su casa

- Diseño compacto y elegante
- Café espresso y café largo, solo pulsando un botón

### Muela sus granos de café preferidos

- Juegue con la riqueza del café con nuestros molinillos ajustables

### Fácil de usar

- Interfaz de usuario intuitiva codificada por colores
- Ergonomía en el funcionamiento diario

### Limpieza y mantenimiento sencillos

- Siempre una cafetera limpia gracias a la limpieza de circuito automático
- Fácil limpieza gracias al grupo de infusión desmontable

# Destacados

## Café espresso y café largo



Está a un botón de distancia de disfrutar de su café preferido: café espresso o largo.

## Molinillos ajustables de 5 pasos



Las combinaciones diferentes de café requieren niveles diferentes de granularidad para desplegar todo el sabor. La granularidad de molido de esta cafetera espresso puede ajustarse en 5 posiciones, desde el molido más fino para un espresso con cuerpo, hasta el más grueso para un café más liviano.

## Limpieza de circuito automático



Saeco diseñó esta cafetera espresso para limpiar automáticamente el circuito del café con agua al encender o apagar la cafetera. Esto proporciona un gran sabor y frescura en cada taza de café.

## Grupo de infusión desmontable



El grupo de infusión, una invención de Saeco, es el alma de nuestras cafeteras espresso, las que garantizan la automatización. El grupo de infusión es, dependiendo del modelo, fácilmente accesible desde la parte frontal o lateral. Puede extraerse sin esfuerzo para una limpieza fácil al enjuagarlo bajo el grifo para garantizar la máxima higiene.

## Diseño compacto y elegante



Con su diseño compacto y elegante, la cafetera Syntia es el complemento perfecto para las cocinas modernas porque ha sido diseñada para deleitar su paladar y su vista.

## Interfaz de usuario codificada por colores



Interacción simple e intuitiva gracias a la pantalla LED y los botones. Esta interfaz comunica de forma directa los mensajes operativos clave.

## Ergonomía todos los días



Saeco es sinónimo de comodidad. Coloque los granos o el agua, vacíe el recipiente de café o la bandeja antigoteo: puede acceder de forma directa a todos los compartimientos de la cafetera totalmente automática.

# Especificaciones

## Especificaciones técnicas

**Material del calentador:** Acero inoxidable (Inox)

**Número de calderas de agua:** 1 caldera

**Presión del agua en la bomba:** 15 barras (espresso perfecto)

**Tipos de café admitidos:** Café molido, Granos de café enteros

**País de origen:** Fabricada en Italia, Diseñado en Italia

**Grupo de infusión desmontable:** Y

**Energía:** 1400 W

**Voltaje:** 220 V

**Frecuencia:** 60 Hz

**Longitud del cable:** 80 cm

## Servicio

**2 años de garantía en todo el mundo:** Y

## Perfecto café espresso

**Tecnología espresso:** Sistema de adaptación Saeco, Sistema Aroma: preparación previa

## Múltiples bebidas

**Variaciones de leche:** Pannarello: espuma la leche

## Fácil de usar

**Limpieza y mantenimiento:** Enjuague automático del circuito de café

**Uso:** Dosificador de café regulable, Desvío

para el café molido, Acceso frontal a todas las funciones, Vapor rápido, Grupo de infusión desmontable, Depósito de agua desmontable

## Peso y dimensiones

**Altura máxima de la taza:** 110 mm

**Peso del producto:** 8,9 kg

**Dimensiones del producto (largo x profundidad x alto):** 256 x 315 x 415 mm

**Capacidad de granos de café:** 250 g

**Capacidad del contenedor de desechos:** 8 tazas

**Capacidad de almacenamiento de agua:** 1,2 L

