

# PHILIPS

## Saeco

Máquina espresso  
automática

Syntia

Espumador de leche clásico

Acero inoxidable



HD8833/47



Disfrute del placer de un café espresso italiano  
en su casa

sistema compacto y elegante, del grano a la taza

la síntesis perfecta entre tamaño compacto, rendimiento, diseño y materiales de primer nivel

#### La auténtica perfección del café italiano

- Deliciosa espuma de leche gracias al espumador de leche clásico
- Café sin esperar gracias a la caldera de calentamiento rápido
- Café sin sabor a quemado gracias a los molinillos 100% cerámicos

#### Ajuste las bebidas a su gusto

- Guarde la cantidad y la intensidad de su café favorito
- Juegue con la riqueza del café con nuestros molinillos ajustables
- Evita la pérdida de calor y se adapta a cada taza con nuestra boquilla ajustable

#### Limpieza y mantenimiento sencillos

- Una máquina siempre limpia gracias a su sistema de limpieza y eliminación de sarro de forma automática
- Fácil limpieza gracias al grupo de infusión desmontable
- Fácil limpieza gracias a las piezas aptas para el lavavajillas

# Destacados

## Molinillos 100% cerámicos



Esta cafetera espresso está equipada con molinillos 100% cerámicos. Saeco utiliza molinillos cerámicos debido a su molido consistente sin el sobrecalentamiento del grano de café para un espresso impecable. La cerámica también asegura un rendimiento duradero y un funcionamiento totalmente silencioso.

## Caldera con calentamiento rápido



La tecnología de la caldera de calentamiento rápido Saeco garantiza que su cafetera esté siempre lista. Ahora no tendrá que esperar entre la preparación de cada espresso, sino que puede preparar un café tras otro.

## Espumador de leche clásico



Esta cafetera espresso Saeco viene con el espumador de leche clásico, que los baristas llaman "Pannarello". Dispersa el vapor y debe estar sumergido en la leche para preparar maravillosa espuma de leche. Desate su

barista interior preparando sus deliciosas especialidades de leche de la forma tradicional.

## Guarda la cantidad y la intensidad del café



Obtendrá siempre una taza perfecta del espresso recién hecho según sus preferencias personales, gracias a nuestra función de memoria que le permite ajustar la cantidad y la intensidad del café para adaptarse a su gusto. Disfrute de una excelente café en su taza favorita con solo pulsar un botón.

## Boquilla regulable



La boquilla ajustable de nuestras cafeteras espresso se adapta a cada taza y por lo tanto evita que el café salpique o se enfríe mientras se vierte en la taza. De esta forma su espresso se sirve siempre a la temperatura adecuada mientras mantiene una cafetera limpia.

## Piezas aptas para lavavajillas




Para más comodidad, puede colocar la bandeja de goteo y espumador de leche o jarra de leche Saeco en el lavavajillas. Esto ahorrará tiempo y asegurará una limpieza higiénica.

## Molinillos ajustables de 5 pasos



Las combinaciones diferentes de café requieren niveles diferentes de granularidad para desplegar todo el sabor. La granularidad de molido de esta cafetera espresso puede ajustarse en 5 posiciones, desde el molido más fino para un espresso con cuerpo, hasta el más grueso para un café crème más liviano.

## Grupo de infusión desmontable



El grupo de infusión, una invención de Saeco, es el alma de nuestras cafeteras espresso, las que garantizan la automatización. El grupo de infusión es, dependiendo del modelo, fácilmente accesible desde la parte frontal o lateral. Puede extraerse sin esfuerzo para una limpieza fácil al enjuagarlo bajo el grifo para garantizar la máxima higiene.

# Especificaciones

## El café espresso ideal

**Tecnología espresso:** Sistema de adaptación Saeco, Sistema Aroma: preparación previa

## Múltiples bebidas

**Variaciones de leche:** Pannarello: espuma la leche

## Fácil de usar

**Limpieza y mantenimiento:** Enjuague automático del circuito de café

**Uso:** Dosificador de café regulable, Desvío

para el café molido, Acceso frontal a todas las funciones, Vapor rápido, Grupo de infusión desmontable, Depósito de agua desmontable

## Datos técnicos

**Calentador:** Acero inoxidable

**Frecuencia:** 60 Hz

**Energía:** 1400 W

**Voltaje:** 120 V

**Presión de la bomba:** 15 bar

## Peso y dimensiones

**Altura máxima de la taza:** 110 mm

**Dimensiones del producto (largo x profundidad x alto):** 256 x 315 x 415 mm

**Capacidad de granos de café:** 250 g

**Capacidad del recipiente para café:** 8 tazas

**Capacidad de almacenamiento de agua:** 1,2 l

