

PHILIPS

Saeco

Automatyczny
ekspres do kawy

Syntia

Klasyczny spieniacz do mleka

Stal szlachetna



HD8836/29



Poznaj smak prawdziwego włoskiego espresso w domu

Niewielki, elegancki ekspres z funkcją mielenia

Idealne połączenie niewielkich wymiarów, wydajności, wzornictwa i materiałów wysokiej jakości

Prawdziwa włoska doskonałość kawy

- Pyszna mleczna pianka dzięki klasycznemu spieniaczowi do mleka
- Kawa bez czekania dzięki szybkiemu bojlerowi
- Kawa bez posmaku przypalonych ziaren dzięki ceramicznym młynkom

Przygotowywanie napojów zgodnie ze swoimi upodobaniami

- Zapamiętywanie ustawień ulubionej kawy
- Eksperymentuj ze smakiem kawy dzięki regulowanym młynkom
- Zapobiegający utracie ciepła regulowany kranik pasujący do każdej filiżanki

Łatwe czyszczenie i konserwacja

- Ekspres pozostaje zawsze czysty dzięki funkcji automatycznego czyszczenia i usuwania kamienia
- Łatwe czyszczenie dzięki wyjmowanemu blokowi zaparządzającemu
- Łatwe czyszczenie dzięki częściom przystosowanym do mycia w zmywarce

Zalety

Ceramiczne młynki



Ekspres do kawy jest wyposażony w ceramiczny młynek. Saeco wykorzystuje młynki ceramiczne, ponieważ dokładne mielenie bez przegrzewania ziaren to gwarancja znakomitego espresso. Młynki ceramiczne gwarantują też trwałość i cichą pracę ekspresu.

Szybki bojler



Technologia zastosowana w ekspresie firmy Saeco sprawia, że ekspres jest zawsze gotowy do pracy. Podczas zaparzania espresso nie ma konieczności czekania między kolejnymi filiżankami — można przygotowywać kawę za kawą.

Klasyczny spieniacz do mleka



Ekspres do kawy Saeco jest wyposażony w klasyczny spieniacz do mleka nazywany „Pannarello”. Spieniacz wytwarza parę — należy go zanurzyć w mleku, aby przygotować

cudowną piankę. Wyzwól w sobie baristę, przygotowując pyszne napoje mleczne w tradycyjny sposób!

Zapamiętywanie ustawień kawy



Dzięki innowacyjnej funkcji pamięci, która umożliwia ustawienie odpowiedniego czasu parzenia, mocy i temperatury, zawsze otrzymasz filiżankę wyśmienitej kawy zaparzonej tylko dla Ciebie, zgodnie z Twoimi preferencjami. Delektuj się wyśmienitą kawą w ulubionej filiżance za naciśnięciem przycisku.

Regulowany dozownik



Regulowany kranik ekspresu do kawy pasuje do każdej filiżanki, dzięki czemu kawa się nie rozlewa i nie stygnie podczas nalewania. W ten sposób serwowane espresso ma zawsze właściwą temperaturę, a ekspres pozostaje czysty.

Możliwość mycia części w zmywarce




W celu zwiększenia wygody tackę ociekową i spieniacz do mleka ekspresu Saeco można myć w zmywarce. To pozwala zaoszczędzić czas i zapewnia higieniczne czyszczenie.

5-stopniowe, regulowane młynki



Różne mieszanki kawy wymagają różnego stopnia mielenia, aby wydobyć z nich pełnię aromatu. W tym ekspresie można ustawić 5 różnych grubości mielenia, od najdrobniejszego dla prawdziwego espresso po najgrubsze dla łagodniejszej kawy.

Wymowany blok zaparzający



System parzenia, wynalazek firmy Saeco, to serce naszych ekspresów do kawy, które zapewnia ich automatyczne działanie. W zależności od modelu blok zaparzający jest łatwo dostępny z przodu lub z boku urządzenia. W celu zapewnienia maksymalnej higieny można go bez problemu wyjąć i łatwo wyczyścić, opłukując pod bieżącą wodą.

Dane techniczne

Dane techniczne

Materiał bojlera: Stal szlachetna (nierdzewna)

Liczba bojlerów wody: 1 bojler

Obsługiwane rodzaje kawy: Kawa mielona,

Całe ziarna kawy

Moc: 1400 W

Napięcie: 230 V

Częstotliwość: 50 Hz

Długość przewodu: 80 cm

Doskonałe espresso

Technologia Espresso: System przystosowawczy Saeco, System zatrzymujący aromat: wstępne zaparzanie

Serwis

2 lata gwarancji

Wiele napojów

Wiele rodzajów mleka: Pannarello:

wytwarzanie pianki z mleka

Wygodne użytkowanie

Czyszczenie i konserwacja: Automatyczne płukanie obiegu kawy

Użytkowanie: Regulowany dozownik kawy,
Możliwość używania kawy mielonej, Dostęp

do wszystkich funkcji od przodu urządzenia, Szybka para, Wyjmowany blok zaparzający, Wyjmowany zbiornik wody

Waga i wymiary

Maksymalna wysokość filiżanki: 110 mm

Wymiary produktu (dług. x głęb. x szer.):

256 x 315 x 415 mm

Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 250 g

Pojemność pojemnika na odpadki: 8 porcji

Pojemność zbiornika wody: 1,2 L

