

# PHILIPS

## Saeco

Kaffeevollautomat

Syntia

Integr. Milchaufschäumer +  
Milchkanne

Edelstahl



HD8838/01



## Genießen Sie original italienischen Espresso zu Hause.

Kompaktes und elegantes Kaffeesystem für ganze Bohnen

die perfekte Synthese aus Kompaktheit, Leistung, Design und Premium-Materialien

### Authentischer italienischer Kaffeegenuss

- Integrierte automatische Milchfunktion mit einfacher Nachfüllfunktion
- Kaffee ohne Wartezeit dank schnell aufheizendem Durchlauferhitzers
- Kein Geschmack nach verbrannten Kaffeebohnen dank unseres Mahlwerks aus 100 % Keramik

### Genießen Sie Getränke nach Ihrem Geschmack

- Speichern Sie Ihre bevorzugten Kaffeeinstellungen
- Spielen Sie mit den Aromafacetten des Kaffees mit unserem verstellbaren Mahlwerk
- Vermeiden Sie Wärmeverlust, und passen Sie die Höhe an jede Tasse an mit unserem höhenverstellbaren Kaffeeauslauf

### Einfache Reinigung und Wartung

- Eine stets saubere Kaffeemaschine dank der automatischen Reinigung und Entkalkung
- Leichtes Reinigen dank herausnehmbarer Brühgruppe
- Leichte Reinigung dank spülmaschinenfesten Teilen
- Innovatives Design mit Oberfläche aus Edelstahl

# Besonderheiten

## Edelstahl



Das innovative Design Ihrer Saeco Espresso-Maschine wird durch eine Oberfläche aus Edelstahl abgerundet. Der Edelstahl verleiht ein qualitativ hochwertiges Aussehen und wird auf Ihrer Küchenarbeitsfläche ein Highlight sein. Er ist auch widerstandsfähiger und sorgt so für dauerhafte Leistung.

## Mahlwerk aus 100 % Keramik



Diese Espresso-Maschine ist mit einem Mahlwerk aus 100 % Keramik ausgestattet. Saeco verwendet ein Keramikmahlwerk, weil es einen kontinuierlichen Mahlvorgang bietet, ohne die Kaffeebohne zu überhitzen. So erhalten Sie immer einen einwandfreien Espresso. Ebenso stellt Keramik eine dauerhafte Leistung und einen absolut lautlosen Betrieb sicher.

## Schnell aufheizender Durchlauferhitzer



Der schnell aufheizende Boiler von Saeco stellt sicher, dass Ihre Maschine immer bereit ist. Jetzt müssen Sie nicht mehr zwischen der Zubereitung jedes Espressos warten, sondern können einen Kaffee nach dem anderen zubereiten.

## Speichert Ihre Kaffeeinstellungen



Sie erhalten immer eine perfekte Tasse Espresso, die nur für Sie nach Ihren persönlichen Vorlieben zubereitet wurde – dank unserer Memo-Funktion zum Einstellen der Tassenfüllmenge, Kaffeestärke und Temperatur. Genießen Sie ein herrliches Kaffeegetränk in Ihrer Lieblingstasse ganz einfach auf Tastendruck.

## Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf



Der höhenverstellbare Kaffeeauslauf unserer Espresso-Maschinen passt sich jeder Tasse an und verhindert ein Spritzen oder Abkühlen des Kaffees, während des Einfüllens in die Tasse. Auf diese Weise wird Ihr Espresso immer mit der richtigen Temperatur serviert, und Ihre Maschine bleibt sauber.

## Spülmaschinenfeste Teile



Für Ihren Komfort können Sie die Abtropfschale Ihres Saeco Kaffeevollautomaten und den Milchaufschäumer sowie den Milchbehälter in den Geschirrspüler stellen. Dies spart Zeit und stellt eine hygienische Reinigung sicher.

## Verstellbares Mahlwerk mit 5 Einstellungen



Verschiedene Kaffeemischungen erfordern Stufen der Granularität, um ihren vollen Geschmack zu entfalten. Die Mahlgranularität dieser Espresso-Maschine kann in 5 verstellbaren Mahleinstellungen festgelegt werden, von der feinsten Einstellung für einen vollmundigen Espresso bis zur größten für einen leichteren Kaffee.

## Herausnehmbare Brühgruppe



Die Brühgruppe – eine Erfindung von Saeco – ist das Herzstück unserer Maschinen und sorgt für Automatisierung. Die Brühgruppe ist, abhängig vom Modell, leicht von der Vorderseite oder Seite zugänglich. Sie kann mühelos entfernt werden – für eine leichte Reinigung durch einfaches Abspülen unter fließendem Wasser – und sorgt so für maximale Hygiene.

# Daten

## Technische Daten

**Material des Durchlauferhitzers:** Edelstahl (Inox)

**Anzahl der Durchlauferhitzer:** 1 Durchlauferhitzer

**Wasserdruck in Pumpe:** 15 Bar (perfekter Espresso)

**Unterstützte Kaffeearten:** Gemahlener Kaffee, Ganze Kaffeebohnen

**Ursprungsland:** Made in Italy, In Italien entwickelt

**Herausnehmbare Brühgruppe**

**Leistung:** 1400 W

**Spannung:** 230 V

**Frequenz:** 50 Hz

**Kabellänge:** 80 cm

## Perfekter Espresso

**Espresso-Technologie:** Saeco Adapting System, Aroma-System: Vorbrühen

## Service

1 Jahr Garantie

## Verschiedene Getränke

**Milchvariationen:** Integrierte automatische Milchfunktion

## Einfache Bedienung

**Reinigung und Wartung:** Automatisches Ausspülen des Kaffeekreislaufs

**Verwendung:** Verstellbarer Kaffeeauslauf, Separater Pulverschacht für gemahlene

Kaffee, Zugriff auf alle Funktionen über die Vorderseite, Schnelldampf, Herausnehmbare Brühgruppe, Abnehmbarer Wassertank

## Gewicht und Abmessungen

**Produktgewicht:** 8,9 kg

**Produktabmessungen (L x T x H):** 330 x 450 x 415 mm

**Fassungsvermögen für Kaffeebohnen:** 250 g

**Fassungsvermögen Abfallbehälter:**

8 Portionen

**Fassungsvermögen des Wasserbehälters:**

1,2 L

