

# PHILIPS

## Saeco

Automatyczny  
ekspres do kawy

Syntia

Zintegrowany dzbanek i sieniarka do mleka

Stal szlachetna



HD8838/09



SYNTIA

## Poznaj smak prawdziwego włoskiego espresso w domu

### Niewielki, elegancki ekspres z funkcją mielenia

Idealne połączenie niewielkich wymiarów, wydajności, wzornictwa i materiałów wysokiej jakości

#### **Prawdziwa włoska doskonałość kawy**

- Wbudowana funkcja automatycznego dodawania mleka z możliwością łatwego uzupełniania
- Kawa bez czekania dzięki szybkiemu bojlerowi
- Kawa bez posmaku przypalonych ziaren dzięki ceramicznym młynkom

#### **Przygotowywanie napojów zgodnie ze swoimi upodobaniami**

- Zapamiętywanie ustawień ulubionej kawy
- Eksperymentuj ze smakiem kawy dzięki regulowanym młynkom
- Zapobiegający utracie ciepła regulowany kranik pasujący do każdej filiżanki

#### **Łatwe czyszczenie i konserwacja**

- Ekspres pozostaje zawsze czysty dzięki funkcji automatycznego czyszczenia i usuwania kamienia
- Łatwe czyszczenie dzięki wyjmowanemu blokowi zaparzającemu
- Łatwe czyszczenie dzięki częściom przystosowanym do mycia w zmywarce
- Nowoczesne wzornictwo z wykończeniem ze stali szlachetnej

## Zalety

### Stal szlachetna



Nowoczesne wzornictwo ekspresu do kawy Saeco dopełnia wykończenie ze stali szlachetnej. Stal szlachetna jest elegancka i doskonale wygląda na kuchennym blacie. Zapewnia też większą odporność i wysoką trwałość urządzenia.

### Ceramiczne młynki



Ekspres do kawy jest wyposażony w ceramiczny młynek. Saeco wykorzystuje młynki ceramiczne, ponieważ dokładne mielenie bez przegrzewania ziaren to gwarancja znakomitego espresso. Młynki ceramiczne gwarantują też trwałość i cichą pracę ekspresu.

### Szybki bojler



Technologia zastosowana w ekspresie firmy Saeco sprawia, że ekspres jest zawsze gotowy do pracy. Podczas zaparzania espresso nie ma

konieczności czekania między kolejnymi filiżankami — można przygotowywać kawę za kawą.

### Zapamiętywanie ustawień kawy



Dzięki innowacyjnej funkcji pamięci, która umożliwia ustawienie odpowiedniego czasu parzenia, mocy i temperatury, zawsze otrzymasz filiżankę wyśmienitej kawy zaparzonej tylko dla Ciebie, zgodnie z Twoimi preferencjami. Delektuj się wyśmienitą kawą w ulubionej filiżance za naciśnięciem przycisku.

### Regulowany dozownik



Regulowany kranik ekspresu do kawy pasuje do każdej filiżanki, dzięki czemu kawa się nie rozlewa i nie stygnie podczas nalewania. W ten sposób serwowane espresso ma zawsze właściwą temperaturę, a ekspres pozostaje czysty.

### Możliwość mycia części w zmywarce




W celu zwiększenia wygody tackę ociekową i spieniacz do mleka ekspresu Saeco można myć w zmywarce. To pozwala zaoszczędzić czas i zapewnia higieniczne czyszczenie.

### 5-stopniowe, regulowane młynki



Różne mieszanki kawy wymagają różnego stopnia mielenia, aby wydobyć z nich pełnię aromatu. W tym ekspresie można ustawić 5 różnych grubości mielenia, od najdrobniejszego dla prawdziwego espresso po najgrubsze dla łagodniejszej kawy.

### Wymowany blok zaparzający



System parzenia, wynalazek firmy Saeco, to serce naszych ekspresów do kawy, które zapewnia ich automatyczne działanie. W zależności od modelu blok zaparzający jest łatwo dostępny z przodu lub z boku urządzenia. W celu zapewnienia maksymalnej higieny można go bez problemu wyjąć i łatwo wyczyścić, opłukując pod bieżącą wodą.

# Dane techniczne

## Dane techniczne

**Materiał bojlera:** Stal szlachetna (nierdzewna)

**Liczba bojlerów wody:** 1 bojler

**Obsługiwane rodzaje kawy:** Kawa mielona,

Całe ziarna kawy

**Moc:** 1400 W

**Napięcie:** 230 V

**Częstotliwość:** 50 Hz

**Długość przewodu:** 80 cm

## Doskonałe espresso

**Technologia Espresso:** System przystosowawczy Saeco, System zatrzymujący aromat: wstępne zaparzanie

## Serwis

**2 lata gwarancji**

## Wiele napojów

**Wiele rodzajów mleka:** Wbudowana funkcja automatycznego przygotowywania mleka

## Wygodne użytkowanie

**Czyszczenie i konserwacja:** Automatyczne płukanie obiegu kawy

**Użytkowanie:** Regulowany dozownik kawy, Możliwość używania kawy mielonej, Dostęp

do wszystkich funkcji od przodu urządzenia, Szybka para, Wyjmowany blok zaparzający, Wyjmowany zbiornik wody

## Waga i wymiary

**Wymiary produktu (dług. x głęb. x szer.):**

330 x 450 x 415 mm

**Pojemność pojemnika na ziarna kawy:** 250 g

**Pojemność pojemnika na odpadki:** 8 porcji

**Pojemność zbiornika wody:** 1,2 L

