

# PHILIPS

## Saeco

Super-machine à  
espresso automatique

Syntia

Contenant de lait et mousser  
intégrés

Acier inoxydable



HD8838/47



SYNTIA

## Retrouvez chez vous tous les plaisirs de l'espresso italien système «grain à la tasse» compact et stylé

un mariage harmonieux entre compacité, performance, conception et matériaux de qualité

### L'authentique perfection du café à l'italienne

- Fonction lait automatique intégrée avec remplissage facile
- Le café sans attendre grâce au système de chauffe rapide
- Adieu aux saveurs de café brûlé grâce à nos moulins entièrement faits de céramique

### Préparez des boissons à votre goût

- Enregistrez vos préférences pour votre café
- Découvrez toute la richesse du café grâce à nos moulins réglables
- Évitez la perte de chaleur et s'adapte à toutes les tasses avec le bec verseur réglable

### Entretien et nettoyage faciles

- Une machine toujours propre grâce aux fonctions de détartrage et de nettoyage automatique
- Nettoyage facile grâce au groupe d'infusion amovible
- Nettoyage facile grâce aux éléments résistants au lave-vaisselle
- Conception moderne et finitions en acier inoxydable

# Caractéristiques

## Acier inoxydable



La finition en acier inoxydable de votre machine à espresso Saeco complète sa conception de haute qualité tout en faisant belle figure sur votre comptoir de cuisine. Son design moderne offre également une meilleure résistance et de bonnes performances pour longtemps.

## Moulins 100 % céramique



Cette machine à espresso est équipée de moulins 100 % céramique. Saeco utilise des moulins en céramique pour obtenir une mouture uniforme sans surchauffer le grain de café et vous garantir un espresso parfait. La céramique garantit aussi une efficacité à long terme et un fonctionnement entièrement silencieux.

## Chaudière avec système de chauffe rapide



Votre machine à espresso est toujours prête grâce à la chaudière avec système de chauffe rapide Saeco. Vous pouvez désormais préparer un espresso après l'autre, sans temps d'attente entre chaque tasse.

## Permet d'enregistrer vos préférences



Vous obtiendrez toujours une tasse d'espresso fraîchement infusé, préparée exactement à votre goût, grâce à la fonction de mise en mémoire de vos préférences personnelles qui permet de régler la longueur, l'intensité et la température du café. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour pouvoir savourer une tasse de délicieux café servi selon vos préférences.

## Bec verseur ajustable



Le bec verseur ajustable sur nos machines à espresso s'adapte à toutes les tasses et évite ainsi les éclaboussures ou le refroidissement du café au moment où celui-ci est versé dans la tasse. De cette façon, votre espresso est toujours servi à la bonne température et votre machine à café reste propre.

## Éléments résistants au lave-vaisselle



Pour vous simplifier la tâche, vous pouvez placer le plateau égouttoir et le mousser ou le réservoir de lait de votre machine Saeco au

lave-vaisselle. Ceci vous permet de gagner du temps et de garantir un nettoyage hygiénique de chaque élément.

## Moulins ajustables (5 réglages)



Les grains de café requièrent différents niveaux de granularité selon les variétés afin de libérer tout leur arôme. La finesse de mouture de cette machine à espresso peut être ajustée de 5 façons, du grain le plus fin pour un espresso corsé, à une mouture plus grossière pour un café plus léger.

## Groupe d'infusion amovible



Le groupe d'infusion – une invention Saeco – est au cœur de la technologie de nos cafetières et leur permet de tout faire toutes seules. Le groupe d'infusion est facilement accessible, en fonction du modèle, depuis l'avant ou le côté de l'appareil. Il peut ainsi être retiré aisément pour un nettoyage hygiénique sous l'eau du robinet.

# Spécifications

## Service

1 an de garantie

## Espresso parfait

Technologie espresso: Système d'adaptation Saeco, Système d'arôme : préinfusion

## Fiche technique

Types de café pris en charge: Café moulu, Grains de café entiers

Pression de l'eau dans la pompe: 15 bar (espresso parfait)

Groupe d'infusion amovible

Pays d'origine: Conçu en Italie, Fabriqué en Italie

Longueur du cordon: 80 cm

Nombre de chaudières: 1 chaudière

Fréquence: 60 Hz

Alimentation: 1 400 W

Tension: 120 V

Matière de la chaudière: Acier inoxydable (Inox)

## Multiboisson

Variations autour du lait: Fonction intégrée lait automatique

## Facile à utiliser

Nettoyage et entretien: Rinçage automatique du circuit du café

Utilisation: Distributeur de café réglable, Dérivation pour café moulu, Accès frontal à

l'ensemble des fonctions, Fonction vapeur rapide, Groupe d'infusion amovible, Réservoir d'eau amovible

## Poids et dimensions

Poids de l'appareil: 8,9 kg

Dimensions du produit (l x P x H):

330 x 450 x 415 mm

Capacité (café): 250 g

Capacité du contenant à déchets: 8 capsules

Capacité du réservoir d'eau: 1,2 l

Hauteur maximum de la tasse: 110 mm

## Conception

Couleur: Acier inoxydable

Matériaux et finition: Acier inoxydable

