

PHILIPS

Saeco

Máquina espresso
automática

Syntia

Recipiente integrado para la
leche

Acero inoxidable



HD8838/47



SYNTIA

Disfrute del placer de un café espresso italiano
en su casa

sistema compacto y elegante, del grano a la taza

la síntesis perfecta entre tamaño compacto, rendimiento, diseño y materiales de primer nivel

La auténtica perfección del café italiano

- Función de leche automática integrada fácil de rellenar
- Café sin esperar gracias a la caldera de calentamiento rápido
- Café sin sabor a quemado gracias a los molinillos 100% cerámicos

Ajuste las bebidas a su gusto

- Guarde la configuración para su café favorito
- Juegue con la riqueza del café con nuestros molinillos ajustables
- Evita la pérdida de calor y se adapta a cada taza con nuestra boquilla ajustable

Limpieza y mantenimiento sencillos

- Una máquina siempre limpia gracias a su sistema de limpieza y eliminación de sarro de forma automática
- Fácil limpieza gracias al grupo de infusión desmontable
- Fácil limpieza gracias a las piezas aptas para el lavavajillas
- Diseño de vanguardia con acabado en acero inoxidable

Destacados

Acero inoxidable



El diseño de vanguardia de su cafetera espresso Saeco se completa con el acabado en acero inoxidable. El acero inoxidable ofrece una apariencia de alta calidad y destacará en los mesones de su cocina. También entrega una mayor resistencia para un rendimiento duradero.

Molinillos 100% cerámicos



Esta cafetera espresso está equipada con molinillos 100% cerámicos. Saeco utiliza molinillos cerámicos debido a su molido consistente sin el sobrecalentamiento del grano de café para un espresso impecable. La cerámica también asegura un rendimiento duradero y un funcionamiento totalmente silencioso.

Caldera con calentamiento rápido



La tecnología de la caldera de calentamiento rápido Saeco garantiza que su cafetera esté siempre lista. Ahora no tendrá que esperar entre la preparación de cada espresso, sino que puede preparar un café tras otro.

Guarda la configuración para su café



Obtendrá siempre una taza perfecta de espresso recién hecho para usted, de acuerdo con sus preferencias personales, gracias a nuestra innovadora función de memoria para ajustar la cantidad de café, la intensidad y la temperatura. Disfrute de un excelente café en su taza favorita con sólo pulsar un botón.

Boquilla regulable



La boquilla ajustable de nuestras cafeteras espresso se adapta a cada taza y por lo tanto evita que el café salpique o se enfríe mientras se vierte en la taza. De esta forma su espresso se sirve siempre a la temperatura adecuada mientras mantiene una cafetera limpia.

Piezas aptas para lavavajillas




Para más comodidad, puede colocar la bandeja de goteo y espumador de leche o jarra de leche Saeco en el lavavajillas. Esto ahorrará tiempo y asegurará una limpieza higiénica.

Molinillos ajustables de 5 pasos



Las combinaciones diferentes de café requieren niveles diferentes de granularidad para desplegar todo el sabor. La granularidad de molido de esta cafetera espresso puede ajustarse en 5 posiciones, desde el molido más fino para un espresso con cuerpo, hasta el más grueso para un café crème más liviano.

Grupo de infusión desmontable



El grupo de infusión, una invención de Saeco, es el alma de nuestras cafeteras espresso, las que garantizan la automatización. El grupo de infusión es, dependiendo del modelo, fácilmente accesible desde la parte frontal o lateral. Puede extraerse sin esfuerzo para una limpieza fácil al enjuagarlo bajo el grifo para garantizar la máxima higiene.

Especificaciones

El café espresso ideal

Tecnología espresso: Sistema de adaptación Saeco, Sistema Aroma: preparación previa

Múltiples bebidas

Variaciones de leche: Función de leche automática integrada

Fácil de usar

Limpieza y mantenimiento: Enjuague automático del circuito de café

Uso: Dosificador de café regulable, Desvío

para el café molido, Acceso frontal a todas las funciones, Vapor rápido, Grupo de infusión desmontable, Depósito de agua desmontable

Datos técnicos

Calentador: Acero inoxidable

Frecuencia: 60 Hz

Energía: 1400 W

Voltaje: 120 V

Presión de la bomba: 15 bar

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto (largo x profundidad x alto): 330 x 450 x 415 mm

Capacidad de granos de café: 250 g

Capacidad del recipiente para café: 8 tazas

Capacidad de almacenamiento de agua: 1,2 l

