

# PHILIPS

全自动浓缩咖啡机

4000 series

冲煮 8 种口味的咖啡

集成式牛奶壶和奶泡器

银色

5 档可调节研磨器



HD8847/17



## 美味醇香的浓缩咖啡和口味纯正的滴滤咖啡 始终源于新鲜的咖啡豆

想享用早间咖啡？或者来一杯浓郁的浓缩咖啡？CoffeeSwitch 功能可让用户随心选择：控制杆一翻，就可用新鲜咖啡豆轻松冲煮浓缩咖啡或口味纯正的滴滤咖啡。

### 美味咖啡，垂手而得

- 借助 CoffeeSwitch 功能即可用新鲜咖啡豆轻松冲煮口味纯正的滴滤咖啡
- 集成式储奶容器，轻松体验单键式奶香卡布奇诺

### 新鲜咖啡体验

- 采用耐用的陶瓷研磨器，制作 20,000 杯精细的咖啡
- 可调节研磨设置，轻松享用喜欢的口味
- 借助咖啡浓度选择定制您的咖啡

### 易于使用

- 通过直观显示屏轻松操控咖啡机
- 可调节咖啡壶口，轻松适应您的咖啡杯

### 便于清洁与保养

- 轻松畅享：外形小巧，容量多多
- 完全可分离式冲煮套件，清洁方便
- 自动清洁周期和除垢程序

## 产品亮点

### CoffeeSwitch



全自动浓缩咖啡机终于可以冲煮出口味纯正的滴滤咖啡了！轻拉控制杆，即可畅享早间咖啡或浓郁的浓缩咖啡。借助 CoffeeSwitch 功能，您可以随心所欲选择理想咖啡类型，享受新鲜研磨咖啡豆变幻出来的美妙体验。

### 集成式储奶容器




以轻松的方式畅享具有适宜温度的奶香卡布奇诺。只需将牛奶倒入储奶容器，然后插回咖啡机并选择您喜爱的咖啡饮品。无论是卡布奇诺还是奶泡，几秒钟之内，即可享用到醇美饮品，温度适宜且无任何飞溅。

### 完全采用陶瓷研磨器




我们的研磨器采用陶瓷打造：坚硬且准确，因此，您可以尽享至少 20,000 杯新鲜的浓香咖啡。

### 可调节研磨设置




研磨器具有 5 档不同级别的研磨粗细档供您调节。您可以完全根据个人口味进行选择，从制作醇厚浓缩咖啡的细研磨档到品味较淡咖啡的粗研磨档。

### 定制您的咖啡




得益于温度、醇度和浓度选择，您始终可以根据个人喜好，冲煮一杯自己钟意的咖啡。此外，记忆功能还可以为各种咖啡饮品保存醇度设定。只需轻触按钮，即可用您喜爱的咖啡杯享用高品质咖啡。

### 直观显示屏




直观显示屏可显示所有相关信息，助您轻松操控咖啡机并让其发挥理想性能。通过前面板上的按钮可以轻松选择单键式咖啡饮品，醇美口感，唾手可得。

### 可调节咖啡壶口



无论您喜爱的玻璃杯或咖啡杯的尺寸如何，只需一个动作即可调节咖啡壶口，让接入杯中的咖啡保留所有香味并保持热度。将咖啡壶口调节至最高位置，可以轻松适应 5.9 英寸（15 厘米）的拿铁玛琪朵咖啡杯。

### 高容量及小巧设计



将高容量咖啡豆、水和废弃物容器融入小巧设计，无需加注即可轻松享受多空间和长时间带来的畅快体验。这款全自动智能咖啡机可为您提供便利性、高性能和大容量体验（60.8 安士（1.8 升）水箱、16.9 安士（0.5 升）储奶容器、0.5 磅（250 克）咖啡豆容器和容量达 15 份的废弃物容器）。

### 完全可分离式冲煮套件



冲煮套件是每台全自动咖啡机的核心部件，应每周清洁一次。冲煮套件可从侧面轻松操作，只需一键即可轻松取出，可在水龙头下轻松冲洗。

# 规格

## 设计

颜色: 银色

## 表面处理

材料 加热器: 不锈钢

滴水盘材料: 不锈钢

机身材料: 塑料

出口的材料: 金属和塑料

水箱材料: 塑料

## 原产地

原产地: 罗马尼亚

## 普通参数

咖啡浓度设置: 5

适用于: 未研磨咖啡豆、研磨咖啡粉

同时冲煮多杯: 2

自定义每杯饮料: 可调节的咖啡浓度, 可调杯量

**易于清洁和维护:** 自动除垢周期, 自动冲洗周期, 可选用 Brita 过滤水芯, 除垢指示灯, 自动清洁储奶容器, 可分离式煮煮套件

**舒适易用:** 可分离式壶口, 自动待机, 显示屏, 可分离式滴水盘, 可分离式水箱, 自动关熄功能

**研磨器设置:** 5

**一键制作多种口味咖啡:** 4

**特殊功能:** 陶瓷研磨器, CoffeeSwitch, 热水选项, 集成式储奶容器, 手动奶泡器 Pannarello, 研磨咖啡选项, 预冲煮, 蒸汽选项

**储奶容器类型:** 基本储奶容器

**显示屏类型:** 液晶

**咖啡饮品:** 浓缩咖啡机

## 服务

2 年保修

## 可持续发展

冲煮功耗: 1850 瓦

## 技术规格

冲煮时间 1 杯: 45 (浓缩咖啡) 至 100 (淡咖啡) 秒

咖啡豆容器容量: 250 克

储奶容器容量: 0.5 升

废弃物容器容量: 15 份

水箱容量: 1.8 升

频率: 50 赫兹

最大杯高度: 152 毫米

电压: 220 伏 -240 伏

热水器: 1

电线长度: 80 厘米

产品尺寸: 215 x 330 x 429 毫米

产品重量: 7.2 千克

