




### Saeco Energica Kaffeevollautomat

- Klassischer Milchaufschäumer
- Edelstahl



HD8851/01

## Genießen Sie Ihren Espresso

Ganz einfach und in reinstem Geschmack

Nur Saeco Energica bietet Ihnen perfekten Espresso-Genuss – bedienungsfreundlich, leicht zu reinigen.

#### Einfache Reinigung und Wartung

- Eine stets saubere Kaffeemaschine dank der automatischen Reinigung und Entkalkung
- Zugriff auf herausnehmbare Brühgruppe über die Vorderseite

#### Authentischer italienischer Kaffeegenuss

- Köstlicher Schaum dank eines patentierten automatischen Milchaufschäumers
- Kein Geschmack nach verbrannten Kaffeebohnen dank unseres Mahlwerks aus 100 % Keramik

#### Genießen Sie Getränke nach Ihrem Geschmack

- Speichern Sie Ihre bevorzugte Tassenfüllmenge und Kaffeeintensität

**PHILIPS**

Saeco, a Philips brand

 **Saeco**



## Besonderheiten

### Automatischer Milchaufschäumer



Mit dieser Saeco Espresso-Maschine ist es dank des neuen, patentierten automatischen Milchaufschäumers mit Zyklonkammer ganz leicht, einen leckeren Cappuccino zuzubereiten. Der Milchaufschäumer, den Baristas auch "Cappuccinatore" nennen, zieht die Milch direkt aus einer Milchtüte, einem Karton oder einer Karaffe, schäumt sie automatisch auf und füllt sie in Ihre Tasse. Dank der exklusiven Zyklonkammer wird ein kontinuierlicher Milchfluss ohne Spritzen sichergestellt.

### Automatisches Reinigen und Entkalken



Saeco entwickelte diesen Kaffeevollautomat für eine automatische Reinigung des Kaffee-Kreislaufs beim Starten oder Ausschalten der Maschine, was zu einem großartigen, frischen Geschmack bei jeder Kaffeetasse führt. Regelmäßiges Entkalken verlängert die Lebensdauer Ihrer Espresso-Maschine. Diese Maschine meldet nicht nur, wenn sie entkalkt

werden muss, sondern der Entkalkungsvorgang startet bei Ihrer Maschine automatisch und leitet Sie mit klaren Bildschirmnachrichten an, wenn Sie eingreifen müssen. Entkalken war noch nie so einfach!

### Herausnehmbare Brühgruppe



Die Brühgruppe ist das Herz jedes Kaffeevollautomaten und Philips Saeco hat die Reinigung der Brühgruppe so einfach wie möglich gestaltet: Diese Reinigung ist mit einer Saeco-Maschine so bequem wie nie zuvor: Einfach herausnehmen, abspülen und wieder einsetzen – fertig.

### Speichert Tassenfüllmenge und Kaffeeintensität



Sie erhalten immer eine perfekte Tasse Espresso, die nach Ihren persönlichen Vorlieben zubereitet wurde – dank unserer Memo-Funktion, die es Ihnen ermöglicht, die Tassenfüllmenge und Kaffeeintensität an Ihren persönlichen Geschmack anzupassen.

Genießen Sie ein herrliches Kaffeegetränk in Ihrer Lieblingstasse ganz einfach auf Tastendruck.

### Mahlwerk aus 100 % Keramik



Diese Espresso-Maschine ist mit einem Mahlwerk aus 100 % Keramik ausgestattet. Saeco verwendet ein Keramikmahlwerk, weil es einen kontinuierlichen Mahlvorgang bietet, ohne die Kaffeebohne zu überhitzen. So erhalten Sie immer einen einwandfreien Espresso. Ebenso stellt Keramik eine dauerhafte Leistung und einen absolut lautlosen Betrieb sicher.



Das "Grüne Logo" von Philips  
Philips-Produkte mit dem "Grünen Logo" können Kosten, Energieverbrauch und CO<sub>2</sub>-Ausstoß senken. Wie? Diese Produkte sorgen für eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzes auf mindestens einem der grünen Schwerpunktgebiete von Philips: Energieeffizienz, Verpackung, gefährliche Substanzen, Gewicht, Recycling und Entsorgung sowie lebenslange Verlässlichkeit.

# Daten

## Technische Daten

- Anzahl der Durchlauferhitzer: 1 Durchlauferhitzer
- Unterstützte Kaffeearten: Gemahlener Kaffee, Ganze Kaffeebohnen

## Service

- 2 Jahre weltweite Garantie

## Perfekter Espresso

- Espresso-Technologie: Saeco Adapting System, Aroma-System: Vorbrühen

## Einfache Bedienung

- Reinigung und Wartung: Automatisches Ausspülen des Kaffeekreislaufs, Automatisches Ausspülen des Milchkreislaufs, Entkalkungskreislauf
- Verwendung: Verstellbarer Kaffeeauslauf, Separater Pulverschacht für gemahlene Kaffeebohnen, Zugriff auf alle Funktionen über die Vorderseite, Sofortdampffunktion (zwei Durchlauferhitzer), Herausnehmbare Brühgruppe, Abnehmbarer

Wassertank

## Energiesparend

- Energiesparend: Auswählbarer Eco-Modus

## Technische Daten

- Durchlauferhitzer: Edelstahl
- Frequenz: 50 Hz
- Leistung: 1400 W
- Spannung: 230 V
- Pumpendruck: 15 Bar

## Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (L x T x H): 245 x 360 x 420 mm
- Gewicht: 13,4 kg
- Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 300 g
- Fassungsvermögen Abfallbehälter: 11 Portionen
- Fassungsvermögen des Milchbehälters: 0,5 L
- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 1,6 L

