

PHILIPS

Saeco

Automatisk
espressomaskin

Exprelia

Integrert melkekaraffel

Rustfritt stål



HD8854/01



Perfekt, varm, ren.

Det er den aller beste melkeopplevelsen

Kaffemaskinen Saeco Exprelia fra Philips er alltid klar til å servere favorittkaffen din. Uansett hva du liker, blir det laget med ett knappetrykk, takket være grensesnittet som gir deg umiddelbart valg av drikk, og kaffemaskinens doble koker.

Perfekt, autentisk italiensk kaffe

- Integrert automatisk melkefunksjon med Autoclean
- Dobbelt dampkoker for umiddelbar damp
- Ikke mer brent kaffe takket være våre 100 % keramiske kverner

Lag drikkene slik du liker dem

- Minnefunksjon takket være et intuitivt displaygrensesnitt
- Justerbar grovhet på kvern
- SBS: patentert justering av espressoskum og struktur

Enkel å rengjøre og vedlikeholde

- Maskinen er alltid ren takket være automatisk rengjøring og avkalking
- Fullstendig automatisert dobbel rengjøring av melkekaraffel
- Ettklikks avtakbar bryggegruppe

Høydepunkter

100 % keramiske kverner



De keramiske kvernene blir aldri overopphetede, slik at du får perfekt maling, langvarig ytelse og helt stillestående drift

Justerbar grovhet på kvern



Åtte innstillinger for kvern, fra svært finmalt til svært grovmalt.

Minnefunksjon



Du vil alltid få en perfekt kopp traktet akkurat for deg, i henhold til dine egne preferanser, takket være vår minnefunksjon med justerbar lengde, styrke og temperatur. Du trenger bare å trykke på en knapp for å nyte en suveren drikk i favorittkoppen din.

Ettklikks avtakbar gruppe



Bryggegruppen – en Saeco-oppfinnelse – er kjernen i maskinene våre og sikrer at maskinen gjør alt på egen hånd. Takket være den enkle tilgangen kan du enkelt fjerne den for regelmessig rengjøring med bare ett klikk.

Fullstendig automatisert dobbel rengjøring



To uavhengige dampcykluser sørger for fullstendig automatisert dyp rengjøring etter hver drikk.

Automatisk rengjøring og avkalking



Saeco utformet denne espressomaskinen for at den automatisk skal rengjøre kaffesystemet med vann når maskinen startes opp eller slås av. Dette gjør at hver kopp smaker av utmerket og fersk kaffe. Regelmessig avkalking forlenger espressomaskinens levetid. Maskinen har ikke bare et varsel for når avkalking blir nødvendig. Den automatiske avkalkingsprosessen starter

på maskinen og veileder deg med klare meldinger på skjermen når du må foreta deg noe. Avkalking har aldri vært så enkelt!

Dobbel dampkoker



Optimale forhold for alt: To avhengige kretser sørger for at du kan tilberede kaffen raskt og enkelt rett etter at du har skummet melken.

Integrert melkefunksjon



Integrert automatisk melkefunksjon med Autoclean

Saecos bryggesystem (SBS)



Kun Philips Saeco gjør det mulig å justere espressoens intensitet ved å bearbeide strukturen på skummet og selve kaffen idet den dispenseres. Ved å vri på bryteren kan du forberede skummet nøyaktig slik du vil ha det. En liten bryter som gjør stor forskjell.

Spesifikasjoner

Perfekt espresso

Espresso-teknologi: Saeco-tilpasningssystem, Aromasystem: forhåndsbygging, SBS: adapter for krem

Flere typer drikke

Flere variasjoner av melk: Integrert funksjon for å få melk automatisk, Mengdekontroll for melk, Avtakbar melkekaraffel

Lett å bruke

Rengjøring og vedlikehold: Automatisk skylling av kaffesirkuleringssystemet, Automatisk skylling av melkekrets, Avkalkningssyklus

Bruk: Justerbar kaffedispenser, Forbiføring for

kvernet kaffe, Tilgang fra fronten til alle funksjoner, Øyeblikkelig steam (2 vannbeholdere), Bryggegruppe som kan fjernes, Avtakbar vannbeholder

Energibesparende

Energibesparende: Valgbar Eco-modus

Tekniske data

Koker: Rustfritt stål

Frekvens: 50 Hz

Drift: 1400 W

Spenning: 230 V

Pumpetrykk: 15 bar

Mål og vekt

Produktmål (B x D x H): 245 x 360 x 420 mm

Vekt: 13,4 kg

Kaffebønnekapasitet: 300 g

Kapasitet for avfallsbeholder: 11 porsjoner

Kapasitet for melkekaraffel: 0,5 l

Kapasitet for vanntank: 1,6 l

