

# PHILIPS

## Saeco

W pełni automatyczny ekspres do kawy

Exprelia

Zintegrowany dzbanek i sieniacz do mleka

Stal szlachetna

5-stopniowy, regulowany młynek



HD8854/09



## Doskonały smak, wysoka temperatura i czystość.

Na tym polega idealne przygotowanie napojów z mleczną pianką

Ekspres Exprelia jest gotów w każdej chwili podać Twoją ulubioną kawę. Dzięki błyskawicznemu interfejsowi wyboru napoju wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, a dzięki podwójnemu bojlerowi samo przygotowanie wybranego napoju zajmie zaledwie chwilę.

### Prawdziwa włoska doskonałość kawy

- Doskonała pianka dzięki zintegrowanemu pojemnikowi na mleko
- Napoje mleczne bez konieczności czekania dzięki podwójnemu bojlerowi
- Kawa bez posmaku przypalonych ziaren dzięki ceramicznym młynkom

### Przygotowywanie napojów zgodnie ze swoimi upodobaniami

- Zapamiętywanie ustawień ulubionej kawy
- Eksperymentuj ze smakiem kawy dzięki regulowanym młynkom
- Lepsza struktura pianki i kawy

### Łatwe czyszczenie i konserwacja

- Ekspres pozostaje zawsze czysty dzięki funkcji automatycznego czyszczenia i usuwania kamienia
- Higieniczne spienianie mleka dzięki funkcji automatycznego podwójnego czyszczenia
- Łatwe czyszczenie dzięki wyjmowanemu blokowi zaparządzającemu

# Zalety

## Ceramiczne młynki



Ekspres do kawy jest wyposażony w ceramiczny młynek. Saeco wykorzystuje młynki ceramiczne, ponieważ dokładne mielenie bez przegrzewania ziaren to gwarancja znakomitego espresso. Młynki ceramiczne gwarantują też trwałość i cichą pracę ekspresu.

## 8-stopniowe, regulowane młynki



Różne mieszanki kawy wymagają różnego stopnia mielenia, aby wydobyć z nich pełnię aromatu. W tym ekspresie można ustawić 8 różnych grubości mielenia, od najdrobniejszego dla prawdziwego espresso po najgrubsze dla łagodniejszej kawy.

## Zapamiętywanie ustawień kawy



Dzięki innowacyjnej funkcji pamięci, która umożliwia ustawienie odpowiedniego czasu parzenia, mocy i temperatury, zawsze otrzymasz filiżankę wyśmienitej kawy zaparzonej tylko dla Ciebie, zgodnie z Twoimi preferencjami. Delektuj się wyśmienitą kawą w ulubionej filiżance za naciśnięciem przycisku.

## Wymowalny blok zaparządzający



System parzenia, wynalazek firmy Saeco, to serce naszych ekspresów do kawy, które zapewnia ich automatyczne działanie. W zależności od modelu blok zaparządzający jest łatwo dostępny z przodu lub z boku urządzenia. W celu zapewnienia maksymalnej higieny można go bez problemu wyjąć i łatwo wyczyścić, opłukując pod bieżącą wodą.

## Pojemnik z funkcją automatycznego podwójnego czyszczenia



Ekspres do kawy Saeco jest wyposażony w całkowicie zautomatyzowaną funkcję podwójnego czyszczenia pojemnika na mleko. Wykorzystuje ona dwa niezależne cykle wytwarzania pary, aby szybko wypłukać pojemnik na mleko po przygotowaniu każdego napoju, dzięki czemu można za każdym razem delektować się świeżym mlecznym smakiem. Higieniczne spienianie mleka nigdy nie było tak proste.

## Automatyczne czyszczenie i usuwanie kamienia



Firma Saeco zaprojektowała ten ekspres w taki sposób, aby obieg kawy był automatycznie czyszczony po włączeniu lub wyłączeniu urządzenia. Zapewnia to doskonały, świeży

smak każdej filiżanki kawy. Regularne usuwanie kamienia wydłuża żywotność ekspresu do kawy. Urządzenie nie tylko sygnalizuje konieczność usunięcia kamienia — proces rozpoczyna się automatycznie, a na ekranie wyświetlane są proste komunikaty, gdy wymagana jest interwencja użytkownika. Usuwanie kamienia nigdy nie było tak proste!

## Profesjonalny podwójny bojler



Dzięki 2 oddzielnym systemom podgrzewania zapewniającym optymalną temperaturę kawy i spieniania mleka ten w pełni automatyczny ekspres do kawy Saeco zawsze gwarantuje profesjonalne rezultaty i szybkość działania. Możesz przygotować dowolną ilość latte macchiato i cappuccino — każda filiżanka napoju będzie tak dobra, jak poprzednia, bez konieczności czekania.

## Zintegrowany pojemnik na mleko



Ciesz się napojami mlecznymi przygotowanymi w automatyczny sposób dzięki pojemnikowi na mleko z funkcją automatycznego czyszczenia. Wystarczy wlać mleko do pojemnika, podłączyć pojemnik do ekspresu i wybrać rodzaj kawy. Niezależnie od tego, czy wybierzesz latte macchiato, cappuccino lub café latte, każdy napój będzie gotowy w kilka sekund. Pojemnik ekspresu do kawy Saeco jest wyposażony w wygodną funkcję automatycznego czyszczenia, co oznacza, że dwa automatyczne cykle płukania parą czyszczą rurki pojemnika po każdym użyciu, gwarantując świeży smak mleka za każdym razem.

## Dane techniczne

### Dane techniczne

**Materiał bojlera:** Stal szlachetna (nierdzewna)

**Liczba bojlerów wody:** 1 bojler

**Ciśnienie wody w pompie:** 15 barów  
(doskonałe espresso)

**Obsługiwane rodzaje kawy:** Kawa mielona,  
Całe ziarna kawy

**Kraj pochodzenia:** Wypr. we Włoszech,

Zaprojektowano we Włoszech

**Wyjmowany blok zaparzący**

**Moc:** 1400 W

**Napięcie:** 230 V

**Częstotliwość:** 50 Hz

**Długość przewodu:** 80 cm

### Zrównoważony rozwój

Automatyczny tryb gotowości

### Doskonałe espresso

**Technologia Espresso:** System przystosowawczy Saeco, System zatrzymujący aromat: wstępne zaparzenie, System SBS: regulacja pianki

### Serwis

2 lata gwarancji

### Wiele napojów

**Wiele rodzajów mleka:** Wbudowana funkcja automatycznego przygotowywania mleka, Przełącznik wyboru ilości mleka, Wyjmowany pojemnik na mleko

### Wygodne użytkowanie

**Czyszczenie i konserwacja:** Automatyczne płukanie obiegu kawy, Automatyczne płukanie obiegu mleka, Cykl usuwania kamienia

**Użytkowanie:** Regulowany dozownik kawy, Możliwość używania kawy mielonej, Dostęp do wszystkich funkcji od przodu urządzenia, Natychmiastowa para (2 bojłery), Wyjmowany blok zaparzący, Wyjmowany zbiornik wody

### Waga i wymiary

**Maksymalna wysokość filiżanki:** 150 mm

**Waga produktu:** 13,4 kg

**Wymiary produktu (dług. x głęb. x szer.):**  
245 x 360 x 420 mm

**Pojemność pojemnika na ziarna kawy:** 300 g

**Pojemność pojemnika na odpadki:** 11 porcji

**Pojemność pojemnika na mleko:** 0,5 L

**Pojemność zbiornika wody:** 1,5 L

