



Saeco Exprelia Evo Machine espresso Super Automatique

- 7 spécialités de café possibles
- Carafe à lait avec mousser intégré
- Acier inoxydable
- Broyeur réglable sur 5 niveaux



HD8857/09

Délicieux, chaud, propre.

Le plaisir ultime de la mousse de lait

Seule la machine espresso Exprelia EVO de Saeco offre le plaisir ultime du lait grâce à la technologie H2 de la nouvelle carafe à lait et à la personnalisation totale « bean-to-cup » (du grain à la tasse).

Une technologie sophistiquée pour un café parfait

- Broyeur 100 % céramique, pour un maximum d'arômes

Le confort au cœur de l'expérience

- Le groupe café amovible se nettoie en un clin d'œil
- Une hygiène prouvée grâce à la technologie brevetée de la carafe à nettoyage vapeur

Une variété de cafés personnalisés

- Un café à la richesse personnalisée grâce aux 8 réglages du broyeur
- Sélectionnez et enregistrez votre niveau d'intensité préféré
- Savourez une couche de crème comme vous l'aimez grâce au sélecteur

PHILIPS

Saeco, a Philips brand

 **Saeco**



Machine espresso Super Automatique

7 spécialités de café possibles Carafe à lait avec mousseur intégrée, Acier inoxydable, Broyeur réglable sur 5 niveaux

HD8857/09

Points forts

Broyeur 100 % céramique



Le broyeur robuste et 100 % céramique garantit des moments de plaisir café année après année. La céramique permet d'obtenir une mouture à la finesse idéale, permettant à l'eau de s'écouler avec régularité, afin d'extraire la quintessence des grains. Et, contrairement aux broyeurs classiques, la céramique évite que le café ne chauffe et n'acquière un goût de brûlé.

Groupe café amovible



Efficacité et simplicité d'utilisation étaient les mots d'ordre de Saeco lors de la conception de son premier groupe café, il y a de cela 30 ans. Encore aujourd'hui, ce groupe café reste un exemple de technologie inspirée et audacieuse. Comme toujours, il est on ne peut plus simple à nettoyer : retirez-le et lavez-le sous l'eau du

robinet pendant quelques secondes, puis réinsérez-le tout aussi facilement.

Un café au goût personnalisé



La finesse de la mouture vous donnera entière satisfaction. Différents types de café nécessitent différents niveaux de mouture pour révéler au mieux leur parfum. Cette machine offre huit niveaux différents de mouture, de la plus fine pour un espresso intense à la plus grosse, pour un café léger.

Fonction mémo



Une fois que vous avez trouvé l'intensité qui vous convient parmi les 5 réglages proposés, vous pouvez l'enregistrer facilement au moyen de la fonction mémo, tout comme la longueur et la température. Dès lors, chaque tasse sera exactement à votre goût. Contrairement à votre barista, sa mémoire est infailible.

Crème et corps personnalisés



Savourez une couche de crème exactement comme vous l'aimez et découvrez un grand choix de goûts, grâce au sélecteur ! Contrôlez l'écoulement du café et la pression afin de varier d'un simple geste le corps du café et l'épaisseur de la crème. Tournez le sélecteur vers la gauche pour un espresso corsé au goût intense surmonté d'une épaisse couche de crème onctueuse, ou tournez-le vers la droite pour un café plus léger avec moins de crème.



Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO₂. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

Machine espresso Super Automatique

7 spécialités de café possibles Carafe à lait avec mousseur intégrée, Acier inoxydable, Broyeur réglable sur 5 niveaux

HD8857/09

Caractéristiques

Spécificités techniques

- Pression de la pompe: 15 bars
- Capacité de la carafe à lait: 500 ml
- Capacité du bac à grains: 300 g
- Capacité du bac à marcs: 11 marcs de café
- Hauteur de tasse max.: 150 millimètre
- Temps de préparation 1 tasse: de 45 (espresso) à 100 (café long) s.
- Chaudières: 2
- Tension: 230 volt
- Fréquence: 50 Hz
- Longueur du cordon: 0,8 m
- Capacité du réservoir d'eau: 1,5 l

Développement durable

- Consommation d'énergie - pendant la préparation: 1 400 W

Caractéristiques générales

- Tasses à la fois: 2
- Support de café compatible: Café en grains, café moulu
- Une seule pression: 7
- Réglages d'intensité du café: 3
- Réglages de température: 3
- Réglages du broyeur: 8
- Type de carafe: Carafe standard
- Type d'affichage: OLED
- Fonctions spéciales: Broyeur en céramique, Carafe intégrée, Pré-infusion, Option café moulu, Sélecteur de crème
- Personnalisation de la boisson: Intensité du café

réglable, Température réglable, Volume de tasse réglable, Quantité de mousse de lait ajustable

- Confort et facilité d'utilisation: Réservoir d'eau amovible, Bec verseur ajustable, Repose-tasses amovible, Mise en veille automatique, Arrêt automatique
- Facile à nettoyer et à entretenir: Cycle de détartrage automatique, Groupe café amovible, Nettoyage automatique de la carafe, Cycle de rinçage automatique, Compatible avec les filtres AquaClean
- Boissons à base de café: Espresso, cappuccino, eau chaude, café crème, mousse de lait, espresso macchiato, latte macchiato

Finition

- Matériau de la chaudière: Acier inoxydable (inox)
- Matériau du bac d'égouttement: Acier inoxydable
- Matériau du corps de l'appareil: Acier inoxydable
- Matériau du réservoir d'eau: Plastique

Pays d'origine

- Fabriqué en: Italie

Entretien

- Deux ans de garantie

Poids et dimensions

- Poids du produit: 14,2 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 245 x 360 x 420 millimètre

Date de publication
2019-03-18

Version: 10.3.1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com



asimpleswitch.com