



Saeco Exprelia Täisautomaatne esspressomasin

- Valmistab seitset kohvijooki
- Sisseehitatud piimakann ja - vahustaja
- Teras/hõbe
- 15-astmeliselt seadistatav kohviveski



HD8858/01

Hõrk kohv täpselt teie maitse järgi

Tõestatult hügieeniline tüütu aurupuhastusega

Exprelia abil saavad tulevased kohviekspertid luua tassitäie tiptasemel kohvi, võimalusega seadistada kuni seitset erinevat näitajat. VDE-sertifikaat tagab täiusliku hügieenilisuse.

Täiustatud tehnoloogia, mis on mõeldud ideaalse kohvi loomiseks

- Hõrgutav kuum cappuccino ja latte macchiato ühe nupuvajutusega
- 20 000 tassi parimat kohvi tänu vastupidavatele keraamilistele kohviveskitele

Valik kohvijooke teie maitse järgi

- Rikkalik valik erikohve ühe nupuvajutusega
- Kanguse valimise funktsiooniga saate salvestada oma kohvi kanguse eelistused
- Peenhäälestage kohvi rikkalikkust 15-astmeliselt reguleeritavate jahvatitega
- Nautige nupupöörde abil täpselt soovitud kreemikihti
- Peenhäälestage kohvi maitset eelkeetmisaja seadistamisega

Tõeline mugavus on osa elamusest

- Patenditud aurupuhastusega nõu tagab hügieenilisuse
- AquaCleani filtri abil kuni 5000 kohvitassi* katlakivieemaldusega
- Uuenduslik kujundus roostevabast terasest viimistlusega
- Täielikult eemaldatavat kohvivalmistusliidest saab puhastada ühe hetkega

Saeco

PHILIPS

Saeco, a Philips brand



Täisautomaatne espressomasin

Valmistab seitset kohvijooki Sisseehitatud piimakann ja -vahustaja, Teras/hõbe, 15-astmeliselt seadistatav kohviveski

Esiletõstetud tooted

HD8858/01

Ühe nupuvajutusega cappuccino ja latte



Sisseehitatud piimanõu vahustab piima kaks korda, eemaldades mullid ja tagades vastupandamatult puhta ja kreemise vahu. Vaid üks nupuvajutus ja teie tassi voolab pritsmeteta, sametine ja ideaalsel temperatuuril piimavaht. Võimas topeltkatel võimaldab luua auru piima vahustamiseks ja keeta espressot kohe pärast seda, tagades täiuslikud kuumad joogid lühima võimaliku ajaga.

Mälufunktsioon



Kui olete 5 seadistuse seast ideaalse kanguse välja valinud, saate selle koos soovitud koguse ja temperatuuriga mälu funktsiooni abil salvestada. Järgmistel kordadel on iga tassitais kohandatud just teie maitsele vastavaks. Te ei

pea seda enam kunagi üle kordama, mitte nagu kohaliku barista puhul.

Hügieenilise aurupuhastusega nõu



Hügieenilisuse tagamine pole kunagi olnud nii lihtne. Aurupuhastussükkel puhastab vahustamismehhanismi automaatselt, eemaldades piimajäägid ja kõrvaldades vajaduse piimanõu tühjendamiseks. Toiminguhügieenilisusele on andnud sertifikaadi sõltumatu Saksamaa katseinstituut VDE.

AquaCleani filter



AquaClean

Saeco uus patenditud AquaCleani veefilter tagab teie täisautomaatsest kohvimasinast parimad võimalikud tulemused. Kui vahetate filtrit, kui masin seda nõuab, on tagatud täiesti puhas vesi kuni 5000 kohvitassi vältel*. Lisaboonusena lülitatakse kohe pärast teie

Saeco lemmikkohvimasinasse AquaCleani filtri paigaldamist automaatselt välja masina katlakivieemalduse teavitusalarm.

Disainitud ja valmistatud Itaalias



Selle elegantselt puhta disainiga masina välimus on sama peen kui kohv, mida see valmistab. Itaalia disainist ja meistritööst inspireeritud roostevabast terasest esikülj sobib ajatult nii klassikalisesse kui modernsesse kööki. Sellele lisanduvad intuiitiivsed disainiomadused muudavad kohvinaudingu tõeliselt rahuldustpakkuvaks.

Erikohvid ühe nupuvajutusega



Masinal on teie kohvisoovidele lai valik vastuseid, alustades espressost kuni vahustatud piimani. Olgu tegu varahommikuse äratuse või õhtuse preemiaga, sobiv maitseelamus on alati sõrmpuudutuse kaugusel.

Täisautomaatne espressomasin

Valmistab seitset kohvijooki Sisseehitatud piimakann ja -vahustaja, Teras/hõbe, 15-astmeliselt seadistatav kohviveski

Spetsifikatsioon

Hooldus

- 2-aastane garantii

Säästvus

- Võimsustarve kohvivalmistamisel: 1400 W

Üldine spetsifikatsioon

- Ühe puudutusega sordid: 7
- Kohvi kanguse sätteid: 3
- Temperatuurisätteid: 3
- Kohviveski seadistused: 8
- Kohandamine vastavalt joogile: Reguleeritav kohvi kangus, Reguleeritav temperatuur, Reguleeritav tassi suurus, Reguleeritav piimavahu kogus, Crema reguleernupp, Tassi suuruse mälu funktsioon, Kohvikanguse mälu funktsioon, Temperatuuri mälu funktsioon
- Ekraani tüüp: OLED
- Piimanõu tüüp: Tavaline piimanõu
- Kohvijooigid: Espresso, Cappuccino, kuum vesi
- Sobib alljärgnevale: Terved kohvioad, jahvatatud kohvipuru
- Tasse korraga: 2
- Lihtne puhastamine ja hooldus: Automaatne katlakivieemalduse tsükkel, Automaatne loputus tsükkel, Sobib AquaCleani filtriga kasutamiseks, Automaatne piimaanuma puhastamine, Eemaldatav kohvivalmistusliides, Masinpestavad osad, Katlakivieemaldamise näidik, Valikuline Brita veefilter
- Lihtne ja mugav kasutada: Eemaldatav tilgakoguja, Ekraan, Automaatne ooterežiim, Eemaldatav veepaak, Reguleeritav tila, "Veepaak tühi" märgutuli
- Erifunktsioonid: Eelkeetmine, Keraamiline kohviveski, Sisseehitatud nõu, Jahvatatud kohvi võimalus, Crema reguleernupp, Kuuma vee valikuvõimalus
- Boileri tüüp: Topeltkatel

Tarvikud

- Komplektis: Puhastusharjake, Mõõtelusikas, Vee kareduse mõõtmise riba

Päritoluriik

- Valmistatud: Itaalias

Tehnilised andmed

- Ühe tassi valmistamisaeg: 45 (espresso) kuni 100 (pikk kohv) sek.
- Piimanõu mahutavus: 500 l
- Jäätmenõu maht: kuni 11 valmistuskorda
- Veenõu maht: 1,5 l
- Sagedus: 50 Hz
- Tassi maksimaalne kõrgus: 150 mm
- Pinge: 230 V
- Veekatlad: 2 (kiire aurutamine)
- Kohvioasalve maht: 300 g
- Juhtme pikkus: 0,8 m
- Pumba rõhk: 15 bar

Kaal ja mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 245 x 420 x 360 mm
- Toote kaal: 13 kg

Viimistlus

- Tilgakoguja materjal: Roostevaba teras
- Veepaagi materjal: Plast
- Katla materjal: Roostevaba teras
- Põhikorpus materjal: Roostevaba teras
- Tila materjal: Kroomitud plast
- Jäätmenõu materjal: Plast

Disain

- Värvus: Roostevaba teras