



„Saeco“ Exprelia Puikus automatinis espreso aparatas

- Verda 7 rūšių kavą
- Integr. pieno šasotis ir putų plakiklis
- Plieno ir sidabro spalvos
- 15 padėčių reguliuojamas malūnėlis



HD8858/01

Puiki pagal jūsų skonį paruošta kava

Valymo garais technologija užtikrina higieną

Naudodami „Exprelia“ kavos aparatą su 7 nustatymų kiekvienam gėrimui galimybe ir VDE patvirtinta visiškos higienos garantija, būsimi kavos ekspertai kavą paruoš taip, kaip tą daro tikri profesionalai

Pažangi technologija – tobulas kavos skonis

- Skani karšta kapučino ir latė makiato vienu paspaudimu
- 20 000 puodelių geriausios kavos pagaminama naudojant patvarius keraminius malūnėlius

Įvairių skonių kavos pagal jūsų poreikius

- Platus kavos pasirinkimas vienu mygtuko paspaudimu
- Stiprumo pasirinkimo funkcija įsimena, kokią kavą jūs mėgstate
- Pasirinkite kavos sodrumą naudodami 15 malūnėlio nustatymų
- Mėgaukitės mėgstamu kavos putos sluoksniu rankenėlės pasukimu
- Pasirinkite kavos skonį keisdami paruošimo virimui laiką

Patogumas yra patirties dalis

- Patentuota šasotėlio valymo garais technologija užtikrina higieną
- Naudodami „AquaClean“ filtrą nešalindami nuosėdų paruošite iki 5000 kavos puodelių*
- Naujoviška išvaizda ir nerūdijančiojo plieno apdaila
- Greitai išvalomi išimami virimo elementai



PHILIPS

Saeco, a Philips brand



Puikus automatinis espresso aparatas

Verda 7 rūšių kavą Integr. pieno šotis ir putų plakiklis, Plieno ir sidabro spalvos, 15 padėčių reguliuojamas malūnėlis

Ypatybės

Kapučino ir latė vienu paspaudimu



Integruotame pieno šotėlyje pienas plakamas du kartus, todėl pašalinami burbuliukai ir priemaišos, o paruošta pieno puta yra tiršta ir sodri. Paspaudus vos vieną mygtuką į puodelį pradeda tekėti į šalis nesitaškantis optimalios temperatūros pieno srautas ir puodelį užkloja aksominė pieno puta. Dėl dvigubo didelės galios virintuvo, iškart paruošus espresso kavą yra suplakama pieno puta, todėl karšti gėrimai paruošiami akimirksniu.

Atminties funkcija



Kartą pasirinkę jums tinkamiausią stiprumą iš 5 skirtingų nustatymų galite jį išsaugoti naudodami atminties funkciją, o kartu su juo ir kavos kiekį bei temperatūrą. Ateityje tai leis jums mėgautis pagal jūsų skonį paruošta kava. Kitaip nei vietiniam kavos ruošimo meistriui,

aparatus nereikės priminti, kokią kavą jūs mėgstate.

Higieniškai garais valomas šotėlis



Higienos užtikrinimas dar niekada nebuvo toks paprastas. Valymo garais ciklas automatiškai išvalo pieno putos paruošimo mechanizmą ir pašalina pieno likučius neištuštinant šotėlio. Higiena patvirtinta Vokietijos nepriklausomame tyrimų institute, VDE.

AquaClean filtras



AquaClean

„Saeco“ sukurta ir patentuota naujovė – „AquaClean“ vandens filtras – suteikia jums galimybę išnaudoti visas automatinio kavos virimo aparato galimybes. Jei aparatui nurodžius pakeisite filtrą, aparatas naudos švarų vandenį ir jums nereikės rūpintis nuosėdų šalinimu, kol paruošite iki 5000 puodelių kavos*. Jei į jūsų mėgstamą „Saeco“

HD8858/01

kavos aparatą įdedamas „AquaClean“ filtras, nuosėdų šalinimo įspėjamasis signalas automatiškai išjungiamas.

Sukurtas ir pagamintas Italijoje



Elegantiško dizaino kavos aparatas ne tik puikiai atrodo, bet ir ruošia išskirtinę kavą. Itališko dizaino ir meistriškumo įkvėpta nerūdijančio plieno konstrukcija puikiai tinka klasikinio ir modernaus interjero virtuvėse. Naudodamiesi intuityviomis funkcijomis kavą ruošite su didžiausiu malonumu.

Mėgstamiausia kava vienu paspaudimu



Galite rinktis espresso, pieno putų ar bet kurį kitą gėrimą iš plataus parinkčių asortimento ir mėgautis savo mėgstama kava. Ar tai būtų pirmas rytinės kavos puodelis, ar kava po pietų, tikrai rasite tinkamą skonį bet kuriam paros metui.

Puikus automatinis espresso aparatas

Verda 7 rūšių kavą Integr. pieno ašotis ir putų plakiklis, Pieno ir sidabro spalvos, 15 padėčių reguliuojamas malūnėlis

Specifikacijos

Techninė priežiūra

- 2 metų garantija

Pastovumas

- Energijos sąnaudos verdant: 1400 W

Bendrosios specifikacijos

- Įvairios pasirinkimo galimybės vos vienu palietimu: 7
- Kavos stiprumo nustatymai: 3
- Temperatūros nustatymai: 3
- Malimo nustatymai: 8
- Gėrimo pritaikymas: Pasirenkamas kavos stiprumas, Reguluojama temperatūra, Reguluojamas puodelio tūris, Reguluojamas pieno putų kiekis, „Crema“ reguliavimo rankenėlė, Puodelio tūrio atminties funkcija, Stiprumo išsaugojimo funkcija, Temperatūros išsaugojimo funkcija
- Ekranas: organiniai šviesą spinduliuojantys diodai (OLED)
- Ašotėlio tipas: Įprastas ašotėlis
- Kavos gėrimai: Espresso, kapučino, karštas vanduo
- Tinka naudoti su: Nemaltos kavos pupelės, malta kava
- Puodeliai tuo pačiu metu: 2
- Lengvas valymas ir paprasta priežiūra: Automatinio nuosėdų šalinimo ciklas, Automatinio skalavimo ciklas, Suderinamas su „AquaClean“ filtru, Automatinis ašotėlio valymas, Išimamas virimo elementas, Indaplovėje plaunamos dalys, Nuovirų šalinimo indikatorius, Papildomas „Brita“ vandens filtras
- Paprastas ir patogus naudojimas: Išimamas lašų surinkimo padėklas, Ekranas, Automatinis persijungimas į budėjimo režimą, Išimama vandens talpykla, Reguluojama srovė, Tuščio vandens bakelio indikatorius
- Specialios funkcijos: Paruošimas virti, Keraminis malūnėlis, Integruotas pieno indas, Maltos kavos parinktis, „Crema“ reguliavimo rankenėlė, Karšto

vandens parinktis

- Virintuvo tipas: Dvigubas virintuvas

Priedai

- Įtraukta: Valymo šepetys, Matavimo šaukštelis, Vandens kietumo tikrinimo juostelė

Kilmės šalis

- Pagaminta: Italijoje

Techniniai duomenys

- Vieno puodelio virimo laikas: Nuo 45 (espresso) iki 100 (didelis kavos puodelis) sek.
- Talpus pieno ašotėlis: 500 l
- Atliekų indo talpa: iki 11 porcijos
- Vandens bakelio talpa: 1,5 l
- Dažnis: 50 Hz
- Didžiausias puodelio aukštis: 150 mm
- Įtampa: 230 V
- Vandens virintuvas: 2 (greitai sukuriama garas)
- Pupelių indo talpa: 300 g
- Maitinimo laido ilgis: 0,8 m
- Siurblio slėgis: 15 barų

Svoris ir matmenys

- Gaminio matmenys (P x G x A): 245 x 420 x 360 mm
- Gaminio svoris: 13 kg

Apdaila

- Nuvarvėjimo padėklas medžiaga: Nerūdijantis plienas
- Vandens bakelio medžiaga: Plastikis
- Virintuvo medžiaga: Nerūdijantis plienas (plieninis)
- Pagrindinio korpuso medžiaga: Nerūdijantis plienas
- Snapelio medžiaga: Chromu dengtas plastikas
- Atliekų indo medžiaga: Plastikis

Konstrukcija

- Spalva: Nerūdijantis plienas

Išleidimo data 2019-03-22

© 2019 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Versija: 13.1.1

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

EAN: 08 71010 37265 31

www.philips.com

* Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.

* Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.