



**Saeco Minuto
Machine espresso
Super Automatique**

- 7 spécialités de café possibles
- Mousseur à lait automatique
- Noir intense
- Broyeur réglable sur 5 niveaux



HD8862/09

Votre café préféré à la simple pression d'un bouton

Avec le groupe café amovible

La machine ultra compacte Saeco Minuto permet de préparer un véritable espresso du grain à la tasse en toute simplicité, grâce à des performances de qualité et de grandes capacités

Une technologie sophistiquée pour un café parfait

- Un café à la richesse personnalisée grâce aux 5 réglages du broyeur
- 20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistante

Le confort au cœur de l'expérience

- Le groupe café amovible se nettoie en un clin d'œil

Une variété de cafés personnalisés

- Sélectionnez et enregistrez votre niveau d'intensité préféré

PHILIPS

Saeco, a Philips brand

 **Saeco**

Points forts

Broyeur réglable sur 5 niveaux



La finesse de la mouture vous donnera entière satisfaction. Différents types de café nécessitent différents niveaux de mouture pour révéler au mieux leur parfum. Cette machine offre cinq niveaux différents de mouture, de la plus fine pour un espresso intense à la plus grosse, pour un café léger.

Broyeur 100 % céramique



Particulièrement résistant, notre broyeur est fabriqué avec de la céramique haute technologie. Les grains de café frais sont moulus en douceur, sans risque de surchauffe, afin de faire ressortir le meilleur des saveurs et arômes, pour au moins 20 000 tasses de délicieux café.

Groupe café amovible



Efficacité et simplicité d'utilisation étaient les mots d'ordre de Saeco lors de la conception de son premier groupe café, il y a de cela 30 ans. Encore aujourd'hui, ce groupe café reste un exemple de technologie inspirée et audacieuse. Comme toujours, il est on ne peut plus simple à nettoyer : retirez-le et lavez-le sous l'eau du robinet pendant quelques secondes, puis réinsérez-le tout aussi facilement.

Fonction mémo



Une fois que vous avez trouvé l'intensité qui vous convient parmi les 5 réglages proposés, vous pouvez l'enregistrer facilement au moyen de la fonction mémo, tout comme la longueur et la température. Dès lors, chaque tasse sera exactement à votre goût. Contrairement à votre barista, sa mémoire est infailible.

Caractéristiques

Spécificités techniques

- Pression de la pompe: 15 bar
- Capacité du bac à grains: 250 g
- Capacité du bac à marcs: 15 marcs de café
- Hauteur de tasse max.: 152 millimètre
- Chaudières: 1
- Tension: 230 volt
- Fréquence: 50 Hz
- Longueur du cordon: 0,8 m
- Capacité du réservoir d'eau: 1,8 l

Développement durable

- Consommation d'énergie - pendant la préparation: 1 850 W

Caractéristiques générales

- Tasses à la fois: 2
- Idéal pour: Café en grains, café moulu
- Type de chaudière: Chaudière à chauffe rapide
- Fonctions spéciales: Broyeur en céramique, Pré-infusion, Broyeur intégré
- Confort et facilité d'utilisation: Bec verseur ajustable
- Facile à nettoyer et à entretenir: Cycle de détartrage automatique, Groupe café amovible
- Boissons à base de café: Espresso, cappuccino, eau chaude, café crème, mousse de lait, espresso macchiato, latte macchiato

Finition

- Matériau du corps de l'appareil: Plastique

Pays d'origine

- Fabriqué en: Roumanie

Entretien

- Deux ans de garantie

Facile à utiliser

- Utilisation: Option filtre à eau

Poids et dimensions

- Poids du produit: 7,5 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 215 x 429 x 330 millimètre

Design

- Couleur: Noir mat