



Saeco Intelia Evo  
Machine espresso  
Super Automatique

- Focus
- Mousseur à lait classique
- Noire
- Broyeur réglable sur 5 niveaux



HD8880/09

Espresso et café à la simple pression d'un bouton

Avec broyeurs 100 % céramique

préparez un espresso et des spécialités à base de mousse de lait en toute simplicité

**Une technologie sophistiquée pour un café parfait**

- Un café à la richesse personnalisée grâce aux 5 réglages du broyeur
- Broyeur 100 % céramique, pour un maximum d'arômes
- Une mousse de lait veloutée avec le mousseur à lait classique

**Le confort au cœur de l'expérience**

- Le groupe café amovible se nettoie en un clin d'œil

**PHILIPS**

Saeco, a Philips brand

 **Saeco**



## Points forts

### Broyeur réglable sur 5 niveaux



La finesse de la mouture vous donnera entière satisfaction. Différents types de café nécessitent différents niveaux de mouture pour révéler au mieux leur parfum. Cette machine offre cinq niveaux différents de mouture, de la plus fine pour un espresso intense à la plus grosse, pour un café léger.

### Broyeur 100 % céramique



Le broyeur robuste et 100 % céramique garantit des moments de plaisir café année après année. La céramique permet d'obtenir une mouture à la finesse idéale, permettant à l'eau de s'écouler avec régularité, afin d'extraire la quintessence des grains. Et, contrairement aux broyeurs classiques, la céramique évite que le café ne chauffe et n'acquière un goût de brûlé.

### Groupe café amovible



Efficacité et simplicité d'utilisation étaient les mots d'ordre de Saeco lors de la conception de son premier groupe café, il y a de cela 30 ans. Encore aujourd'hui, ce groupe café reste un exemple de technologie inspirée et audacieuse. Comme toujours, il est on ne peut plus simple à nettoyer : retirez-le et lavez-le sous l'eau du robinet pendant quelques secondes, puis réinsérez-le tout aussi facilement.

### Mousseur à lait classique



Le mousseur à lait classique est idéal si le rôle de maître artisan vous plaît, et son utilisation est un jeu d'enfant. Produisez en quelques secondes une couche de mousse riche et onctueuse pour en couronner votre café.

## Caractéristiques

### Développement durable

- Consommation d'énergie - pendant la préparation: 1 850 W

### Caractéristiques générales

- Tasses à la fois: 2
- Idéal pour: Café en grains, café moulu
- Type de chaudière: Chaudière à chauffe rapide
- Fonctions spéciales: Broyeur en céramique, Mousseur à lait manuel pannarello, Option vapeur, Pré-infusion, Broyeur intégré, Option Eau chaude
- Personnalisation de la boisson: Intensité du café réglable, Température réglable, Volume de tasse réglable
- Confort et facilité d'utilisation: Bec verseur ajustable, Mise en veille automatique
- Facile à nettoyer et à entretenir: Cycle de détartrage automatique, Groupe café amovible, Cycle de rinçage automatique
- Boissons à base de café: Espresso, cappuccino, eau chaude, café crème, mousse de lait, espresso macchiato, latte macchiato

### Finition

- Matériau de la chaudière: Acier inoxydable (inox)
- Matériau du corps de l'appareil: Plastique
- Matériau du pannarello: Acier inoxydable

### Pays d'origine

- Fabriqué en: Roumanie

### Entretien

- Deux ans de garantie

### Facile à utiliser

- Utilisation: Option filtre à eau

### Poids et dimensions

- Poids du produit: 8,9 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 256 x 440 x 340 millimètre

### Design

- Couleur: Noire

### Spécificités techniques

- Pression de la pompe: 15 bar
- Capacité du bac à grains: 300 g
- Capacité du bac à marcs: 10 marcs de café
- Hauteur de tasse max.: 130 millimètre
- Chaudières: 1
- Longueur du cordon: 0,8 m
- Capacité du réservoir d'eau: 1,5 l