



**Saeco Intelia Deluxe
Machine espresso
Super Automatique**

- 3 boissons
- Mousseur à lait classique
- Noir
- AquaClean



HD8900/01

La qualité que vous exigez, la simplicité que vous attendez

Design italien intemporel

Saeco présente l'Intelia. Ce bijou de technologie intelligemment conçu, ultra-pratique et d'une qualité prouvée permet d'obtenir un café divin. Avec son boîtier au design intemporel, l'Intelia est le fer de lance du savoir-faire italien.

Un choix de café pour chaque moment

- Savourez 3 boissons différentes, en toute simplicité
- Une délicieuse mousse de lait grâce au mousseur à lait classique
- Longueur réglable, 5 intensités et 10 réglages du broyeur
- Réglez et enregistrez votre profil utilisateur

La perfection à chaque café

- 20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistante
- Du café chaud dès la première tasse avec Thermobloc
- Adaptez le bec verseur à n'importe quelle tasse

Attention et anticipation

- Avec AquaClean pour préparer jusqu'à 5 000* tasses sans détartrage
- Design intelligent convenant à n'importe quel plan de travail
- Un excellent café grâce au rinçage automatique et au détartrage guidé
- Nettoyage impeccable grâce au groupe café entièrement amovible

The Saeco logo, featuring a stylized 'S' inside a circle followed by the word 'Saeco' in a bold, sans-serif font.

PHILIPS

Saeco, a Philips brand



Points forts

Broyeur 100 % céramique



Particulièrement résistant, notre broyeur est fabriqué avec de la céramique haute technologie. Les grains de café frais sont moulus en douceur, sans risque de surchauffe, afin de faire ressortir le meilleur des saveurs et arômes, pour au moins 20 000 tasses de délicieux café.

3 boissons



Savourez vos boissons préférées, pour des moments magiques. Que vous ayez envie d'un espresso, d'un café classique ou d'une boisson à base de lait, votre machine Super Automatique vous prépare une tasse parfaite, en toute simplicité et en un rien de temps !

Bec verseur réglable



Le bec verseur ajustable de nos machines espresso s'adapte à toutes les tasses pour éviter que le café ne refroidisse ou qu'il n'éclabousse lorsqu'il s'écoule dans votre tasse. Ainsi, votre espresso est toujours servi à la bonne température, et la machine reste propre.

Filtre AquaClean



AquaClean

Notre filtre à eau AquaClean breveté est conçu pour améliorer la qualité de votre café en purifiant l'eau. Il évite également la formation de dépôts de calcaire dans le circuit d'eau de votre machine à café. Préparez jusqu'à 5 000* tasses sans détartrage en remplaçant le filtre régulièrement.

Rinçage automatique et détartrage guidé



Cette machine espresso rince automatiquement à l'eau son circuit de café, au démarrage et à l'arrêt. Ainsi, vous savourez un café au goût pur à chaque tasse. Un détartrage régulier prolonge la durée de vie de votre machine espresso. Cette dernière vous prévient lorsqu'il est temps de la détartrer et vous guide par le biais de messages clairs à l'écran vous indiquant lorsque vous devez intervenir et ce que vous devez faire.

Mousseur à lait classique



Le mousser à lait classique, également appelé « pannarello » par les baristas, vous permet de préparer une onctueuse mousse de lait pour votre cappuccino. Préparez de savoureuses boissons lactées tel un vrai barista !

Caractéristiques

Caractéristiques générales

- Solution « lait »: Mousseur à lait classique
- Interface utilisateur: Afficheur simple

Spécificités techniques

- Capacité du bac à marcs: 10 marcs de café
- Capacité du réservoir d'eau: 1,5 l
- Capacité du bac à grains: 300 g
- Couleur et finitions: Noir
- Longueur du cordon: > 100 cm
- Pays d'origine: Italie
- Compatibilité filtre: AquaClean
- Fréquence: 50 Hz
- Hauteur de tasse max.: 115 millimètre
- Dimensions du produit:
256 x 340 x 444 millimètre
- Tension: 230 volt
- Bac à marcs: Accès en façade
- Réservoir d'eau: Accès en façade
- Poids du produit: 8,9 kg

Personnalisation

- Réglages d'intensité du café: 5
- Longueur du café: Réglable
- Réglages du broyeur: 10
- Sélecteur d'intensité préalable: Non
- Réglages de température: 3
- Profils utilisateur: 1

Autres fonctionnalités

- Rinçage automatique et détartrage guidé
- Gusto Perfetto
- Interrupteur marche/arrêt: Non
- Chaudière à chauffe rapide
- Groupe café amovible

Variété

- Boissons: Espresso, Espresso Lungo, Eau chaude
- Option café moulu
- Double tasse
- Double tasse lait: Non