



„Saeco“ Intelia Deluxe
Puikus automatinis
espreso aparatas

- 3 gėrimai
- Klasikinis pieno putų plakiklis
- Juodojo perlo spalvos dažai
- „AquaClean“



HD8902/01

Pageidaujama kokybė ir paprastas naudojimas

Nesenstantis Italijoje sukurtas dizainas

„Saeco“ pristato „Intelia Deluxe“. Išmaniosios technologijos užtikrina aukštą kokybę, įrenginį patogiu naudoti ir jis ruošia neprikaištingo skonio kavą. Nesenstančio dizaino „Intelia Deluxe“ yra puikus italų meistriškumo pavyzdys.

Bet kuri kava bet kuriuo metu

- Mėgaukitės 3 pasirenkamais gėrimais
- Klasikinis pieno putų plakiklis – skanios pieno putos
- Reguluokite trukmę, 5 aromato stiprumo ir 10 malūnėlio nustatymų
- Koreguokite ir saugokite savo asmeninį naudotojo profilį

Kiekviena kava tobula

- 20 000 puodelių geriausios kavos pagaminama naudojant patvarius keraminius malūnėlius
- „Premium Black Pearl“ apdaila, tiksli forma
- Naudodami greitai įkaistantį virintuvą karštą kavą paruošite nuo pat pirmojo puodelio

Paslaugas ir numatantis jūsų komandą

- Turi „AquaClean“, su kuriuo išverda iki 5000* puodelių be nukalkinimo
- Išmaniai suprojektuotas, kad tiktų bet kuriam virtuviniam stalviršiui
- Mėgaukitės puikia kava su automatinio skalavimo ir nukalkinimo pagal instrukcijas
- Visapusiškai išvalysite išėmę virimo elementą

Saeco

PHILIPS

Saeco, a Philips brand



Ypatybės

100 % keraminiai malūnėliai




Mūsų malūnėliai pagaminti iš pažangios technologijos keramikos. Jie išskirtinai tvirti ir tikslūs. Šviežios pupelės švelniai malamos nerizikuojant perkaitinti: išgaunami geriausi skoniai ir aromatai, perteikiamas puikus kavos skonis bent 20 000 puodelių.

3 gėrimai



Mėgaukitės mėgstamiausiais gėrimais ypatingomis akimirkomis. Norėtumėte espresso, kavos arba gėrimo su pienu, puikus automatinis aparatas be vargo ir greitai pagamins tobulą gėrimą!

AquaClean filtras



AquaClean

„AquaClean“ – patentuotas vandens filtras, skirtas kavos kokybei gerinti išvalant vandenį.

Jis taip pat neleidžia susidaryti nuovioms kavos virimo aparate: išvirkite iki 5000* puodelių be nukalkinimo reguliariai keisdami filtrą.

Automatinis skalavimas ir nukalkinimas pagal instrukcijas



Šis espresso aparatas automatiškai plauna savo kavos virimo kontūrą vandeniu įjungus arba išjungiant aparatą ir kiekvienam kavos puodeliui suteikia puikų, šviežią skonį. Reguliarus nukalkinimas ilgina espresso aparato naudojimo laiką. Šis aparatas praneš, kai reikės nukalkinti. Ekране bus rodomos žinutės, ką ir kada daryti.

Klasikinis pieno putų plakiklis




Klasikinis pieno putų plakiklis, kurį meistrai vadina „Pannarello“, skleidžia garus, kad būtų paruošta švelni pieno puta jūsų kapučino kavai. Pažadinkite savyje kavos ekspertą – paruoškite puikių gėrimų su pienu tradiciniu būdu!

Pritaikykite kavą savo individualiam skoniui



Su šiuo puikiu automatinio kavos aparatu pasilepinkite variantų gausa, pritaikydami gėrimą savo skoniui. Lengvai individualiai nustatykite ir išsaugokite atmintyje kiekvieno gėrimo gaminimo trukmę, stiprumą ir temperatūrą. Tyrinėkite, eksperimentuokite ir sumanykite bet kokį gėrimą!

Įdėjimas iš priekio užtikrina lengvą prieigą



Jūsų puikus automatinis espresso aparatas nereikalauja pastangų, nes turi iš priekio papildomą vandens bakelį ir iš priekio įdedamą atliekų dėžutę.

„Premium Black Pearl“ apdaila

Kiekviena sukurta ir pagaminta mažiausia šio aparato detalė yra aukščiausios kokybės. Itališko dizaino įkvėpta „Premium Black Pearl“ apdaila ir meistriškumas išlaikys laiko išbandymą bet kurioje klasikinėje arba modernioje virtuvėje. Elegantišku, aiškiu dizainu pasižymintis aparatas atrodys toks pats rafinuotas kaip ir jo gaminama kava.

Specifikacijos

Bendrosios specifikacijos

- Pieno plakimo prietaisas: Klasikinis pieno putų plakiklis
- Vartotojo sąsaja: Pagrindinis ekranas

Techniniai duomenys

- Atliekų indo talpa: 10 porcijos
- Vandens bakelio talpa: 1,5 l
- Dažnis: 50 Hz
- Didžiausias puodelio aukštis: 115 mm
- Įtampa: 230 V
- Kavos pupelių talpa: 300 g
- Spalva ir apdaila: Juodojo perlo spalvos dažai
- Maitinimo laido ilgis: >100 cm
- Filtro suderinamumas: „AquaClean“
- Gaminio matmenys: 256 x 340 x 444 mm
- Tirščių indas: Prieiga iš priekio
- Vandens bakelis: Prieiga iš priekio
- Gaminio svoris: 8,9 kg
- Kilmės šalis: Italijoje

Individualus pritaikymas

- Kavos stiprumo nustatymai: 5

- Kavos gaminimo trukmė: Reguluojama
- Malūnėlio nustatymai: 10
- Aromato nustatymų valdymas prieš verdant kavą: Ne
- Temperatūros nustatymai: 3
- Naudotojų profiliai: 1

Kitos funkcijos

- Automatinis skalavimas ir nukalkinimas pagal instrukcijas
- „Gusto perfetto“
- Pagrindinis ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas: Ne
- Greitai įkaistantis virintuvas
- Išimamas virimo elementas

Įvairovė

- Gėrimai: Espresso, Silpnasis espresas (Espresso Lungo), Karštas vanduo
- Tirpios kavos parinktys
- Dvigubas puodelis
- Dvigubas kavos su pienu puodelis: Ne