



## Saeco Incanto Kaffeefullautomat

- 3 Kaffeespezialitäten
- Klassischer Milchaufschäumer
- Klavierlack-Schwarz
- AquaClean



HD8911/01



Elegantes Design. Beeindruckende Kaffequalität.

Fortschrittliche Technologie bietet maximalen Geschmack

Die Saeco Incanto setzt neue Maßstäbe in ihrer Klasse. Das ansprechende, überarbeitete Gehäuse ist mit hochwertiger Technologie aus Italien ausgestattet und wurde für großartigen Kaffee entwickelt – jedes Mal. Endlich werden Ihre Kaffeeträume wahr.

### Kaffee für jede Gelegenheit

- Genießen Sie 3 Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck
- Köstlicher Milchschaum dank klassischem Milchaufschäumer
- Passen Sie die Füllmenge individuell an, und wählen Sie aus 5 Aromastärken und 5 Mahlgradeinstellungen
- Bearbeiten und speichern Sie Ihr persönliches Benutzerprofil

### Jeder Kaffee ein Meisterstück

- 20.000 Tassen aromatischer Kaffee dank langanhaltendem Keramikmahlwerk
- Hochwertige Verarbeitung in Klavierlack-Schwarz, auf Präzision geformt
- Heißer Kaffee ab der ersten Tasse dank schnell aufheizendem Boiler

### Richtet sich ganz nach Ihren Wünschen

- Mit AquaClean für bis zu 5.000\* Tassen ohne Entkalken
- Für hohe Kapazitäten in einem kompakten Design entwickelt
- Genießen Sie hervorragenden Kaffee dank der automatischen Reinigungsfunktion und Anleitung zum Entkalken.
- Gründliche Reinigung dank vollständig herausnehmbarer Brühgruppe

 **Saeco**

**PHILIPS**

Saeco, a Philips brand

## Besonderheiten

### Mahlwerk aus 100 % Keramik



Unsere Mahlwerke bestehen aus hochwertiger Keramik, was sie besonders hart und präzise macht. So werden frische Bohnen sanft gemahlen ohne sie zu überhitzen. Genießen Sie aromatischen Kaffee für mindestens 20.000 Tassen.

### 3 Kaffeespezialitäten



Genießen Sie Ihre Lieblingsgetränke, passend für jede Gelegenheit. Egal ob Lust auf einen Espresso, einen Kaffee oder ein Milchgetränk haben – unser Kaffeevollautomat sorgt im Nullkommanichts für eine leckere Tasse Ihres Wunschgetränks.

### AquaClean Filter



## AquaClean

AquaClean ist unser patentierter Wasserfilter zur Verbesserung der Kaffeequalität durch

gereinigtes Wasser. Er verhindert auch Kalkablagerungen im Wasserkreislauf Ihrer Kaffeemaschine: Bereiten Sie bis zu 5.000\* Tassen ohne Entkalken zu, indem Sie den Filter regelmäßig ersetzen.

### Automatische Reinigungsfunktion und Anleitung zum Entkalken



Dieser Kaffeevollautomat führt eine automatische Reinigung des Kaffeekreislaufs beim Starten oder Ausschalten der Maschine durch, was für einen großartigen, frischen Geschmack bei jeder Kaffeetasse sorgt. Regelmäßiges Entkalken verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine. Diese Maschine meldet, wenn sie entkalkt werden muss, und leitet Sie mit klaren Bildschirmnachrichten an, was Sie wann tun müssen.

### Klassischer Milchaufschäumer



Der klassische Milchaufschäumer, den Baristas auch Pannarello nennen, verteilt Dampf, mit dem Sie problemlos cremigen Milchschaum für Ihren Cappuccino zubereiten können. Entdecken Sie den Barista in sich, während Sie köstliche Milchspezialitäten auf traditionelle Art zubereiten!

### Mischen Sie Ihren Kaffee ganz nach Ihrem Geschmack



Dieser Kaffeevollautomat bietet Kaffeegenuss im Überfluss – mischen Sie Ihren Kaffee ganz nach Ihrem Geschmack. Sie können ganz einfach Stärke, Füllmenge, Temperatur und Geschmack für jedes Getränk personalisieren und speichern. Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf und kreieren Sie Ihr neues Lieblingsgetränk!

### Hohe Kapazität und kompaktes Design



Genießen Sie die Vorteile von mehr Platz und weniger Nachfüllen dank großem Bohnen-, Wasser- und Kaffeesatzbehälter im kompakten Design. Diese intelligente, vollautomatische Maschine bietet Ihnen dank des großen Wassertanks sowie den Bohnen- und Kaffeesatzbehälter maximalen Komfort und erstklassige Leistung.

### Hochwertige Verarbeitung in Klavierlack-Schwarz

Jedes kleinste Detail dieser Maschine wurde mit höchster Qualität entwickelt und hergestellt. Hochwertige Verarbeitung in Schwarz, inspiriert von italienischem Design und Handwerk, fügt sich jederzeit in eine klassische oder moderne Küche ein. Diese elegante Maschine ist ebenso edel wie der Kaffee, den sie zubereitet.

# Daten

## Allgemeine Spezifikationen

- Milchlösung: Klassischer Milchaufschäumer
- Benutzeroberfläche: Einfaches Display

## Technische Daten

- Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters: 15 Portionen
- Kapazität Wasserbehälter: 1,8 l
- Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 250 g
- Farbe und Design: Klavierlack-Schwarz
- Kabellänge: > 100 cm
- Ursprungsland: Rumänien
- Filterkompatibilität: AquaClean
- Frequenz: 50 Hz
- Max. Höhe der Tasse: 150 mm
- Produktabmessungen: 221 x 340 x 430 mm
- Spannung: 230 V
- Kaffeesatzbehälter: Zugriff von vorne
- Wassertank: Zugriff von oben
- Produktgewicht: 7,2 kg

## Anpassung

- Aromastärke-Einstellungen: 5
- Tassenfüllmenge: Verstellbar
- Mahlgradeinstellungen: 5
- Aroma-Einstellung vor dem Brühen: Nein
- Temperatureinstellungen: 3
- Benutzerprofile: 1

## Weitere Funktionen

- Automatische Reinigungsfunktion und Anleitung zum Entkalken
- Gusto Perfetto
- Hauptschalter, Ein-/Aus-Schalter
- Schnell aufheizender Durchlauferhitzer
- Herausnehmbare Brühgruppe

## Diverses

- Kaffeespezialitäten: Espresso, Espresso Lungo, Heißes Wasser
- Kaffeepulver-Option
- Doppelte Tasse
- Doppelte Tasse Milch: Nein