



Saeco Incanto  
Super-machine à  
espresso automatique

- 4 Boissons
- Mousseur de lait classique
- Noir
- AquaClean



HD8911/48



Forme élégante. Café à la qualité exceptionnelle.

Technologie avancée pour un maximum de saveur

La Saeco Incanto établit une nouvelle norme dans sa catégorie. Son boîtier au raffinement impressionnant cache une technologie italienne haut de gamme conçue pour infuser un café exceptionnel, à chaque utilisation. Vos rêves les plus fous en matière de café se sont enfin réalisés.

**Technologie de pointe conçue pour une infusion parfaite du café**

- 20 000 tasses du meilleur café et moulins en céramique robustes
- Profitez d'un café chaud en un clin d'œil grâce à la chaudière avec système de chauffe rapide
- Une mousse de lait veloutée grâce au mousseur de lait classique
- Affinez la richesse du café grâce aux 5 niveaux du moulin

**Le haut confort fait partie de l'expérience**

- Jusqu'à 5 000 tasses\* sans détartrage grâce au filtre AquaClean
- Conçu pour l'efficacité
- Le cycle de nettoyage automatique est sans tracas
- Le groupe d'infusion entièrement amovible peut être nettoyé en un clin d'œil

**Une variété de cafés personnalisés selon vos goûts**

- Faites passer le décaféiné au niveau supérieur grâce à l'option pour poudre
- Le réglage d'intensité se souvient de vos préférences.

 **Saeco**

**PHILIPS**

Saeco, a Philips brand



# Caractéristiques

## Moulins entièrement en céramique



Nos moulins sont fait de céramique à la fine pointe de la technologie, très rigide et de forme précise. Les grains de café frais sont moulus doucement, sans risque de surchauffe : on extrait ainsi tous les arômes, garantissant un café de qualité supérieure pour au moins 20 000 tasses.

## Chaudière avec système de chauffe rapide



Lorsque chaque minute compte, vous pouvez préparer un espresso et un cappuccino parfaits en un tour de main grâce à la chaudière avec système de chauffe rapide. Le secret du dispositif réside dans son boîtier en aluminium et acier inoxydable légers, qui permet d'atteindre des températures élevées rapidement.

## Mousseur de lait classique



Le mousseur de lait classique vous permet de jouer le rôle du maître artisan en toute simplicité. En quelques secondes, il produit une couche de mousse riche et soyeuse, une vraie cerise sur votre café.

## Option pour poudre



Il est parfois agréable d'avoir la possibilité de savourer un délicieux café corsé, sans les effets de la caféine. Grâce à l'option pour poudre, vous pouvez préparer un décaféiné chaque fois que vous en ressentez le besoin.

## Conçu pour l'efficacité



La Saeco Incanto combine ingénieusement efficacité et réactivité pour répondre à vos

attentes les plus élevées au quotidien, tout en minimisant la consommation d'eau et d'énergie. La fonction de mise en veille programmable permet en outre à la Saeco Incanto de s'éteindre automatiquement lorsqu'elle est inutilisée. La simplicité même.

## Filtre AquaClean



## AquaClean

La nouvelle innovation brevetée de Saeco, le filtre à eau AquaClean, garantit que vous tirez le meilleur de votre machine à café automatique. En changeant le filtre lorsque la machine le demande, vous n'aurez plus besoin de détartrer de votre machine pour une durée équivalant à la préparation de jusqu'à 5 000 tasses\*, tout en bénéficiant d'eau claire et purifiée. En plus de cela, l'alarme de notification de détartrage se désactive automatiquement une fois que AquaClean est installé dans votre machine à café Saeco favorite.

## Nettoyage automatique



Le cycle de nettoyage automatique facilite l'entretien de votre machine et augmente sa longévité : vous avez ainsi plus de temps pour profiter de votre café, sans aucun tracas.

# Spécifications

## Accessoires

- Inclus: Filtre à eau

## Format

- Couleur: Noir

## Finition

- Matériau de la chaudière: Acier inoxydable (Inox)
- Matériau du plateau égouttoir: Acier inoxydable
- Matériau de la partie principale: Plastique
- Matériau du Panarello: Acier inoxydable
- Matériau du réservoir d'eau: Plastique

## Pays d'origine

- Fabriqué en: Europe

## Caractéristiques générales

- Paramètres d'intensité du café: 5
- Convient aux modèles: Grains de café entiers, café moulu
- Plusieurs tasses en même temps: 2
- Personnalisation de chaque boisson: Intensité du café réglable, Volume de tasse réglable, Température réglable
- Facilité de nettoyage et d'entretien: Cycle de détartrage automatique, Cycle de rinçage automatique, Groupe d'infusion amovible, Compatible avec le filtre AquaClean
- Facilité d'utilisation et confort: Bec verseur amovible, Mise en veille automatique, Écran, Plateau égouttoir amovible, Réservoir d'eau amovible, Arrêt automatique
- Réglages du moulin: 5

- Fonctions spéciales: Moulin en céramique, Option eau chaude, Mousseur de lait manuel Panarello, Option pour café moulu, Option vapeur
- Réglages de température: 3
- Type d'affichage: ACL
- Boissons à base de café: espresso, espresso lungo, mousse de lait, eau chaude

## Durabilité

- Consommation lors de l'infusion: 1 850 W

## Fiche technique

- Durée d'infusion d'une tasse: 45 (espresso) à 100 (café allongé) s
- Capacité du réservoir à grains: 250 g
- Capacité du contenant à déchets: 15 capsules
- Capacité du réservoir d'eau: 1,8 l
- Longueur du cordon: 0,8 m
- Fréquence: 50 Hz
- Hauteur maximale du récipient: 152 mm
- Pression de la pompe: 15 bar
- Tension: 230 V
- Chaudières: 1
- Compatibilité du filtre: AquaClean

## Poids et dimensions

- Dimensions du produit (L x P x H): 215 x 429 x 330 mm
- Poids du produit: 7,2 kg

## Service

- 1 an de garantie