



Saeco Incanto
全自动浓缩咖啡机

- 4 种口味
- 自动奶泡器
- 不锈钢
- AquaClean



HD8914/07

设计优雅。咖啡质感令人回味无穷。

技术造就至佳口感

Saeco Incanto 打造全新等级标准。精致不锈钢正面采用高品质意大利技术，可随时冲煮美味咖啡。让你的咖啡美梦得以实现。

美味咖啡，垂手而得

- 尽享 4 种口味，触手可及
- 有了自动奶泡器，丝绒般奶泡触手可得
- 调整醇度，5 种醇香浓度和 5 档研磨设置
- 调整和储存的个人用户资料

每一杯咖啡都打造得至臻香醇

- 陶瓷研磨器，可提供持久性能
- 得益于 Latte Perfetto 技术，可制作不错的奶泡
- 标志性的不锈钢表面，造型精良
- 通过 Thermoblock，第一杯即可品尝到美味热咖啡

按您所需，关怀备至，任您差遣

- 采用 AquaClean 可制作高达 5000* 杯咖啡，而无需除垢
- 外形小巧，容量适宜
- 提供自动冲洗和引导式除垢功能，可享用美味的咖啡
- 完全可分离式冲煮套件，可清洁

PHILIPS

Saeco, a Philips brand



产品亮点

完全采用陶瓷研磨器



我们的研磨器由高科技陶瓷制成：坚硬且准确。新鲜的咖啡豆只需轻轻研磨，而不会过热：提取美味口感和醇香，从而提供至少 20,000 杯芳香的咖啡口感。

4 种口味



尽享您爱的饮品，专为特殊时刻制作。无论您是想喝浓缩咖啡、咖啡还是带奶泡的食谱，您的全自动咖啡机可轻松、快速提供不错的杯中品质！

AquaClean 滤网



AquaClean

AquaClean 是我们的过滤水技术，旨在通过净化水质改善您的咖啡质量。它还可有效防止水垢在咖啡机水回路中聚积：可制作高达 5000* 杯咖啡，而无需通过定期更换滤网进行除垢。

自动奶泡器



借助自动奶泡器，轻松调制丝绒般顺滑的卡布奇诺。奶泡器（咖啡师也将该奶泡器称之为“卡布奇诺精灵”）将直接从牛奶盒或壶中吸奶并自动打奶泡，最后倒入您的杯中，牛奶源源不断而全无飞溅之忧。

自动冲洗和引导式除垢



这款浓缩咖啡机设计为在机器开机或关闭时，自动用水清洁咖啡回路，令每一杯咖啡都呈现出非凡、清新的口味。定期除垢可延长浓缩咖啡机的使用寿命。这款机器可在需要除垢时进行提示。它将通过屏幕上的信息指示您做什么且何时做。

定制您的咖啡



这款全自动咖啡机提供多种香味选项，可根据您自己的口味定制饮品。您可以轻松

自定义和记忆每种饮品的醇度、浓度和温度。可随意探索、体验和制作任何饮品！

大容量及小巧设计



将大容量咖啡豆、水和废弃物容器融入小巧设计，无需重新加注即可轻松享受大空间和长时间带来的畅快体验。这款全自动咖啡机采用大容量水箱、咖啡豆和废弃物容器，可为您提供便利性和高性能。

Latte Perfetto 技术



您炮制的每一杯咖啡上都会有一层丝般柔滑的奶层，吸引着您的味蕾。用储奶器打两次奶泡，然后在适当的温度下将不会飞溅的奶油层倒入咖啡杯。储奶器也可以方便地存放在冰箱内，非常卫生。

规格

普通参数

- 牛奶溶液: 自动奶泡器
- 用户界面: 基础显示屏

技术规格

- 废弃物容器容量: 15 份
- 水箱容量: 1.8 升
- 咖啡豆容量: 250 克
- 颜色和表面: 不锈钢
- 电线长度: >100 厘米
- 原产地: 罗马尼亚
- 滤网兼容性: AquaClean
- 频率: 50 赫兹
- 最大杯高度: 150 毫米
- 产品尺寸: 221 x 340 x 430 毫米
- 电压: 220 伏 - 240 伏
- 废弃物容器: 正面操作
- 水箱: 顶部操作
- 产品重量: 7.2 千克

自定义

- 醇香浓度设置: 5
- 咖啡和牛奶醇度: 可调节
- 研磨器设置: 5
- 预烹煮浓度控制: 否
- 温度设置: 3
- 用户设定: 1

其它功能

- 自动冲洗和引导式除垢
- Gusto perfetto
- 主打开 / 关闭按钮
- 快速加热器
- 可拆卸冲煮套件

多种口味

- 饮料: 浓缩咖啡机, 意式长浓缩咖啡, 热水, 奶泡
- 咖啡粉选项
- 双杯
- 牛奶双杯: 否